

LIS 1,5M3,5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot |
| Best.-Nr. | 9200300000 |
| Typ | LIS 1,5M3,5 V |
| GTIN (EAN) | 4032248410125 |
| VPE | 100 Stück |

LIS 1,5M3,5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 5,8 mm | Tiefe (inch) | 0,228 inch |
| Breite | 21,6 mm | Breite (inch) | 0,85 inch |
| Nettogewicht | 0,63 g | | |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | isolierter Gabelkabelverbin- der 1,5 mm ² / M3,5 |
|---------------------|--|

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussdicke (S1) | 0,75 mm | Anschlusslänge (l) | 17,8 mm |
| Außendurchmesser (d) | 6,4 mm | Dimension | M 3,5 |
| Dimension (Bolzen) | M 3,5 | Innendurchmesser (d1) | 3,7 mm |
| Isolation | vorhanden | Kennfarbe | rot |
| Kunststoffkragendurchmesser (D) | 4 mm | Kunststoffkragenlage (b) | 11,3 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm ² |
| Material/Kunststoff | PVC | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|------------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



LIS 1,5M3,5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Crimping tools****Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CTI 6 G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9202850000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |
| Typ | CTI 6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9006120000 | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimp, Doppelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |
| Typ | HTI 15 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9014400000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm², 2.5mm², Doppelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |