

**PRO CASE PREMIUM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Adernhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeugkoffer bestückt
Best.-Nr.	<a href="#">9202460000</a>
Typ	PRO CASE PREMIUM
GTIN (EAN)	4032248493425
VPE	1 Stück
Verpackung	Koffer

**PRO CASE PREMIUM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	170 mm	Tiefe (inch)	6,693 inch
Höhe	400 mm	Höhe (inch)	15,748 inch
Breite	480 mm	Breite (inch)	18,898 inch
Nettogewicht	6.179 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Werkzeugkoffer
---------------------	----------------

**Sortimente**

Verpackung	Koffer
------------	--------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Downloads**

Produktänderungsmitteilung	<a href="#">PCN-PW629000-20180216-00-A DE.DOTX</a> <a href="#">PCN-PW629000-20180216-00-A EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**PRO CASE PREMIUM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****unbestückt**

Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	PRO CASE LEER	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9202470000</a>	Sortimentskasten	Koffer
GTIN (EAN)	4032248495788		
VPE	1 Stück		

**VDE-isolierte Kombizangen**

Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	KBZ 180	Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">9046290000</a>	Zange	
GTIN (EAN)	4032248356485		
VPE	1 Stück		

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## VDE-isolierte Funktionszangen



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	AIZ 160	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9046440000</a>	Zange
GTIN (EAN)	4032248357772	
VPE	1 Stück	

## Kombiniertes Schraub- und Schneidwerkzeug "Swiftly®"



Kombiniertes Schneid-Schraub-Werkzeug Swiftly® und Swiftly®set zum quetschfreien Schneiden von Kupferkabel bis 1,5 mm<sup>2</sup> eindrätig und 2,5 mm<sup>2</sup> feindrätig.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	SWIFTY SET	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006060000</a>	Schneid-Schraub_Werkzeug, Einhandschneider
GTIN (EAN)	4032248257638	
VPE	1 Stück	

## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Werkzeuge



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	STRIPPER ROUND TOP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9918050000</a>	Abmantelwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248359165	
VPE	1 Stück	

### VDE-isolierte Seitenschneider



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	SE HD 180	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9046330000</a>	Seitenschneider
GTIN (EAN)	4032248357635	
VPE	1 Stück	

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Drehmomentschraubendreher



Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.

Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingsystem.

- Kompakte und besonders leichte Bauweise
- Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
- Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
- Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
- Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnützen Betätigungen
- Wechselklingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
- Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenwertes

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9918370000</a>	Drehmomentschraubendreher
GTIN (EAN)	4032248388332	
VPE	1 Stück	

## unisolierte Schraubendreher-Sätze



Weidmüller SoftFinish-Schraubendreher für allgemeine Anwendungen, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2749200000</a>	Schraubendreher Satz
GTIN (EAN)	4050118895506	
VPE	1 Stück	

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Sortimente Aderendhülsen mit Kunststoffkragen



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9025430000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN		Box	
GTIN (EAN)	4008190337162				
VPE	1 Stück				

## Stiftschlüsselsätze



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">9008850000</a>	Schraubwerkzeug	
GTIN (EAN)	4032248266609		
VPE	1 Stück		
Typ	SKS 2,0-8,0 MR	Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">9008870000</a>	Stiftschlüssel	
GTIN (EAN)	4032248266623		
VPE	1 Stück		



## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Schraubendreher-Sätze



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2749580000</a>	Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118896329	
VPE	1 Stück	

## mit LED Anzeige



Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LED-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	VT COMBI PRO	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9918860000</a>	Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
GTIN (EAN)	4032248405749	
VPE	1 Stück	

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Werkzeuge

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	AM 12	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9030060000</a>	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190337827	
VPE	1 Stück	
Typ	AM 25	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9001540000</a>	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190138271	
VPE	1 Stück	

## VDE-isolierte Telefonzangen



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	FRZ S 160	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9046370000</a>	Zange
GTIN (EAN)	4032248357673	
VPE	1 Stück	

## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005000000</a>	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 Stück	

### Crimping tools



### Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 6 ROTO L	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1444050000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapezcrimp
VPE	1 Stück	

## PRO CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### mit LCD Display



Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LCD-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VT DIGI PRO	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9918870000</a>	Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
GTIN (EAN)	4032248405756	
VPE	1 Stück	

### Schneidwerkzeuge



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KT 8	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9002650000</a>	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
GTIN (EAN)	4008190020163	
VPE	1 Stück	

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## VDE-isolierte Flach- und Rundzangen

**Bis 1000 V (AC) und 1500 V (DC)****Schutzisolation nach IEC 900, DIN EN 60900**

- Gesenkgeschmiedet aus hochwertigen Spezial-Werkzeugstählen
- Sicherheitsgriffe mit ergonomischer und abgleitsicherer TPE-VDE-Hülle
- Aus schlagfestem, kälte- und wärmebeständigen, schwer entflammbarem, cadmiumfreien TPE (Thermoplastisches Elastomer)
- Elastische Greifzone und harter Kern
- Hochglanzpolierte Oberfläche
- Korrosionsschutz durch galvanische Beschichtung (Nickel-Chrom)

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	RZ 160	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9046360000</a>	Zange
GTIN (EAN)	4032248357666	
VPE	1 Stück	

## Schaltschrankschlüssel



Vercrimpte Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	CROSS-KEY UNIVERSAL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9918130000</a>	Universalschlüssel
GTIN (EAN)	4032248371112	
VPE	1 Stück	

**PRO CASE PREMIUM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Bit-Sortiment E6,3**

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form  
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	BIT-BOX 11	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2748110000</a>	Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118894493	
VPE	1 Stück	