

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial- Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	9204540000
Typ	MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S
GTIN (EAN)	4032248671083
VPE	1 Stück

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Höhe	85 mm	Höhe (inch)	3,346 inch
Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	556 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolier- und Schneidwerkzeug für VDE-Leitungen mit PVC Isolation 0,25 - 1,5 mm ²
---------------------	---

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	14 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	23 AWG
Abisolierlänge, min.	2 mm	Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	25 mm ²
Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm ²	max. Schneidleistung Flachleiter	10,2 mm x 4 mm
max. Schneidleistung eindrätig	2,5 mm ²	max. Schneidleistung feindrätig	6 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile



- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Ausführung
Best.-Nr.	9202260000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486205	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	Ausführung
Best.-Nr.	9203730000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248576449	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Ausführung
Best.-Nr.	9202280000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486236	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Ausführung
Best.-Nr.	1204280000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248987030	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Ausführung
Best.-Nr.	9202300000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486250	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Ausführung
Best.-Nr.	1212770000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248994434	
VPE	1 Stück	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	9203070000	Ersatzmesser
GTIN (EAN)	4032248538096	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Ausführung
Best.-Nr.	9204550000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248671090	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Ausführung
Best.-Nr.	9205770000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248836291	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 01:58:26 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör**

Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Ausführung
Best.-Nr.	9202270000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486212	
VPE	1 Stück	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	9203100000	Ersatz-Anschlagset
GTIN (EAN)	4032248538102	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Ausführung
Best.-Nr.	9204570000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248671113	
VPE	1 Stück	