

SAI-SK-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schutzkappen schützen nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Geschützte Baugruppen, Schutzkappe
Best.-Nr.	9456050000
Typ	SAI-SK-M12
GTIN (EAN)	4008190304058
VPE	30 Stück

SAI-SK-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,633 g
--------------	---------

Allgemeine Technische Daten

Gehäusebasismaterial	PA 66	Schutzart	IP68
Temperaturbereich Gehäuse	-20 ... +90 °C		

Stecker rechts

Gehäusebasismaterial	PA 66
----------------------	-------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN