

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montagefuß, Befestigungslaschen, Höhe: 70 mm, Breite: 33.5 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, silber
Best.-Nr.	9527590000
Typ	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 04:50:38 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2,756 inch
Breite	33,5 mm	Breite (inch)	1,319 inch
Nettogewicht	127,1 g		

Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Edelstahl 1.4301
-----------------	------------	-----------	------------------

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Edelstahl 1.4301
-----------------	------------	-----------	------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	