

MF MPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Außenbefestigungslaschen

Satz mit je 4 Stück

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montagefuß, Befestigungslaschen, Höhe: 30 mm, Breite: 15 mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Kunststoff
Best.-Nr.	9535600000
Typ	MF MPC
GTIN (EAN)	403224800938 1
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 15:13:00 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

MF MPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0,394 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	10 g		

Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Kunststoff
-----------------	------------	-----------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	