

HG FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



MPC-Reihe, Schanier, Satz mit je 2 Stück

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Außengelenk, Scharnier, Höhe: 40 mm, Breite: 50 mm, Tiefe: 16.5 mm, Werkstoff: Kunststoff, lichtgrau
Best.-Nr.	9535990000
Typ	HG FPC
GTIN (EAN)	4032248009701
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 16:11:30 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

HG FPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16,5 mm	Tiefe (inch)	0,65 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Breite	50 mm	Breite (inch)	1,969 inch
Nettogewicht	35 g		

Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Kunststoff
-----------------	------------	-----------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002626	ETIM 7.0	EC002626
ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ECLASS 9.0	27-18-28-16	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-16	ECLASS 11.0	27-18-28-16
ECLASS 12.0	27-18-28-16	ECLASS 13.0	27-18-28-16

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	