

## MF FPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Außenbefestigungslaschen

Satz mit je 4 Stück

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montagefuß, Befestigungslaschen, Höhe: 40 mm, Breite: 19 mm, Tiefe: 35.5 mm, Werkstoff: Polyamid, lichtgrau
Best.-Nr.	<a href="#">9536040000</a>
Typ	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 20:30:31 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**MF FPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	35,5 mm	Tiefe (inch)	1,398 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Breite	19 mm	Breite (inch)	0,748 inch
Nettogewicht	26 g		

**Allgemeine Angaben**

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Polyamid
-----------------	------------	-----------	----------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	