















WEITERGABE SOWIE Vervielfaeligung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
ZUMERHOLDUNG DER RECHTEN ZU SCHADENSATZ ALLE RECHTE DER PATENTEN, GEBRAUCHSMUSTER ODER GESCHMACKSMUSTERENTWURF VORBEHALTEN.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMERCIAL OR OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co. KG

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING



UNBEMASSTE RADIIEN R=1.5  
UNDIMENSIONED RADIUS  
FEHLENDE MASSE SIEHE BLATTNUMMER 02\_ESD-BEREICHE  
MISSING DIMENSION SEE SHEET NUMBER

MATERIAL:		PART NO.:		MAT.NO.:		CAT.NO.:	
FINISH TO WN 211001 -		FINISH:		SURFACE AREA:		.mm <sup>2</sup>	
GENERAL TOLERANCES:		TOLERANCES TO ISO 8015		ISO 2768-I		C 48760 09	
MODIFICATION		DATE		NAME		DRAWING NO.	
DRAWN		13.10.2009		VAN_GIESEN_B		SHEET 00	
RESPONSIBLE		25.10.2013		HECKERT_M		OF 05 SHEETS	
CHECKED		HANKE_D		PRODUCT FILE: CH20M...		5670	
APPROVED		HANKE_D		PRODUCT FILE: CH20M...		5670	

**LP CH20M 2.3**  
SPERRFLAECHE  
KEEP OUT AREAS