SKMU M50 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 50, 5 mm, Messing
Best.-Nr.	0930640006
Typ	SKMU M50 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976102
VPE	5 Stück

SKMU M50 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	5 mm	Höhe (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	67,2 g		

Allgemeine Angaben

Gewinde (außen)	M 50	Gewinde (innen)	M 50
Gewindelänge	5 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	65 mm
Stärke	5 mm	Verschraubung	M 50
Werkstoff	Messing		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

SKMU M50 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

