WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Optionales Zubehör, um das Wire Processing Center an individuelle Anforderungen anzupassen. Kabelzuführungssystem direkt am Werkstattwagen oder auf externer Einheit, weitere Drucker oder Greifschalen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Automaten
Best.-Nr.	2634140000
Typ	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
VPE	1 Stück

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	750 mm	Tiefe (inch)	29,528 inch
Höhe	1.800 mm	Höhe (inch)	70,866 inch
Breite	1.100 mm	Breite (inch)	43,307 inch
Nettogewicht	30.000 g		

Abisolier/Crimpautomaten

Druckluftanschluss	5,5 bar	Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

Ablängautomaten

Druckluftanschluss	5,5 bar	Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

WPC

Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Display	15 Zoll Touchscreen
Hinweis	schwenkbare Displayhalterung, Traglast max. 180 kg, Schaltschrank mit fertiger Verkabelung und zusätzlichen Netzsteckern und USB-Anschlüssen, Mobil einsetzbar	Druckluftanschluss	5,5 bar

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.1	21-07-03-08	ECLASS 10.0	21-07-03-08
ECLASS 11.0	21-07-03-08	ECLASS 12.0	21-07-03-08
ECLASS 13.0	21-07-03-08		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	WPC-Server program WPC-Tool planning software
Kataloge	Catalogues in PDF-format