UV66-ADV-10-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció



Az IPM 10 egy korszerű ipari panel-monitor, 24 V DC tápfeszültséggel.

A robusztus és tartós kapacitív többérintéses panelek 10,1", 12,1", 15,6", 18,5" és 21,5" képátlóval kaphatók. Két USB portjával és a beépített hubbal a perifériák közvetlenül a monitorra csatlakoztathatók. A videójel bevitele VGA vagy DVI-D csatlakozóval lehetséges.

Általános rendelési adatok

Verzió	Ipari monitor, Kijelző méret 10,1", MultiTouch, Kapacitív érintőképernyő, IP66-os mellső védelem
Rendelési szám	2676660000
Típus	UV66-ADV-10-IPM-10
GTIN (EAN)	4050118750287
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Rendelkezésre álló egység	2023-03-31

A létrehozás dátuma 2024. március 29. 14:58:18 CET

UV66-ADV-10-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	69 mm	Mélység (coll)	2,717 inch
Magasság	212 mm	Magasság (coll)	8,346 inch
Szélesség	293 mm	Szélesség (coll)	11,535 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	1 300 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-5 °C ... +60 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C ... +50 °C
Páratartalom	80 % rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)		

Equipment

Felbontás	1280 x 800	Luminance	400 cd/m²
Material display	Glass	Méret	10.1 "
Number of displayable colours	16 M	Szög (függőleges)	Felső: 88° / Alsó: 88°
Szög (vízszintes)	Bal: 88° / Jobb: 88°	Touch-Screen	capacitive, MultiTouch
Vázkeret anyaga	Alumínium		

System data

Interfészek hátul	1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB 2.0

Általános adatok

Potenciálbetáplálás	24 V DC, leválasztott	
Védelmi osztály	IP66	
Áramfogyasztás	Feszültség	24 V
	Áramerősség	0,42 A

Besorolások

ETIM 6.0	EC001428	ETIM 7.0	EC001428
ETIM 8.0	EC001428	ETIM 9.0	EC001428
ECLASS 9.0	19-20-02-01	ECLASS 9,1	19-20-02-01
ECLASS 10.0	19-20-02-01	ECLASS 11.0	19-20-02-01
ECLASS 12.0	19-20-02-01	ECLASS 13.0	19-20-02-01

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	This article will no longer be available in the future.

UV66-ADV-10-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of Conformity - UV66-ADV-XX-IPM-10
User Documentation	Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


UV66-ADV-10-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-10-IPM-10	10.1"	293	212	45	19	5
UV66-ADV-12-IPM-10	12.1"	331	234	45	23	5
UV66-ADV-15-IPM-10	15.6"	433	280.5	45	36	6
UV66-ADV-18-IPM-10	18.5"	503	320.5	45	35	6
UV66-ADV-21-IPM-10	21.5"	581.5	367.5	45	35	8

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ADV-10-IPM-10	10.1"	277	196
UV66-ADV-12-IPM-10	12.1"	313	218
UV66-ADV-15-IPM-10	15.6"	410	255
UV66-ADV-18-IPM-10	18.5"	480	300
UV66-ADV-21-IPM-10	21.5"	559	347

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm

Industrial panel monitor (IPM) 10 series

