IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbauflansch, Kupplungsflansch, 90° gewinkelt, rauf, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Best.-Nr.	8829440000
Typ	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
VPE	1 Stück

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	55 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	RJ45 90°
Artikelbeschreibung	Kupplungsflansch, 90° gewinkelt, rauf	Aufbau	Einbauflansch mit Montagerahmen und RJ45-Modul Buchse-Buchse 90°, nach oben Deckel unverlierbar
Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0
Kategorie	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Montageart	Schaltschrank, Verteilerkasten	Schirmung	360° Schirmkontakt
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (DNV)	TAE00003EW

Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	GOST Approval
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

RJ45 Kupplung / Modul

IE-Steckverbinder in IP20 für Kupfer- und Lichtwellenleiter



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-XRJ45/IDC	Ausführung
Best.-Nr.	8808330000	Flanscheinsatz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
VPE	1 Stück	