


**ALDT 2.5 2C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Jsou aplikace, kde je výhodné připojit k průchozí svorce pro účely testování a zabezpečení zkušební bod nebo odpojovací prvek. Se zkušebními rozpojovacími svorkami měříte elektrické obvody bez napětí. Neposuzuje se jen vzdušná a povrchová vzdálenost při rozpojení, ale je nutné prokázat i stanovenou jmenovitou rázovou elektrickou pevnost.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm <sup>2</sup> , 20 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-O, Wemid |
| Číslo objednávky | <a href="#">2898660000</a>   |
| Typ              | ALDT 2.5 2C  |
| GTIN (EAN)       | 4064675904267  |
| Množství         | 50 ks  |

## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 38 mm  | Hloubka (v palcích) | 1,496 inch |
| Výška          | 68 mm  | Výška (v palcích)   | 2,677 inch |
| Šířka          | 5,1 mm | Šířka (v palcích)   | 0,201 inch |
| Čistá hmotnost | 8,5 g  |                     |            |

## Teploty

|                               |                |                               |        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C         |                               |        |

## Specifikace systému

|                     |       |                               |    |
|---------------------|-------|-------------------------------|----|
| Nutná koncová deska | Ano   | Počet potenciálů              | 1  |
| Počet úrovní        | 1     | Počet svěrných bodů na úroveň | 2  |
| Počet pólů na řadu  | 1     | Úrovně propojené interně      | Ne |
| Lišta               | TS 35 | N-funkce                      | Ne |
| PE funkce           | Ne    | Funkce PEN                    | Ne |

## Údaje materiálu

|                        |          |                              |              |
|------------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Materiál               | Wemid    | Barevný                      | Tmavě béžová |
| Barva provozních prvků | Oranžová | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0          |

## Další technická data

|                 |       |           |     |
|-----------------|-------|-----------|-----|
| Otevřené strany | pravá | Příchytka | Ano |
| Typ montáže     | TS 35 |           |     |

## Data hodnocení

|  |                     |                                   |               |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez                               | 2,5 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                  | 500 V         |
| Jmenovité DC napětí                            | 500 V               | Jmenovitý proud                   | 20 A          |
| Proud při maximu vodičů                        | 20 A                | Standardy                         | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x              | 1,33 mΩ             | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV          |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,77 W              | Kategorie rázového napětí         | III           |
| Závažnost znečištění                           | 3                   |                                   |               |

## Odpojovací svorkovnice

|                 |        |                              |     |
|-----------------|--------|------------------------------|-----|
| Drážky          | otočné | Integrovaná testovací zdířka | Ano |
| Příčné odpojení | bez    |                              |     |

## Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Typ připojení, další připojení | PUSH IN |
|--------------------------------|---------|

## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                     |  |                      |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Délka odizolování  | 10 mm               | Měřidlo podle IEC 60947-1  | A3                   |
| Počet připojení  | 2                   | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 12               |
| Průřez propojení AWG, min.   | AWG 28              | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodičů, splétané, max.                                | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min.                                | 0,5 mm <sup>2</sup> | Směr připojení   | na straně            |
| Typ připojení  | PUSH IN             | Typ připojení 2  | PUSH IN              |
| Upínací rozsah, max.   | 4 mm <sup>2</sup>   | Upínací rozsah, min.   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Velikost nože  | 0,6 x 3,5 mm        |  |                      |

## Všeobecně

|                            |        |                            |               |
|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| Lišta                      | TS 35  | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12        |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 28 | Standardy                  | IEC 60947-7-1 |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Osvědčení

|           |   |
|-----------|---|
| Schválení |  |
| ROHS      | Shoda   |

## Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>              |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

## ALDT 2.5 2C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                                     |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ              | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Číslo objednávky | <a href="#">4905520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)       | 4032248270248              |                                     |
| Množství         | 100 ks                     |                                     |
| Typ              | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Číslo objednávky | <a href="#">4905490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)       | 4032248270231              |                                     |
| Množství         | 100 ks                     |                                     |

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/5 MC NE GE           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4909801687</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397135              | Weidmueller, Žlutá  |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/5 MC NE VI           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4949860000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118042764              | Weidmueller, Fialová                                      |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |

**ALDT 2.5 2C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství**

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/5 MC NE GN           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4609801688</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397142              | Weidmueller, Zelená                                       |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/5 MC NE BL           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4609801693</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397166              | Weidmueller, Modrá  |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/5 MC NE RT           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4609801686</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397128              | Weidmueller, Červená                                      |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/5 MC NE WS           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4609801044</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397111              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/5 MC NE BR           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4649870000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118051865              | Weidmueller, Hnědá  |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/5 MC NE SW           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4657550000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118263817              | Weidmueller, černá  |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/5 MC NE GR           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4609801691</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397159              | Weidmueller, Šedá   |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/5 S MC NE WS         | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4641620000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118145793              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství         | 400 ks                     |   |
| Typ              | DEK 5/5 MC NE OR           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4638340000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118062632              | Weidmueller, Oranžová                                     |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |

## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | WS 8/5 PLUS MC SDR         | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4038790000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)       | 4032248768066              | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka                        |
| Množství         | 120 ks                     |   |
| Typ              | WS 8/5 MC SDR              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4040750000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)       | 4008190456627              | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka                        |
| Množství         | 144 ks                     |   |

## Řada A



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | ATPG 1.5-10 L              | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4091890000</a> | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)       | 4050118376647              |  |
| Množství         | 50 ks                      |  |
| Typ              | ATPG 2.5 MI-R              | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4091960000</a> | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)       | 4050118376685              |  |
| Množství         | 50 ks                      |  |

## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Zástrčky komponenty



Konektor komponentů slouží k integraci elektrického komponentu do odpojené svorkovnice. Po pájení elektronického komponentu lze zástrčku integrovat do oblasti odpojování našich svorkovnic a tím změnit odpojovací svorkovnici na modulární svorkovnici s integrovaným elektronickým komponentem.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | BEST/D                     | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">4978560000</a> | Příslušenství, Komponentní zástrčka, 1 A  |
| GTIN (EAN)       | 4032248471492              |   |
| Množství         | 50 ks                      |   |
| Typ              | BEST/DRBR                  | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">4978570000</a> | Příslušenství, Komponentní zástrčka, 22 A |
| GTIN (EAN)       | 4032248471508              |   |
| Množství         | 50 ks                      |   |
| Typ              | BEST                       | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">4933100000</a> | Příslušenství, Komponentní zástrčka       |
| GTIN (EAN)       | 4032248501014              |   |
| Množství         | 50 ks                      |   |

## Zámek spínače



## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DTLE 2.5/4                 | Verze                                   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4910530000</a> | Zamykací prvek (svorka), Wemid, Červená |
| GTIN (EAN)       | 4099986519466              |   |
| Množství         | 25 ks                      |   |



## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

2,5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | ZQV 2.5N/5 BL              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527790000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448627              | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/50 BL             | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527920000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm    |
| GTIN (EAN)       | 4050118448559              |   |
| Množství         | 5 ks                       |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/9 RD              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4508900000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448474              |   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/4 RD              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4508700000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448528              |   |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/4 BL              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527780000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm    |
| GTIN (EAN)       | 4050118448634              |   |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/2                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527540000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448467              |   |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/4                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527590000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| GTIN (EAN)       | 4050118448443              |   |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/8                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527670000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| GTIN (EAN)       | 4050118448405              |   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/50                | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527730000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| GTIN (EAN)       | 4050118411362              |   |
| Množství         | 5 ks                       |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/6                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527630000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| GTIN (EAN)       | 4050118448429              |   |
| Množství         | 20 ks                      |   |

Datum vytvoření 25. července 2024 8:06:30 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | ZQV 2.5N/10 RD             | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4108910000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v  |
| GTIN (EAN)       | 4050118486018              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm                          |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/3                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527570000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448450              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm                            |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/10 BL             | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527880000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v    |
| GTIN (EAN)       | 4050118448573              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm                          |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/9 BL              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448580              | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm                             |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/20                | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527720000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v |
| GTIN (EAN)       | 4050118447972              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm                           |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/3 RD              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4108690000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v   |
| GTIN (EAN)       | 4050118448535              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm                            |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/8 RD              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4108870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v   |
| GTIN (EAN)       | 4050118448481              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm                          |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/5 RD              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4108710000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v   |
| GTIN (EAN)       | 4050118448511              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm                          |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/6 BL              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527820000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448610              | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm                             |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/20 BL             | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527890000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v    |
| GTIN (EAN)       | 4050118448566              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm                           |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/9                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527680000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v  |
| GTIN (EAN)       | 4050118447996              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm                          |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/10                | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527690000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v |
| GTIN (EAN)       | 4050118447989              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm                          |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/50 RD             | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4109000000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v  |
| GTIN (EAN)       | 4050118486001              | mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm                           |
| Množství         | 5 ks                       |   |

Datum vytvoření 25. července 2024 8:06:30 CEST

## ALDT 2.5 2C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | ZQV 2.5N/6 RD              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4508720000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448504              |   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/3 BL              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527770000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm      |
| GTIN (EAN)       | 4050118448641              |   |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/5                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527620000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| GTIN (EAN)       | 4050118448436              |   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/7 RD              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4508810000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448498              |   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/2 BL              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527740000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm     |
| GTIN (EAN)       | 4050118448658              |   |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/2 RD              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4508470000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN)       | 4050118448542              |   |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/7 BL              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527830000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm    |
| GTIN (EAN)       | 4050118448603              |   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/20 RD             | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4508920000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm  |
| GTIN (EAN)       | 4050118485899              |   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/8 BL              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527840000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm    |
| GTIN (EAN)       | 4050118448597              |   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/7                 | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4527640000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| GTIN (EAN)       | 4050118448412              |   |
| Množství         | 20 ks                      |   |

## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## V0



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.


Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/5 MC NE V0 WS         | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">49988530000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118188622               | Weidmueller, Bílá   |
| Množství         | 1 000 ks                    |   |

2.5 mm<sup>2</sup>

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | ALEP DT 2.5 2C             | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4998830000</a> | Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Výška: 66.3 mm, Šířka: 2 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4064675904434              | V-O, Wemid   |
| Množství         |                            |  |
| Typ              | ALEP DT 2.5 2C BL          | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4998840000</a> | Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 66.3 mm, Šířka: 2 mm, V-O,   |
| GTIN (EAN)       | 4064675904441              | Wemid  |
| Množství         |                            |  |

## ALDT 2.5 2C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### DEK 5/5



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

#### Všeobecné objednávací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/5 MM WS              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4007110000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)       | 4050118391862              |   |
| Množství         | 800 ks                     |   |

## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## WS 8/5



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

## Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | WS 8/5 MM WS               | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4007150000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)       | 4050118392029              |  |
| Množství         | 800 ks                     |  |

## Řada A



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                      |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| Typ              | APP 2                      | Verze                |
| Číslo objednávky | <a href="#">4489090000</a> | Řada A, Dělicí deska |
| GTIN (EAN)       | 4050118499308              |                      |
| Množství         | 50 ks                      |                      |

## ALDT 2.5 2C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ploché šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysoko legované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4749610000</a> | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4050118896350              | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm                                       |
| Množství         | 1 ks                       |   |

### Digitální multimetry



Multimetry umožňují měření řady proměnných. Každý nástroj standardně umí měřit napětí a odpor a provádět zkoušku průchodnosti a diod. Navíc mají jednotlivé multimetry další možnosti měření jako jsou proud, kmitočet, kapacitní odpor a teplota. Digitální multimetry mají výhodu přehledného, snadno čitelného displeje. S těmito nástroji se chyby způsobené nesprávným přepočtem měřicích rozsahů nebo špatným přečtením displeje stávají minulostí.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |           |
|------------------|---------------------------|-----------|
| Typ              | ZUB MULTIMETER            | Verze     |
| Číslo objednávky | <a href="#">405270000</a> | Multimetr |
| GTIN (EAN)       | 4032248723522             |           |
| Množství         | 1 ks                      |           |

## ALDT 2.5 2C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | SIHA 3/G20                 | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">7921560000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, lze zapojit, |
| GTIN (EAN)       | 4032248264643              | V-O, Wemid   |
| Množství         | 25 ks                      |  |
| Typ              | SIHA 3/G20 BL              | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">7904260000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, lze zapojit, |
| GTIN (EAN)       | 4032248709717              | V-O, Wemid   |
| Množství         | 25 ks                      |  |
| Typ              | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">7921590000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze |
| GTIN (EAN)       | 4032248322626              | zapojit, V-O, Wemid  |
| Množství         | 25 ks                      |  |
| Typ              | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL    | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">7905250000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 2.31 A, lze  |
| GTIN (EAN)       | 4032248712038              | zapojit, V-O, Wemid  |
| Množství         | 25 ks                      |  |
| Typ              | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">7921570000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze |
| GTIN (EAN)       | 4032248322503              | zapojit, V-O, Wemid  |
| Množství         | 25 ks                      |  |
| Typ              | SIHA 3/G20                 | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">7926190000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, lze zapojit, |
| GTIN (EAN)       | 4032248264612              | V-O, Wemid   |
| Množství         | 1 000 ks                   |  |
| Typ              | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">7921600000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze |
| GTIN (EAN)       | 4032248322633              | zapojit, V-O, Wemid  |
| Množství         | 25 ks                      |  |
| Typ              | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">7921580000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze |
| GTIN (EAN)       | 4032248322619              | zapojit, V-O, Wemid  |
| Množství         | 25 ks                      |  |



## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ              | TNST OR                   | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">463540000</a> | Odpojovací konektor (svorka), Wemid, Oranžová |
| GTIN (EAN)       | 4050118478211             |   |
| Množství         | 50 ks                     |   |

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/5 PLUS MC SDR       | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">465450000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248393602             | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství         | 200 ks                    |   |
| Typ              | DEK 5/5 MC SDR            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">460981000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190456597             | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství         | 200 ks                    |   |
| Typ              | DEK 5/5 S MC SDR          | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">464159000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4050118146042             | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství         | 80 ks                     |   |

## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4951870000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)       | 4032248631605              | Allen-Bradley, Bílá   |
| Množství         | 600 ks                     |   |
| Typ              | WS 8/5 MC NE GE            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4773521687</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)       | 4032248141548              | Allen-Bradley, Žlutá  |
| Množství         | 720 ks                     |   |
| Typ              | WS 8/5 MC NE BL            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4773521693</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)       | 4032248141715              | Allen-Bradley, Modrá  |
| Množství         | 720 ks                     |   |
| Typ              | WS 8/5 MC NE RT            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4773521686</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)       | 4032248141531              | Allen-Bradley, Červená  |
| Množství         | 720 ks                     |   |
| Typ              | WS 8/5 MC NE OR            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4773521690</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)       | 4032248143092              | Allen-Bradley, Oranžová   |
| Množství         | 720 ks                     |   |
| Typ              | WS 8/5 MC NE WS            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">40740000</a>   | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)       | 4008190279103              | Allen-Bradley, Bílá   |
| Množství         | 720 ks                     |   |

## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                         |
|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ              | AEB 35 SCL/1 VO GY         | Verze                   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4661290000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)       | 4050118702170              |                         |
| Množství         | 20 ks                      |                         |
| Typ              | AEB 35 SC/1                | Verze                   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4991920000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)       | 4050118376722              |                         |
| Množství         | 50 ks                      |                         |
| Typ              | AEB 35 SC/1 BK             | Verze                   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4475310000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)       | 4050118487114              |                         |
| Množství         | 50 ks                      |                         |
| Typ              | AEB 35 SCL/1 VO            | Verze                   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4661280000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)       | 4050118702163              |                         |
| Množství         | 20 ks                      |                         |
| Typ              | AEB 35 SCL/1 VO BK         | Verze                   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4661300000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)       | 4050118702187              |                         |
| Množství         | 20 ks                      |                         |

## ALDT 2.5 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">407520000</a>  | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248532100              | Weidmueller, Žlutá  |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |
| Typ              | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4054490000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248393596              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství         | 1 000 ks                   |   |