

ATTB 6 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Câblage d'un transformateur de courant et de tension**

Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

Informations générales de commande

Version	Bornes à étage d'installation, 6 mm ² , 30 A, brun
Référence	2985590000
Type	ATTB 6 BR
GTIN (EAN)	4099986848740
Qté.	50 pièce(s)

ATTB 6 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	69 mm	Profondeur (pouces)	2,717 inch
Hauteur	68 mm	Hauteur (pouces)	2,677 inch
Largeur	8,1 mm	Largeur (pouces)	0,319 inch
Poids net	30,645 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	droite	Type de montage	TS 32
-------------	--------	-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Couleur	brun	Éléments d'actionnement de couleurs	Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Oui	Nombre d'étages	1
Nombre de points de contact par étage	2		

Caractéristiques nominales

Section nominale	6 mm ²	Tension nominale DC	500 V
Courant nominal	30 A	Courant avec conducteur max.	30 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	0,78 mΩ	Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x	1,31 W
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	3

Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 8	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 22
--	-------	--	--------

ATTB 6 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Raccordement (raccordement nominal)**

Calibre selon 60 947-1	A4	Dimension de la lame	0,8 x 4,0 mm
Longueur de dénudage	12 mm	Nombre de raccordements	2
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 8	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 22
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.	10 mm ²	Section de raccordement du conducteur, rigide, min.	0,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 6 mm ²		Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm ²	
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 6 mm ²		Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm ²	
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	10 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	0,5 mm ²
Sens de raccordement	en haut		

Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	CE Declaration of Conformity
Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données**ATTB 6 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dessins**

ATTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

6 mm²

Les connexions transversales enfichables sont faciles à manipuler et à installer rapidement. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de l'installation par rapport aux solutions vissées.

Informations générales de commande

Type	ZQV 6N/2 BL	Version
Référence	1985830000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4050118370232	2, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, bleu
Qté.	60 pièce(s)	
Type	ZQV 6N/2	Version
Référence	1985740000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4050118370362	2, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, Orange
Qté.	60 pièce(s)	
Type	ZQV 6N/4	Version
Référence	1985780000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4050118370287	4, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, Orange
Qté.	60 pièce(s)	
Type	ZQV 6N/10	Version
Référence	2733970000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4064675066811	10, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, Orange
Qté.	20 pièce(s)	
Type	ZQV 6N/3 BL	Version
Référence	1985840000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4050118370379	3, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, bleu
Qté.	60 pièce(s)	
Type	ZQV 6N/10 BL	Version
Référence	2786910000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4064675064602	10, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, bleu
Qté.	20 pièce(s)	
Type	ZQV 6N/3	Version
Référence	1985760000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4050118370263	3, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, Orange
Qté.	60 pièce(s)	
Type	ZQV 6N/7	Version
Référence	2733960000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4064675066804	7, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, Orange
Qté.	20 pièce(s)	
Type	ZQV 6N/4 BL	Version
Référence	1985850000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4050118370447	4, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, bleu
Qté.	60 pièce(s)	
Type	ZQV 6N/6 BL	Version
Référence	2786890000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4064675064572	6, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, bleu
Qté.	20 pièce(s)	

Date de création 6 juin 2024 20:55:32 CEST

ATTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ZQV 6N/7 BL	Version
Référence	2786900000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4064675064596	7, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, bleu
Qté.	20 pièce(s)	
Type	ZQV 6N/6	Version
Référence	2733950000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4064675066699	6, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, 41 A, Orange
Qté.	20 pièce(s)	

Alvéole de test



L'alvéole de test est utilisée pour connecter des dispositifs de test avec une fiche standard 4.0 d'une largeur allant jusqu'à 10 mm dans la borne. Les alvéoles de test sont disposées selon un angle, de sorte que toutes les mesures standard (même adjacentes) peuvent être réalisées dans la largeur terminale de 8,1 mm. Une fois monté, l'alvéole de test ne peut pas être retirée de l'application.

Informations générales de commande

Type	TS TTB 6 BL	Version
Référence	2710480000	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Qté.	48 pièce(s)	
Type	TS TTB 6 OR	Version
Référence	2710470000	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Qté.	48 pièce(s)	
Type	TS TTB 6 VT	Version
Référence	2710530000	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118881097	0.00 mm, Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 pièce(s)	
Type	TS TTB 6 WT	Version
Référence	2817250000	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Qté.	48 pièce(s)	
Type	TS TTB 6 RD	Version
Référence	2710510000	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Qté.	48 pièce(s)	
Type	TS TTB 6 BK	Version
Référence	2710520000	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Qté.	48 pièce(s)	
Type	TS TTB 6 YL	Version
Référence	2710500000	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Qté.	48 pièce(s)	

ATTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	TS TTB 6 BR	Version
Référence	2715540000	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118769609	0.00 mm, Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 pièce(s)	

Type	TS TTB 6 GN	Version
Référence	2710490000	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Qté.	48 pièce(s)	

DEK 5/8



WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Grandes libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

Informations générales de commande

Type	DEK-A 5/8 MM WS	Version
Référence	2448860000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, blanc
GTIN (EAN)	4050118462968	
Qté.	500 pièce(s)	

ATTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Interrupteur de verrouillage



L'interrupteur de verrouillage peut être facilement inséré dans la borne par le dessus. L'interrupteur de verrouillage empêche l'ouverture ou la fermeture non autorisée des circuits, car il bloque le levier de sectionnement dans sa position.

Informations générales de commande

Type	SL TTB 6	Version
Référence	2710220000	Pièce de blocage (bloc de jonction), PA 66/6, Rouge
GTIN (EAN)	4050118893311	
Qté.	50 pièce(s)	

Série A



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type	AEB 35 SCL/1 V0	Version
Référence	2661280000	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4050118702163	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Version
Référence	2661290000	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4050118702170	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Version
Référence	2661300000	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4050118702187	
Qté.	20 pièce(s)	

ATTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Flasque de fermeture



Câblage d'un transformateur de courant et de tension

Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

Informations générales de commande

Type	EP TTB 6	Version
Référence	2710170000	Série A, Plaque d'extrémité
GTIN (EAN)	4050118822229	
Qté.	20 pièce(s)	

Lien de levier



Câblage d'un transformateur de courant et de tension

Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

Informations générales de commande

Type	LL TTB 6/2 CM BK	Version
Référence	2710420000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/1 VT	Version
Référence	2710290000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 CM	Version
Référence	2710370000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 CM RD	Version
Référence	2710410000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 RD	Version
Référence	2710340000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Qté.	50 pièce(s)	

ATTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LL TTB 6/2 VT	Version
Référence	2710360000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/1 WT	Version
Référence	2817220000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/1 BK	Version
Référence	2710280000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2	Version
Référence	2710300000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/4	Version
Référence	2710450000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 CM YL	Version
Référence	2710400000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/3 CM	Version
Référence	2726100000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/1 BR	Version
Référence	2762590000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 BR	Version
Référence	2762600000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 CM WT	Version
Référence	2817240000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 CM BL	Version
Référence	2710380000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/6	Version
Référence	2710460000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 BK	Version
Référence	2710350000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Qté.	50 pièce(s)	

ATTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LL TTB 6/2 CM BR	Version
Référence	2762610000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 CM GN	Version
Référence	2710390000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 CM VT	Version
Référence	2710430000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/1 RD	Version
Référence	2710270000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/1 BL	Version
Référence	2710240000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 WT	Version
Référence	2817230000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/1 YL	Version
Référence	2710260000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/3	Version
Référence	2710440000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 BL	Version
Référence	2710310000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/1 GN	Version
Référence	2710250000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/1	Version
Référence	2710230000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 GN	Version
Référence	2710320000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	LL TTB 6/2 YL	Version
Référence	2710330000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Qté.	50 pièce(s)	

Date de création 6 juin 2024 20:55:32 CEST

ATTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	LL TTB 6/4 CM	Version
Référence	2726110000	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Qté.	50 pièce(s)	

Profils de couvercle



Câblage d'un transformateur de courant et de tension

Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

Informations générales de commande

Type	CP TTB	Version
Référence	2710140000	Capot de protection (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CS TTB	Version
Référence	2710150000	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4064675021148	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	CH TTB	Version
Référence	2710130000	Capot de protection (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Qté.	1 pièce(s)	

Éléments de raccourcissement



Le pont de court-circuit peut être inséré simplement et rapidement dans les blocs de jonction. Si plusieurs leviers sont connectés simultanément avec le connecteur de leviers, la « fermeture avant rupture » peut être réalisée. Une fois monté, le pont de court-circuit ne peut pas être retiré de l'application.

Informations générales de commande

Type	SCCB TTB 6/4	Version
Référence	2710210000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4050118848007	4, Pas en mm (P): 8.10, Isolé: Oui, 30 A, Orange
Qté.	25 pièce(s)	
Type	SCCB TTB 6/2	Version
Référence	2710190000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4050118847987	2, Pas en mm (P): 8.10, Isolé: Oui, 30 A, Orange
Qté.	25 pièce(s)	

Date de création 6 juin 2024 20:55:32 CEST

ATTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	SCCB TTB 6/3	Version
Référence	2710200000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4050118847994	3, Pas en mm (P): 8.10, Isolé: Oui, 30 A, Orange
Qté.	25 pièce(s)	

Neutre



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Version
Référence	1341630000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, blanc
Qté.	500 pièce(s)	