

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および/または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 多層モジュラー端子, ねじ接続, 4 mm ² , 500 V, 32 A, レベル数: 2, 青色 |
| 注文番号 | 0590080000 |
| 種別 | DK 4Q/32 BL |
| GTIN (EAN) | 4008190100407 |
| 数量 | 25 Stück |

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 59.5 mm | 奥行き (インチ) | 2.343 inch |
| 高さ | 50 mm | 高さ (インチ) | 1.969 inch |
| 幅 | 6 mm | 幅 (インチ) | 0.236 inch |
| 正味重量 | 13.7 g | | |

温度

| | | |
|-----------|----------------|---|
| 保管温度 | 動作温度範囲 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| | -25 °C...55 °C | |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 |
| | | 100 °C |

CSA評価データ

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|--------|
| 証明書番号 (CSA) | 12400-124 | 配線の最大断面 (CSA) | 12 AWG |
| 配線の最小断面 (CSA) | 26 AWG | 電圧規模C (CSA) | 300 V |
| 電流の規模C (CSA) | 10 A | | |

UL評価データ

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 導体サイズフィールド配線最大 (UR) | 12 AWG | 導体サイズフィールド配線最小 (UR) | 22 AWG |
| 導体サイズ工場配線最大 (UR) | 12 AWG | 導体サイズ工場配線最小 (UR) | 26 AWG |
| 証明書番号 (UR) | E60693 | 電圧規模C (UR) | 300 V |
| 電流の規模C (UR) | 27 A | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | |
|--|----------------------|--|
| DMS電動ドライバーによるトルクレベル2 | IEC 60947-1 準拠のゲージ | A3 |
| クランプネジ | M 3 | クランプ範囲、最大 |
| クランプ範囲、最小 | 0.13 mm ² | 6 mm ² |
| ツインワイヤエンドフェルール、最小 | 0.5 mm ² | ツインワイヤエンドフェルール、最大 |
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 12 | 1.5 mm ² |
| 接続断面、撚線、最大 | 4 mm ² | 刃寸法 |
| 接続方向 | 横向きに | 0.6 x 3.5 mm |
| 接続方式 2 | ねじ接続 | 接続数 |
| 締付けトルク、最小 | 0.5 Nm | 4 |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 | 接続断面、撚線、最小 |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 2.5 mm ² | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm ² | 接続方式 |
| 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm ² | ねじ接続 |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 6 mm ² | 締付けトルク、最大 |
| | | 0.8 Nm |
| | | 被覆剥き長さ |
| | | 9 mm |
| | | 配線接続断面、ソリッドコア、最小 |
| | | 0.5 mm ² |
| | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 |
| | | 0.5 mm ² |
| | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 |
| | | 0.5 mm ² |
| | | 配線接続断面、細径撚線、最小 |
| | | 0.5 mm ² |

クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| 導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大 | 2.5 mm ² | 接続種別、追加接続 |
| | | ねじ接続 |

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

システム仕様

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-----|
| バージョン | ねじ接続, ねじ込み可能な 交差接続用, コネクタ無し の終端部 | エンドカバープレートの要求 | はい |
| 電位数 | 2 | レベル数 | 2 |
| レベルごとのクランプポイント数 | 2 | 層ごとの電位数 | 1 |
| 内部で交差接続されたレベル | いいえ | PE 接続 | いいえ |
| レール | TS 32 | N 関数 | はい |
| PE 関数 | いいえ | PEN 関数 | いいえ |

全般

| | | | |
|-----|---------------|----------------|--------|
| レール | TS 32 | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 12 |
| 標準 | IEC 60947-7-1 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 材質 | PA 66 | 色 | 青色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | | |

評価データ

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------|---------------|
| 定格断面 | 4 mm ² | 定格電圧 | 500 V |
| 定格 DC 電圧 | 500 V | 定格電流 | 32 A |
| 最大導体電流 | 41 A | 標準 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1 mΩ | 定格インパルス耐電圧 | 6 kV |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.02 W | 汚染度 | 3 |

評価データ IECEx/ATEX

| | | | |
|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 証明書番号 (ATEX) | TUEV18ATEX8210U | 証明書番号 (IECEX) | IECEXTUR18.0020U |
| 最大電圧 (ATEX) | 275 V | 電流 (ATEX) | 28 A |
| 最大導体断面積 (ATEX) | 4 mm ² | 最大電圧 (IECEX) | 275 V |
| 電流 (IEEX) | 28 A | 最大導体断面積 (IECEX) | 4 mm ² |
| 動作温度範囲 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex- Certificate of Conformity | マーキング EN 60079-7 | |
| Ex 2014/34/EU ラベル | II 2 G D | | Ex eb II C Gb |

追加の技術データ

| | | | |
|--------|------|-----------|----|
| 取り付け方式 | クランプ | 爆発試験バージョン | はい |
| 開放側面 | 右 | 類似端子数 | 1 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

作成日 2024/07/04 23:24:39 CEST

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E60693 |

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | Attestation Of Conformity ATEX Certificate IECEx Certificate CB Test Certificate CB Certificate CCC Ex Certificate Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | NTI DK 4Q/32 StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SAK シリーズ

SAK
Series

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | AP DK4Q BL | バージョン |
| 注文番号 | 1397180000 | エンドプレート (端子), 54 mm x 1.5 mm, 青色 |
| GTIN (EAN) | 4008190171728 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | AP DK4 | バージョン |
| 注文番号 | 0359260000 | エンドプレート (端子), 50 mm x 1.5 mm, ベージュ |
| GTIN (EAN) | 4008190012991 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | AP DK4S | バージョン |
| 注文番号 | 0631360000 | エンドプレート (端子), 54 mm x 1.5 mm, ベージュ |
| GTIN (EAN) | 4008190101329 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | AP DK4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 0359280000 | エンドプレート (端子), 50 mm x 1.5 mm, 青色 |
| GTIN (EAN) | 4008190031213 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | AP DK4Q | バージョン |
| 注文番号 | 1397160000 | エンドプレート (端子), 54 mm x 1.5 mm, ベージュ |
| GTIN (EAN) | 4008190125899 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | AP DK4/380 Q | バージョン |
| 注文番号 | 0438560000 | エンドプレート (端子), 51 mm x 1.5 mm, ベージュ |
| GTIN (EAN) | 4008190133351 | |
| 数量 | 20 Stück | |

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SAK シリーズ

SAK
Series

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | EW 35 | バージョン |
| 注文番号 | 0383560000 | エンドブラケット, Wemid, ページュ, レール: TS 35, ねじ込み |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| 数量 | 50 Stück | |

2.5 mm²2.5
mm²

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | WAP WDK2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1059100000 | エンドプレート (端子), 69 mm x 1.5 mm, ダークページュ |
| GTIN (EAN) | 4008190101954 | |
| 数量 | 20 Stück | |

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接続スリーブ



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | VH 10/4/2.8 AKZ4 | バージョン |
| 注文番号 | 0446600000 | 接続スリーブ (端子), 高さ: 4 mm, 幅: 4 mm, 深さ: 10 mm, 銅・亜鉛 |
| GTIN (EAN) | 4008190176211 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | VL 2 AKZ4/DK4 | バージョン |
| 注文番号 | 0446700000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190055486 | 縁: いいえ, 32 A, グレー |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | VL 2 SAK4 | バージョン |
| 注文番号 | 0197000000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.50, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190000271 | 縁: いいえ, 32 A, グレー |
| 数量 | 50 Stück | |

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1609830000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 Stück | |

作成日 2024/07/04 23:24:39 CEST

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1038650000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 Stück | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 MC NE GR | バージョン |
| 注文番号 | 1238330000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | グレー |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1238280000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | 黄色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 MC NE BL | バージョン |
| 注文番号 | 1238290000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | 青色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 MC NE BR | バージョン |
| 注文番号 | 1454900000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118323313 | 茶色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 MC NE GN | バージョン |
| 注文番号 | 1238310000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | 緑色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/6 MC NE OR | バージョン |
| 注文番号 | 1912090000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | 橙色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

作成日 2024/07/04 23:24:39 CEST

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/6 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609820000 | Dekafix, 端子マーカ- , 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | 白色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

テストプラグ




端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電氣接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | PS 2.3 RT | バージョン |
| 注文番号 | 0180400000 | テストアダプター (端子), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| 数量 | 20 Stück | |

TS 32



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカ-対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | EWK 1 | バージョン |
| 注文番号 | 0206160000 | エンドブラケット, Wemid, ページュ, レール: TS 32, ねじ込み |
| GTIN (EAN) | 4008190080020 | |
| 数量 | 50 Stück | |

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 Stück | |

W シリーズ



仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別 | WTW EN | バージョン |
| 注文番号 | 1058800000 | 仕切板 (端子), 中板, 86 mm x 62 mm, ダークベージュ |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | |
| 数量 | 20 Stück | |

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1011320000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | 白色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

絶縁プロファイル



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | ISPF QB75 BL | バージョン |
| 注文番号 | 0526780000 | 絶縁プロファイル, プラスチック, 青色 |
| GTIN (EAN) | 4008190093105 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | ISPF QB75 SW | バージョン |
| 注文番号 | 0526700000 | 絶縁プロファイル, プラスチック, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190093723 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | ISPF QB75 RT | バージョン |
| 注文番号 | 0526760000 | 絶縁プロファイル, プラスチック, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190157821 | |
| 数量 | 10 Stück | |

作成日 2024/07/04 23:24:39 CEST

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

QB RA



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QB 2 WI RA6 IS | バージョン |
| 注文番号 | 0482700000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 27 A, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190166021 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | QB 3 WI RA6 IS | バージョン |
| 注文番号 | 0482800000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 27 A, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190145217 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | QB 4 WI RA6 IS | バージョン |
| 注文番号 | 0482900000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 27 A, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190086169 | |
| 数量 | 50 Stück | |

SAK シリーズ

SAK
Series

仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | TSCH 6 DKI S4 | バージョン |
| 注文番号 | 0190260000 | 小型パテーション (端子), PA 66, ページュ, 連続動作温度、最大: 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190051075 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | TSCH 4 AKZ4 | バージョン |
| 注文番号 | 0363360000 | 小型パテーション (端子), PA 66, ページュ, 連続動作温度、最大: 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190136680 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | TW SAKS2 HP/DBR/2 | バージョン |
| 注文番号 | 0607000000 | 仕切板 (端子), 中板, 80 mm x 70 mm, 暗褐色 |
| GTIN (EAN) | 4008190002732 | |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/07/04 23:24:39 CEST

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/6 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007120000 | Dekafix, 端子マーカ, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| 数量 | 600 Stück | |

SAK シリーズ

SAK
Series

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | AD 4 AKZ4 | バージョン |
| 注文番号 | 0303400000 | 端子カバー, PVC, 黄色, 高さ: 24.2 mm, 幅: 20 mm, 深さ: 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190068158 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | AD 3 SAK2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0297900000 | 端子カバー, PVC, 黄色, 高さ: 24 mm, 幅: 18 mm, 深さ: 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190038229 | |
| 数量 | 50 Stück | |

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ | バージョン |
| 注文番号 | 0215700000 | アクセサリ, ソケット |
| GTIN (EAN) | 4008190184872 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4 | バージョン |
| 注文番号 | 0244600000 | SAK モデルシリーズ, ソケット |
| GTIN (EAN) | 4008190103828 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0280600000 | アクセサリ, ソケット |
| GTIN (EAN) | 4008190023188 | |
| 数量 | 50 Stück | |

QB



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | QB 75/6.2/9/WI | バージョン |
| 注文番号 | 0526400000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 75, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 27 A, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190099923 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | QB 75/6.2/15 | バージョン |
| 注文番号 | 0535200000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 75, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 27 A, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190179168 | |
| 数量 | 10 Stück | |

作成日 2024/07/04 23:24:39 CEST

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Q / AKZ



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | Q 4 AKZ1.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0368400000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190153892 | 縁: いいえ, 24 A, グレー |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | Q 10 AKZ4SS | バージョン |
| 注文番号 | 0369300000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190065744 | 縁: いいえ, 32 A, グレー |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | Q 10 AKZ1.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0368500000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190159481 | 縁: いいえ, 24 A, グレー |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | Q 10 AKZ4 | バージョン |
| 注文番号 | 0368600000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190056766 | 縁: いいえ, 24 A, グレー |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | Q 3 AKZ4 | バージョン |
| 注文番号 | 0336500000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190121730 | 縁: いいえ, 24 A, グレー |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | Q 3 AKZ1.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0368300000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190074913 | 縁: いいえ, 24 A, グレー |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | Q 2 AKZ4SS | バージョン |
| 注文番号 | 0369000000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190143589 | 縁: いいえ, 32 A, グレー |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | Q 2 AKZ4 | バージョン |
| 注文番号 | 0336400000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190037680 | 縁: いいえ, 24 A, グレー |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | Q 4 AKZ4 | バージョン |
| 注文番号 | 0336600000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190096656 | 縁: いいえ, 24 A, グレー |
| 数量 | 50 Stück | |

作成日 2024/07/04 23:24:39 CEST

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | Q 2 AKZ1.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0368200000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶 |
| GTIN (EAN) | 4008190149987 | 縁: いいえ, 24 A, グレー |
| 数量 | 50 Stück | |

絶縁スリーブ

ケーブルラグ対応絶縁スリーブにより、アプリケーション内の定格電圧を増加させることができます。



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別 | IH 6.3 WEM GE | バージョン |
| 注文番号 | 0386260000 | Wモデルシリーズ, 絶縁スリーブ |
| GTIN (EAN) | 4008190164256 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | IH 2.8 DB | バージョン |
| 注文番号 | 0386060000 | Wモデルシリーズ, 絶縁スリーブ |
| GTIN (EAN) | 4008190043414 | |
| 数量 | 100 Stück | |

ネジ

端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | KISC M3X15/6 SAK2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 0359000000 | クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190061548 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | BFSC M2.5X18 PA/RT | バージョン |
| 注文番号 | 0303300000 | 取り付けネジ (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190040673 | |
| 数量 | 100 Stück | |

DK 4Q/32 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| 種別 | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N | バージョン |
| 注文番号 | 0266800000 | 取り付けネジ (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190084899 | |
| 数量 | 100 Stück | |