# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



一部の用途では、テストや安全の目的で、テストポイントまたは断路要素をフィードスルー端子に追加することが妥当です。テスト断路端子を使用すれば、無電圧状態で電流回路を測定できます。断路中、空気パスおよびクリープパスの寸法は評価されませんが、指定の定格突入電圧の強度を確認する必要があります。

### 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | テスト用断路端子, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, 青色 |
| 注文番号 | 1989810000 |
| 種別 | ADT 2.5 2C BL |
| GTIN (EAN) | 4050118374353 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/10/08 6:38:59 CEST

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深さ | 37.65 mm | 奥行き（インチ） | 1.482 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 38.4 mm | 高さ | 77.5 mm |
| 高さ（インチ） | 3.051 inch | 幅 | 5.1 mm |
| 幅（インチ） | 0.201 inch | 正味重量 | 9.579 g |

### 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 130 °C | | |

### CSA評価データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 証明書番号（CSA） | 200039-70089609 | 配線の最大断面（CSA） | 12 AWG |
| 配線の最小断面（CSA） | 28 AWG | 電圧規模B（CSA） | 300 V |
| 電圧規模C（CSA） | 300 V | 電圧規模D（CSA） | 600 V |
| 電流の規模B（CSA） | 20 A | 電流の規模C（CSA） | 20 A |
| 電流の規模D（CSA） | 5 A | | |

### UL評価データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| コンダクタサイズファクトリ配線最小（cURus） | 28 AWG | コンダクタサイズフィールド配線、最大（cURus） | 12 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小（cURus） | 28 AWG | 導体サイズ工場配線最大（cURus） | 12 AWG |
| 現在のサイズ C（cURus） | 20 A | 現在のサイズ D（cURus） | 5 A |
| 証明書番号（cURus） | E60693 | 電圧サイズ B（cURus） | 300 V |
| 電圧サイズ C（cURus） | 300 V | 電圧サイズ D（cURus） | 600 V |
| 電流サイズ B（cURus） | 20 A | | |

### クランプ用コンダクタ（定格接続）

| | | | |
|---|---|---|---|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A3 | | |
| クランプ範囲、最大 | 4 mm² | | |
| クランプ範囲、最小 | 0.14 mm² | | |
| ツインフェルール端子のチューブ長 | 導体接続断面 | 最小： | 0.5 mm² |
| | | 最大. | 0.75 mm² |
| | チューブ長 | 最大. | 12 mm |
| | | 最小： | 8 mm |
| ツインワイヤエンドフェルール、最大 | 0.75 mm² | | |
| ツインワイヤエンドフェルール、最小 | 0.5 mm² | | |
| プラスチックカラー付きフェルール端子のチューブ長さ DIN 46228/4 | チューブ長 | 最大. | 6 mm |
| | | 最小： | 8 mm |
| | 導体接続断面 | 最小： | 0.34 mm² |
| | | 最大. | 0.14 mm² |
| | チューブ長 | 最大. | 6 mm |
| | | 最小： | 12 mm |
| | 導体接続断面 | 最小： | 1 mm² |
| | | 最大. | 0.5 mm² |
| | チューブ長 | 最大. | 8 mm |
| | | 最小： | 12 mm |
| | 導体接続断面 | 最小： | 2.5 mm² |
| | | 最大. | 1.5 mm² |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| プラスチック製カラーなしのフェルール端子のチューブ長さ DIN 46228/1 | 導体接続断面 | 公称 | 0.25 mm² |
| | チューブ長 | 公称 | 5 mm |
| | 導体接続断面 | 最小： | 0.5 mm² |
| | | 最大. | 1 mm² |
| | チューブ長 | 最大. | 10 mm |
| | | 最小： | 6 mm |
| | 導体接続断面 | 最小： | 1.5 mm² |
| | | 最大. | 4 mm² |
| | チューブ長 | 最大. | 12 mm |
| | | 最小： | 7 mm |

| | |
|---|---|
| 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
| 接続数 | 2 |
| 接続断面、撚線、最大 | 4 mm² |
| 接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm² |
| 接続方向 | 上部 |
| 接続方式 | PUSH IN |
| 接続方式 2 | PUSH IN |
| 被覆剥き長さ | 10 mm |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 28 |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm² |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 4 mm² |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
| 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm² |
| 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 2.5 mm² |

### クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | |
|---|---|
| 接続種別、追加接続 | PUSH IN |

### システム仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| エンドカバープレートの要求 | はい | 電位数 | 1 |
| レベル数 | 1 | レベルごとのクランプポイント数 | 2 |
| 層ごとの電位数 | 1 | 内部で交差接続されたレベル | いいえ |
| PE 接続 | いいえ | レール | TS 35 |
| N 関数 | いいえ | PE 関数 | いいえ |
| PEN 関数 | いいえ | | |

### 全般

| | | | |
|---|---|---|---|
| レール | TS 35 | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
| 標準 | IEC 60947-7-1 | 設置アドバイス | レール |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 28 | | |

### 材料データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材質 | Wemid | 色 | 青色 |
| 操作要素の色 | 橙色 | UL 94 可燃性等級 | V-0 |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 端子を切断

| | | | |
|---|---|---|---|
| スリッティング | ピボット | 一体型テストソケット | はい |
| 横断遮断 | 非搭載 | | |

### 評価データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格断面 | 2.5 mm² | 定格電圧 | 500 V |
| 定格 DC 電圧 | 500 V | 定格電流 | 20 A |
| 最大導体電流 | 20 A | 標準 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ | 定格インパルス耐電圧 | 6 kV |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W | サージ電圧カテゴリー | III |
| 汚染度 | 3 | | |

### 評価データIECEx/ATEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 証明書番号（ATEX） | TUEV16ATEX7939U | 証明書番号（IECEX） | IECEXTUR16.0045U |
| 最大電圧（ATEX） | 400 V | 電流（ATEX） | 18 A |
| 最大導体断面積（ATEX） | 2.5 mm² | 最大電圧（IECEX） | 400 V |
| 電流（IEEX） | 18 A | 最大導体断面積（IECEX） | 2.5 mm² |
| マーキング EN 60079-7 | Ex ec II C Gc | Ex 2014/34/EU ラベル | II 3 G D |

### 追加の技術データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| スナップインペグ付属 | いいえ | 取り付け方式 | TS 35 |
| 固定形式 | 嵌合仕様 | 嵌合仕様 | いいえ |
| 設置アドバイス | レール | 開放側面 | 右 |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000902 | ETIM 7.0 | EC000902 |
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 | | |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

認可

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号（cURus） | E60693 |
| 証明書番号（cURusEX） | E184763 |

### ダウンロード

| | |
|---|---|
| 承認/証明書/適合証明書 | Attestation of Conformity<br>ATEX certificate<br>IECEx Certificate<br>CB Test Certificate<br>DNVGL certificate<br>CB Certficate<br>CCC Ex Certificate<br>20-AV4BO-0272U<br>DNV Certificate<br>CE Declaration of Conformity<br>UKCA declaration of conformity<br>Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| 入札仕様書 | Klippon® Connect 1989810000 DE<br>Klippon® Connect 1989810000 EN |
| ユーザ文書 | NTI_ADT 2.5 2C.pdf<br>Usage of terminals in EXi atmospheres<br>StorageConditionsTerminalBlocks<br>User Manual ADT |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 図面



# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### 空白

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。
一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。
- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | DEK 5/5 MC NE RT | バージョン |
| 注文番号 | 1609801686 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397128 | 赤色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/5 MC NE BR | バージョン |
| 注文番号 | 1249870000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118051865 | 茶色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609801044 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | 白色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/5 MC NE BL | バージョン |
| 注文番号 | 1609801693 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397166 | 青色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/5 MC NE GN | バージョン |
| 注文番号 | 1609801688 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397142 | 緑色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/5 MC NE SW | バージョン |
| 注文番号 | 1457550000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118263817 | 黒色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/5 S MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1341620000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118145793 | 白色 |
| 数量 | 400 Stück | |
| 種別 | DEK 5/5 MC NE OR | バージョン |
| 注文番号 | 1238340000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118062632 | 橙色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | DEK 5/5 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1609801687 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397135 | 黄色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/5 MC NE VI | バージョン |
| 注文番号 | 1249860000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118042764 | スミレ色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | DEK 5/5 MC NE GR | バージョン |
| 注文番号 | 1609801691 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397159 | グレー |
| 数量 | 1,000 Stück | |

### マーカーホルダー

マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 Stück | |

### ヒューズホルダー

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL | バージョン |
| 注文番号 | 1005250000 | フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 青色, 2.31 A, プラ |
| GTIN (EAN) | 4032248712038 | グ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 25 Stück | |

作成日 2024/10/08 6:38:59 CEST

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SIHA 3/G20 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1004260000 | フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, プラ |
| GTIN (EAN) | 4032248709717 | グ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | SIHA 3/G20/LD 60-150V | バージョン |
| 注文番号 | 7921590000 | フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, プ |
| GTIN (EAN) | 4032248322626 | ラグ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | SIHA 3/G20/LD 10-36V | バージョン |
| 注文番号 | 7921570000 | フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, プ |
| GTIN (EAN) | 4032248322503 | ラグ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | SIHA 3/G20/LD 140-250V | バージョン |
| 注文番号 | 7921600000 | フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, プ |
| GTIN (EAN) | 4032248322633 | ラグ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | SIHA 3/G20 | バージョン |
| 注文番号 | 7921560000 | フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, プラ |
| GTIN (EAN) | 4032248264643 | グ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | SIHA 3/G20 | バージョン |
| 注文番号 | 7926190000 | フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 6.3 A, プラ |
| GTIN (EAN) | 4032248264612 | グ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 1,000 Stück | |
| 種別 | SIHA 3/G20/LD 35-70V | バージョン |
| 注文番号 | 7921580000 | フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, プ |
| GTIN (EAN) | 4032248322619 | ラグ接続可能, V-0, Wemid |
| 数量 | 25 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### カスタム印刷

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。
一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。
- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | DEK 5/5 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1854500000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248393602 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | DEK 5/5 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1609810000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | DEK 5/5 S MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1341590000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118146042 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 80 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### DEK 5/5

**WS/ DEK**
MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。
**MultiMark で得られるメリット**

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | DEK 5/5 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007110000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391862 | |
| 数量 | 800 Stück | |

### スクリュードライバー（マイナス用）



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749610000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | mm |
| 数量 | 1 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### スイッチロック

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | DTLE 2.5/4 | バージョン |
| 注文番号 | 2910530000 | ロック素子 (端子), Wemid, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| 数量 | 25 Stück | |

### WS 8/5

**WS/ DEK**
MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。
**MultiMark で得られるメリット**

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | WS 8/5 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007150000 | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392029 | |
| 数量 | 800 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### A シリーズ

端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | ATPG 1.5-10 L | バージョン |
| 注文番号 | 1991890000 | テストアダプター (端子), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| 数量 | 50 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | ATPG 2.5 MI-R | バージョン |
| 注文番号 | 1991960000 | テストアダプター (端子), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| 数量 | 50 Stück | |

### デジタルマルチメータ

マルチメータは、多数の変数を測定できます。各装置は電圧および抵抗を測定し、標準として導通およびダイオードテストを行うことができます。
また、各マルチメータには、電流、周波数、容量、温度などの追加の測定オプションも備えています。デジタルマルチメータは、簡単かつ直接の読み取りができるクリアディスプレイの長所を備えています。これらの装置によって、測定範囲の変換ミスや表示の見間違いによる失敗は、もはや過去のものとなります。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | ZUB MULTIMETER | バージョン |
| 注文番号 | 9205270000 | マルチメータ |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| 数量 | 1 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### A シリーズ

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | AEB 35 SCL/1 V0 GY | バージョン |
| 注文番号 | 2661290000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | AEB 35 SC/1 | バージョン |
| 注文番号 | 1991920000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 V0 BK | バージョン |
| 注文番号 | 2661300000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | AEB 35 SC/1 BK | バージョン |
| 注文番号 | 2475310000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 V0 | バージョン |
| 注文番号 | 2661280000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| 数量 | 20 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### 空白

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。
WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。
• ストリップまたは個別に実装可能
• 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | WS 8/5 MC NE BL | バージョン |
| 注文番号 | 1773521693 | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141715 | レン・ブラッドリー, 青色 |
| 数量 | 720 Stück | |
| 種別 | WS 8/5 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1951870000 | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248631605 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 8/5 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1773521687 | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141548 | レン・ブラッドリー, 黄色 |
| 数量 | 720 Stück | |
| 種別 | WS 8/5 MC NE OR | バージョン |
| 注文番号 | 1773521690 | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248143092 | レン・ブラッドリー, 橙色 |
| 数量 | 720 Stück | |
| 種別 | WS 8/5 MC NE RT | バージョン |
| 注文番号 | 1773521686 | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141531 | レン・ブラッドリー, 赤色 |
| 数量 | 720 Stück | |
| 種別 | WS 8/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1640740000 | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190279103 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 720 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### 空白

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。
WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。
• ストリップまたは個別に実装可能
• 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | WS 10/5 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1773531687 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141753 | レン・ブラッドリー, 黄色 |
| 数量 | 720 Stück | |
| 種別 | WS 10/5 MC NE RT | バージョン |
| 注文番号 | 1773531686 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141746 | レン・ブラッドリー, 赤色 |
| 数量 | 720 Stück | |
| 種別 | WS 10/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1635000000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 720 Stück | |
| 種別 | WS 10/5 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1046380000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782086 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 10/5 MC NE BL | バージョン |
| 注文番号 | 1773531693 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141814 | レン・ブラッドリー, 青色 |
| 数量 | 720 Stück | |
| 種別 | WS 10/5 M PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 2003770000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118424447 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 Stück | |
| 種別 | WS 10/5 M MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1792000000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 720 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### A シリーズ

仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電気的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | APP 2 | バージョン |
| 注文番号 | 2489090000 | Aシリーズ, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4050118499308 | |
| 数量 | 50 Stück | |

### V0

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。
一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。
- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | DEK 5/5 MC NE V0 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1388530000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118188622 | 白色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。
WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。
• ストリップまたは個別に実装可能
• 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | WS 8/5 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1640750000 | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190456627 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 144 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | WS 8/5 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1038790000 | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248768066 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 120 Stück | |

### プラグ接続解除

統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | TNST OR | バージョン |
| 注文番号 | 2463540000 | 遮断プラグ (端子), Wemid, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118478211 | |
| 数量 | 50 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### 2.5 mm²

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | AEP 4C 2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1521530000 | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118328165 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | AEP 4C 2.5 OR | バージョン |
| 注文番号 | 2052310000 | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118411973 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | AEP 4C 2.5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1521640000 | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118328400 | |
| 数量 | 50 Stück | |

### コンポーネントプラグ



コンポーネントプラグは、電子コンポーネントを接続断路端子台に統合するために使用されます。電子コンポーネントのはんだ付け後、プラグを接続断路端子台の断路箇所に組み込むことで、断路端子台を電子コンポーネント内蔵型のモジューラー端子台に変更します。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | BEST/DRBR | バージョン |
| 注文番号 | 1878570000 | アクセサリ, コンポーネントプラグ, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | BEST | バージョン |
| 注文番号 | 1833100000 | アクセサリ, コンポーネントプラグ |
| GTIN (EAN) | 4032248501014 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | BEST/D | バージョン |
| 注文番号 | 1878560000 | アクセサリ, コンポーネントプラグ, 1 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471492 | |
| 数量 | 50 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。
WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。
• ストリップまたは個別に実装可能
• 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | WS 10/5 PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1046320000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782024 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 120 Stück | |
| 種別 | WS 10/5 MC M SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1792010000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248223879 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 144 Stück | |
| 種別 | WS 10/5 M PLUS MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 2007770000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118393279 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 120 Stück | |
| 種別 | WS 10/5 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1635010000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190456634 | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 144 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### A シリーズ

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | AAM 2.5 YE FLASH | バージョン |
| 注文番号 | 2635550000 | 端子マーカー, 8 x 5.1 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118674095 | |
| 数量 | 40 Stück | |

### 2.5 mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

#### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | ZQV 2.5N/7 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108810000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108470000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1527630000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1527640000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108690000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm |
| 数量 | 60 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | ZQV 2.5N/5 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108710000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527840000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1527570000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527890000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1527730000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108900000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1527620000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1527680000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1527540000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527790000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1527670000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108870000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 | バージョン |
| 注文番号 | 1527720000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm |
| 数量 | 20 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | ZQV 2.5N/9 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527870000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527740000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2109000000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527780000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1527590000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527880000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527830000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108910000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527920000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527770000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1527690000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1527820000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108920000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm |
| 数量 | 20 Stück | |

# ADT 2.5 2C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | ZQV 2.5N/4 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108700000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm |
| 数量 | 60 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | ZQV 2.5N/6 RD | バージョン |
| 注文番号 | 2108720000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm |
| 数量 | 20 Stück | |

### Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。
一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。
- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1854490000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | 白色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | DEK 5/5 PLUS MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1907520000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248532100 | 黄色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |