

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | プラグ, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, ダークベージュ, 青色, 緑色 |
| 注文番号       | <a href="#">2540450000</a>                            |
| 種別         | APG 4/3-BG-BL-GN                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118552560   |
| 数量         | 25 Stück  |

作成日 2024/07/04 7:00:06 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |           |            |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ   | 50.95 mm | 奥行き (インチ) | 2.006 inch |
| 高さ   | 19 mm    | 高さ (インチ)  | 0.748 inch |
| 幅    | 18.3 mm  | 幅 (インチ)   | 0.72 inch  |
| 正味重量 | 17.211 g |           |            |

## 温度

|           |                |           |        |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 130 °C         |           |        |

## CSA評価データ

|               |                 |               |        |
|---------------|-----------------|---------------|--------|
| 証明書番号 (CSA)   | 200039-70089609 | 配線の最大断面 (CSA) | 10 AWG |
| 配線の最小断面 (CSA) | 26 AWG          | 電圧規模B (CSA)   | 600 V  |
| 電圧規模C (CSA)   | 600 V           | 電圧規模D (CSA)   | 600 V  |
| 電流の規模B (CSA)  | 30 A            | 電流の規模C (CSA)  | 30 A   |
| 電流の規模D (CSA)  | 5 A             |               |        |

## UL評価データ

|                            |        |                            |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)  | 26 AWG | コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 10 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 26 AWG | 導体サイズ工場配線最大 (cURus)        | 10 AWG |
| 現在のサイズ C (cURus)           | 30 A   | 現在のサイズ D (cURus)           | 5 A    |
| 証明書番号 (cURus)              | E60693 | 電圧サイズ B (cURus)            | 600 V  |
| 電圧サイズ C (cURus)            | 600 V  | 電圧サイズ D (cURus)            | 600 V  |
| 電流サイズ B (cURus)            | 30 A   |                            |        |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ                       | A4                   | クランプ範囲、最大                                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| クランプ範囲、最小                                | 0.14 mm <sup>2</sup> | 刃寸法                                      | 0.6 x 3.5 mm        |
| 導体接続断面積 AWG、最大                           | AWG 12               | 接続断面、燃線、最大                               | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 接続断面、燃線、最小                               | 0.5 mm <sup>2</sup>  | 接続方向                                     | 上部                  |
| 接続方式                                     | PUSH IN              | 被覆剥き長さ                                   | 10 mm               |
| 配線接続断面 AWG、最小                            | AWG 26               | 配線接続断面、ソリッドコア、最小                         | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径燃線、最大 | 4 mm <sup>2</sup>    | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径燃線、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径燃線、最大 | 4 mm <sup>2</sup>    | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径燃線、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、細径燃線、最大                           | 4 mm <sup>2</sup>    | 配線接続断面、細径燃線、最小                           | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大                          | 4 mm <sup>2</sup>    |  |                     |

## 全般

|                |        |    |                 |
|----------------|--------|----|-----------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 12 | 標準 | IEC60947-7-1に準拠 |
| 配線接続断面 AWG、最小  | AWG 26 |    |                 |

## 材料データ

|             |       |   |                 |
|-------------|-------|---|-----------------|
| 材質          | Wemid | 色 | ダークベージュ, 青色, 緑色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |                 |

作成日 2024/07/04 7:00:06 CEST

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 評価データ

|                        |                   |            |                 |
|------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 定格断面                   | 4 mm <sup>2</sup> | 定格電圧       | 800 V           |
| 定格 DC 電圧               | 800 V             | 定格電流       | 32 A            |
| 最大導体電流                 | 32 A              | 標準         | IEC60947-7-1に準拠 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 1 mΩ              | 定格インパルス耐電圧 | 8 kV            |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.02 W            | 汚染度        | 3               |

## 追加の技術データ

|      |   |
|------|---|
| 開放側面 | 閉 |
|------|---|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## 承認

|    |   |
|----|---|
| 認可 |  |
|----|---|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus)         | E60693    |

## ダウンロード


|              |   |
|--------------|---|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>                            |
| エンジニアリングデータ  | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| ユーザ文書        | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">User Manual APGTB PE</a> |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

# APG 4/3-BG-BL-GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面



## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | SDIS SL 0.6X3.5X100        | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1274660000</a> | スクリュードライバー、取付けツール |
| GTIN (EAN) | 4050118072631              |                   |
| 数量         | 1 Stück                    |                   |

## ケーブル負荷解放部品



ケーブル負荷解放部品は、接触を機械的応力から保護し、クランプ点から不用意に解放されないようにコネクタを保護します。

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | APGSR 2.5/4 - 4P           | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">2457590000</a> | ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118472967              |                            |
| 数量         | 25 Stück                   |                            |
| 種別         | APGSR 2.5/4 - 8P           | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">2457600000</a> | ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118472929              |                            |
| 数量         | 25 Stück                   |                            |
| 種別         | APGSR 2.5/4                | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">2457580000</a> | ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118472998              |                            |
| 数量         | 25 Stück                   |                            |

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## WS 8/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別         | WS 8/6 MM WS               | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">2007160000</a> | WS, 端子マーカ, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                      |
| 数量         | 600 Stück                  |                                      |

## カスタム印刷



WS マーカは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 8/6 PLUS MC SDR         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1038820000</a> | WS, 端子マーカ, 8 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 顧 |
| GTIN (EAN) | 4032248768073              | 客の仕様に準拠  |
| 数量         | 120 Stück                  |  |

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## WS 12/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカースは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカースのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカースの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 12/6 MM WS              | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">2007200000</a> | WS, 端子マーカース, 12 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |   |
| 数量         | 600 Stück                  |   |

## カスタム印刷



WS マーカースは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカースは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカース

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 12/6 MC SDR             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1609910000</a> | WS, 端子マーカース, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190456658              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                       |
| 数量         | 120 Stück                  |   |

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 12/6 PLUS MC SDR        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1927540000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248574711              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                      |
| 数量         | 120 Stück                  |  |

## Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | 白色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |



## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 12/6 PLUS MC NE WS      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1927530000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248574209              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 12/6 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609900000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190203467              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 12/6 MC NE BR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1773551692</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248143252              | レン・ブラッドリー, 茶色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 12/6 MC NE OR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1773551690</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248143245              | レン・ブラッドリー, 橙色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 12/6 MC NE BL           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1773551693</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248143269              | レン・ブラッドリー, 青色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 12/6 MC NE GE           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1773551687</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141937              | レン・ブラッドリー, 黄色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 12/6 MC NE VI           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1773551689</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248143238              | レン・ブラッドリー, スミレ色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 12/6 MC NE RT           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1773551686</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248141920              | レン・ブラッドリー, 赤色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |

作成日 2024/07/04 7:00:06 CEST

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/6 MM WS              | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子マーカ, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |   |
| 数量         | 600 Stück                  |   |

## コーディングパーツ



コーディングピンを使用することで、個別コーディングオプションにより、プラグイン接続に問題が生じないことを保証します。

## 一般注文データ

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別         | APGCE                      | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">1514490000</a> | コーディングパーツ (端子), Wemid, 橙色, 幅: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906              |                                      |
| 数量         | 50 Stück                   |                                      |

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1951880000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 白 |
| GTIN (EAN) | 4032248632114              | 色   |
| 数量         | 600 Stück                  |   |

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 MC SDR             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | 顧客の仕様に準拠   |
| 数量         | 200 Stück                  |  |

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, 端子マーカ- , 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              | 顧客の仕様に準拠  |
| 数量         | 200 Stück                  |   |

## A シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカ-対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | AEB 35 SC/1                | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1991920000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                 |
| 数量         | 50 Stück                   |                 |

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | AEB 35 SC/1 BK             | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2475310000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                 |
| 数量         | 50 Stück                   |                 |

## カスタム印刷



WS マーカ-は、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許可します。

WS マーカ-は、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ-

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2007780000</a> | WS, 端子マーカ-, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, A |
| GTIN (EAN) | 4050118393187              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                      |
| 数量         | 120 Stück                  |  |

作成日 2024/07/04 7:00:06 CEST

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 10/6 PLUS MC SDR        | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1046330000</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782031              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                       |
| 数量         | 120 Stück                  |   |
| 種別         | WS 10/6 MC M SDR           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1818410000</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310883              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                       |
| 数量         | 120 Stück                  |   |
| 種別         | WS 10/6 MC SDR             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1828460000</a> | WS, 端子マーカ- , 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248367399              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                       |
| 数量         | 120 Stück                  |   |

## ロックエレメント



ロック素子を使用して、プラグを基本要素に確実にかつ容易に固定できます。ロック素子は、プラグがバス端子から意図せず外れないようにし、最大限の安全性を確保します。

## 一般注文データ

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別         | APGLE 2.5/4                | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">2457570000</a> | ロックフック (端子), Wemid, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118473100              |                        |
| 数量         | 25 Stück                   |                        |

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/6 MC M NE GE         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1917430000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551637              | レン・ブラッドリー, 黄色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1046390000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782109              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 M MC NE WS         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1818400000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 MC M NE RT         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1917440000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551644              | レン・ブラッドリー, 赤色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 MC M NE GN         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1917420000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551620              | レン・ブラッドリー, 緑色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2003780000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118424461              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1828450000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 MC M NE BL         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1069080000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248824618              | レン・ブラッドリー, 青色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |

作成日 2024/07/04 7:00:06 CEST

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 MC NE OR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              | 橙色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE GN           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              | 緑色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE GR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              | グレー  |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | 白色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE BR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118323313              | 茶色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE BL           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118267327              | 青色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE GE           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              | 黄色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |

## APG 4/3-BG-BL-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                |
| 数量         | 100 Stück                  |                |
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                |
| 数量         | 100 Stück                  |                |