

## A2T 4 DT-FT


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一部の用途では、テストや安全の目的で、テストポイントまたは断路要素をフィードスルー端子に追加することが妥当です。テスト断路端子を使用すれば、無電圧状態で電流回路を測定できます。断路中、空気パスおよびクリーブパスの寸法は評価されませんが、指定の定格突入電圧の強度を確認する必要があります。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | テスト用断路端子, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 250 V, 20 A, ダークベージュ |
| 注文番号       | <a href="#">2831520000</a>                                  |
| 種別         | A2T 4 DT-FT   |
| GTIN (EAN) | 4064675416470   |
| 数量         | 50 Stück  |

作成日 2024/07/29 14:51:59 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |           |            |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ   | 56.5 mm  | 奥行き (インチ) | 2.224 inch |
| 高さ   | 126.5 mm | 高さ (インチ)  | 4.98 inch  |
| 幅    | 6.1 mm   | 幅 (インチ)   | 0.24 inch  |
| 正味重量 | 25.6 g   |           |            |

## 温度

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 連続動作温度、最小 | -55 °C | 連続動作温度、最大 | 130 °C |
|-----------|--------|-----------|--------|

## CSA評価データ

|               |                  |               |        |
|---------------|------------------|---------------|--------|
| 証明書番号 (CSA)   | 200039-700896609 | 配線の最大断面 (CSA) | 10 AWG |
| 配線の最小断面 (CSA) | 26 AWG           | 電圧規模B (CSA)   | 300 V  |
| 電圧規模C (CSA)   | 150 V            | 電圧規模D (CSA)   | 300 V  |
| 電流の規模B (CSA)  | 20 A             | 電流の規模C (CSA)  | 25 A   |
| 電流の規模D (CSA)  | 10 A             |               |        |

## UL評価データ

|                            |        |                            |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)  | 26 AWG | コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 10 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 26 AWG | 導体サイズ工場配線最大 (cURus)        | 10 AWG |
| 証明書番号 (cURus)              | E60693 |                            |        |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|   |                      |     |                     |
|---|----------------------|-----|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ                          | A4                   |     |                     |
| クランプ範囲、最大                                   | 6 mm <sup>2</sup>    |     |                     |
| クランプ範囲、最小                                   | 0.14 mm <sup>2</sup> |     |                     |
| ツインワイヤエンドフェルール、最大                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  |     |                     |
| ツインワイヤエンドフェルール、最小                           | 0.5 mm <sup>2</sup>  |     |                     |
| プラスチック製カラーなしのフェルール<br>端子のチューブ長さ DIN 46228/1 | チューブ長                | 最小： | 6 mm                |
|   |                      | 最大. | 10 mm               |
|   | 導体接続断面               | 最小： | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|   |                      | 最大. | 1 mm <sup>2</sup>   |
|   | チューブ長                | 最小： | 7 mm                |
|   |                      | 最大. | 12 mm               |
|   | 導体接続断面               | 最小： | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|   |                      | 最大. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|   | チューブ長                | 最小： | 9 mm                |
|   |                      | 最大. | 15 mm               |
|   | 導体接続断面               | 最小： | 4 mm <sup>2</sup>   |
|   |                      | 最大. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 刃寸法   | 0.6 x 3.5 mm         |     |                     |
| 導体接続断面積 AWG、最大.                             | AWG 10               |     |                     |
| 接続数   | 4                    |     |                     |
| 接続断面、撚線、最大                                  | 6 mm <sup>2</sup>    |     |                     |
| 接続断面、撚線、最小                                  | 0.5 mm <sup>2</sup>  |     |                     |
| 接続方向  | 上部                   |     |                     |
| 接続方式  | PUSH IN              |     |                     |
| 接続方式 2                                      | PUSH IN              |     |                     |
| 被覆剥き長さ                                      | 12 mm                |     |                     |
| 配線接続断面 AWG、最小                               | AWG 24               |     |                     |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小                            | 0.5 mm <sup>2</sup>  |     |                     |

作成日 2024/07/29 14:51:59 CEST

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 6 mm<sup>2</sup>

付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm<sup>2</sup>

付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 4 mm<sup>2</sup>

付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm<sup>2</sup>

付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小

配線接続断面、細径撚線、最大 6 mm<sup>2</sup>配線接続断面、細径撚線、最小 0.5 mm<sup>2</sup>配線接続断面ソリッドコア、最大 4 mm<sup>2</sup>

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 PUSH IN

## システム仕様

エンドカバープレートの要求 はい

レベル数 2

レベルごとのクランプポイント数 2

内部で交差接続されたレベル いいえ

レール TS 35

PE 関数 いいえ

PEN 関数 いいえ

## 全般

レール TS 35

導体接続断面積 AWG、最大 AWG 10

標準 IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2

配線接続断面 AWG、最小 AWG 24

## 材料データ

材質 Wemid

色 ダークペーージュ

操作要素の色 橙色

UL 94 可燃性等級 V-0

## 端子を切断

スリッティング ピボット 一体型テストソケット はい

## 評価データ

定格断面 4 mm<sup>2</sup>

定格電圧 250 V

定格 DC 電圧 250 V

定格電流 20 A

最大導体電流 20 A

標準 IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2

定格インパルス耐電圧 6 kV

サージ電圧カテゴリー III

汚染度 3

## 評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (ATEX) TUEV16ATEX7939U

証明書番号 (IECEX) IECEXTUR16.0045U

最大電圧 (ATEX) 250 V

電流 (ATEX) 20 A

最大導体断面積 (ATEX) 6 mm<sup>2</sup>

最大電圧 (IECEX) 250 V

電流 (IEEX) 20 A

最大導体断面積 (IECEX) 6 mm<sup>2</sup>

## 追加の技術データ

取り付け方式 TS 35

箆合仕様 はい

開放側面 右

作成日 2024/07/29 14:51:59 CEST

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|    |  |
|----|--|
| 認可 |         |
|    |    |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus)         | E60693    |

## ダウンロード


|              |   |
|--------------|---|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA EX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| エンジニアリングデータ  | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| ユーザ文書        | <a href="#">NTI A2T 4 DT-FT</a>   |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

**A2T 4 DT-FT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。


- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 8/6 PLUS MC SDR         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1038820000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 顧客の仕様に準拠 |
| GTIN (EAN) | 4032248768073              |  |
| 数量         | 120 Stück                  |  |

## Z シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別         | ZST 1                      | バージョン            |
| 注文番号       | <a href="#">1269070000</a> | アクセサリ, アクセサリホルダー |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |                  |
| 数量         | 25 Stück                   |                  |

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## DEK 5/6



## WS/ DEK


MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 MM WS              | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |

4 mm<sup>2</sup>

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | AEP 3C 4 BK                | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">2486640000</a> | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118497458              |                |
| 数量         | 20 Stück                   |                |
| 種別         | AEP 2T 4 FS                | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">2817060000</a> | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4064675322436              |                |
| 数量         | 20 Stück                   |                |

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                |
| 数量         | 100 Stück                  |                |
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                |
| 数量         | 100 Stück                  |                |

## カスタム印刷



WS マーカは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 10/6 MC SDR             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1828460000</a> | WS, 端子マーカ, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248367399              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                     |
| 数量         | 120 Stück                  |   |
| 種別         | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2007780000</a> | WS, 端子マーカ, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118393187              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                     |
| 数量         | 120 Stück                  |   |



## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/6 MC M SDR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1818410000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310883              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                      |
| 数量         | 120 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 PLUS MC SDR        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1046330000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782031              | レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                      |
| 数量         | 120 Stück                  |  |

## A シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | AEB 35 SCL/1 V0            | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661280000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                 |
| 数量         | 20 Stück                   |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661300000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                 |
| 数量         | 20 Stück                   |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661290000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                 |
| 数量         | 20 Stück                   |                 |
| 種別         | AEB 35 SC/1 BK             | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2475310000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                 |
| 数量         | 50 Stück                   |                 |
| 種別         | AEB 35 SC/1                | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1991920000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                 |
| 数量         | 50 Stück                   |                 |

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ


## A シリーズ



仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

## 一般注文データ

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 種別         | APP 2                      | バージョン     |
| 注文番号       | <a href="#">2489090000</a> | Aシリーズ, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4050118499308              |           |
| 数量         | 50 Stück                   |           |

4mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 4N/50 RD               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460730000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              |   |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/7 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460770000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              |   |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/9                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528070000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              |   |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/2 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528040000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |   |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/6 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460780000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              |   |
| 数量         | 20 Stück                   |   |

作成日 2024/07/29 14:51:59 CEST

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 4N/3 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528080000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm              |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/30                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2561580000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | (mm) (P): 6.10, 幅: 181.7 mm                   |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/5                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527980000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/2 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460450000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | (mm) (P): 6.10, 幅: 9.9 mm                     |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/5 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460790000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/50                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528130000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/30 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2561610000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | (mm) (P): 6.10, 幅: 181.7 mm                   |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/4 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528120000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/10                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528090000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/4                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527970000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/6                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527990000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/32                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2561670000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 32, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 193.9 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/4 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460800000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |

作成日 2024/07/29 14:51:59 CEST

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 4N/7 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528180000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/8 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460760000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/9 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460750000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/10 RD               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460740000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | (mm) (P): 6.10, 幅: 58.7 mm                    |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/9 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528220000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/5 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528140000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/30 RD               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2561600000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 30, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | (mm) (P): 6.10, 幅: 181.7 mm                   |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/6 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528170000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/50 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528240000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm           |
| 数量         | 5 Stück                    |   |
| 種別         | ZQV 4N/10 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528230000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/8                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528030000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/7                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1528020000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 4N/3 RD                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2460810000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | (mm) (P): 6.10, 幅: 16 mm                      |
| 数量         | 60 Stück                   |   |

作成日 2024/07/29 14:51:59 CEST

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZQV 4N/2                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527930000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |  |
| 種別         | ZQV 4N/3                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527940000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm             |
| 数量         | 60 Stück                   |  |
| 種別         | ZQV 4N/8 BL                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1528190000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm           |
| 数量         | 20 Stück                   |  |

## コーディングパーツ



パワーエレクトロニクス用の差し込み式接続 – 最新のドライブ技術用の最適化 (例: モータースターター、周波数コンバータ、サーボコントローラー)。

OMNIMATE Power は、差し込み式シールド、内蔵信号コンタクト、片手操作など、安全性と革新的ソリューションが強化されており、新基準を構築します。

3 種の製品の種類には、さらに次の利点があります:

- アプリケーション志向の拡張性: 29 A (IEC) または 20 A (UL) に対応する、小型の 4 mm から、76 A (IEC) または 54 A (UL) 対応の頑丈な 16 mm 種別まで
- 1,000V (IEC) または 600V (UL) まで用途は自由に使用可能
- アプリケーション用に最適化されたさまざまな取付けオプション

当社のサービス:

Product Configurator を使用するだけで、個別コネクタを設計

## 一般注文データ

|            |                            |                                    |       |       |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| 種別         | VDS180 SV7.62              | バージョン                              | 製品データ | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">1853940000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 黒色, 極数: 1 |       | 箱     |
| GTIN (EAN) | 4032248389513              |                                    |       |       |
| 数量         | 50 Stück                   |                                    |       |       |

## A2T 4 DT-FT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 MC NE BR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118323313              | 茶色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE GR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              | グレー  |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE GE           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              | 黄色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE OR           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              | 橙色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE BL           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118267327              | 青色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE GN           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              | 緑色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | 白色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              | 顧客の仕様に準拠   |
| 数量         | 200 Stück                  |  |
| 種別         | DEK 5/6 MC SDR             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | 顧客の仕様に準拠   |
| 数量         | 200 Stück                  |  |

## スイッチロック



## 一般注文データ

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別         | DTLE 2.5/4                 | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">2910530000</a> | ロック素子 (端子), Wemid, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                       |
| 数量         | 25 Stück                   |                       |



## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | 白色   |
| 数量         | 1,000 Stück                |  |

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1951880000</a> | WS, 端子マーカー, 8 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 白 |
| GTIN (EAN) | 4032248632114              | 色   |
| 数量         | 600 Stück                  |   |



## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## A シリーズ



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | AAM 4 YE FLASH             | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">2635560000</a> | 端子マーカ―, 10 x 6.1 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118674507              |  |
| 数量         | 40 Stück                   |  |

## WS 8/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカ―は、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカ―のハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカ―の取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | WS 8/6 MM WS               | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">2007160000</a> | WS, 端子マーカ―, 8 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                       |
| 数量         | 600 Stück                  |                                       |

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2749610000</a> | 取付けツール、刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |   |
| 数量         | 1 Stück                    |   |

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/6 MC M NE BL         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1069080000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248824618              | レン・ブラッドリー, 青色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 M MC NE WS         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1818400000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1046390000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248782109              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |

## A2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/6 MC M NE GE         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1917430000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551637              | レン・ブラッドリー, 黄色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2003780000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4050118424461              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1828450000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 MC M NE RT         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1917440000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551644              | レン・ブラッドリー, 赤色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |
| 種別         | WS 10/6 MC M NE GN         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1917420000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248551620              | レン・ブラッドリー, 緑色  |
| 数量         | 600 Stück                  |  |