


**WTL 6 SL GWHUE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения**

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Клемма для проведения проверок, 6 mm <sup>2</sup> , 630 V, 41 A, скользящий, Поперечное разделение: скользящий, встроенное испытательное гнездо: Да, TS 35, Темно-бежевый
Номер для заказа	<a href="#">2595900000</a>
Тип	WTL 6 SL GWHUE
GTIN (EAN)	4050118608083
Кол.	50 Шт.

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	50 мм	Глубина (дюймов)	1,969 inch
Высота	82,7 мм	Высота (в дюймах)	3,256 inch
Ширина	7,9 мм	Ширина (в дюймах)	0,311 inch
Масса нетто	29,25 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

## Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный
-------------	-----------------

## Клеммы с размыкателем

Поперечное разделение	скользящий	Продольное разделение	скользящий
встроенное испытательное гнездо	Да		

## Общие сведения

Рейка	TS 35
-------	-------

## Параметры системы

Требуется концевая пластина	Да	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Уровни с внутр. перемычками	Нет
Рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

## Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	630 V
Номинальное напряжение пост. тока	630 V	Номинальный ток	41 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	0,78 mΩ	Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	1,31 W
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2

## Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Цвет элементов управления	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Количество соединений	2	Направление соединения	боковая
Размер лезвия	0,8 x 4,0 мм	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	5,5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары


## Торцевая пластина

**Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения**

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

## Основные данные для заказа

Тип	WAP WTL6 SL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4038110000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 82.2 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4008190574994	
Кол.	20 Шт.	
Тип	WAP WTL6 SL 4-6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4038880000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 82.2 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4050118045680	
Кол.	20 Шт.	

10 мм<sup>2</sup>

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Тип	WQV 10/4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4035060000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Да, 63 А, желтый
GTIN (EAN)	4008190188245	
Кол.	50 Шт.	
Тип	WQV 10/5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40351130000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Да, 63 А, желтый
GTIN (EAN)	4008190215903	
Кол.	20 Шт.	
Тип	WQV 10/2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40352560000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Да, 76 А, желтый
GTIN (EAN)	4008190154943	
Кол.	50 Шт.	
Тип	WQV 10/6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40356500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Да, 63 А, желтый
GTIN (EAN)	4032248793761	
Кол.	20 Шт.	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	WQV 10/10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4052460000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190152130	в мм (P): 9.90, Изолированный: Да, 63 А, желтый
Кол.	20 Шт.	
Тип	WQV 10/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4054960000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190079079	мм (P): 9.90, Изолированный: Да, 63 А, желтый
Кол.	50 Шт.	

## W-серия



Разделительная пластина используется для оптической изоляции цепей или электрической изоляции от соседних перемычек. В отличие от торцевой пластины контур может быть больше, чем смежные клеммные блоки. Однако он не должен быть меньше, поскольку в противном случае требуемое безопасное расстояние и расстояние утечки не гарантированы в ходе эксплуатации.

## Основные данные для заказа

Тип	WTW EN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4058800000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190140175	86 mm x 62 mm, Темно-бежевый
Кол.	20 Шт.	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.


Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	WS 12/6.5 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40089920000</a>	WS, Маркировка клеммы, 12 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203511	Weidmueller, Allen-Bradley, белый
Кол.	540 Шт.	

6 mm<sup>2</sup>

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Тип	WQV 6/12	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40082720000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 12, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, 57 А, желтый
GTIN (EAN)	4050118259391	
Кол.	50 Шт.	
Тип	WQV 6/2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40082360000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, 57 А, желтый
GTIN (EAN)	4008190075866	
Кол.	50 Шт.	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	WQV 6/5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40522660000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 5, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190176914	мм (P): 8.00, Изолированный: Да, 57 А, желтый
Кол.	50 Шт.	
Тип	WQV 6/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40544760000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190174163	мм (P): 8.00, Изолированный: Да, 57 А, желтый
Кол.	50 Шт.	
Тип	WQV 6/10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40522600000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190153977	в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, 57 А, желтый
Кол.	20 Шт.	
Тип	WQV 6/4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40548600000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190180799	мм (P): 8.00, Изолированный: Да, 57 А, желтый
Кол.	50 Шт.	
Тип	WQV 6/7	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40522680000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 7, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190261788	мм (P): 8.00, Изолированный: Да, 57 А, желтый
Кол.	50 Шт.	
Тип	WQV 6/6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40522670000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 6, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190261771	мм (P): 8.00, Изолированный: Да, 57 А, желтый
Кол.	50 Шт.	

## Испытательные гнезда



Тестовую розетку используют для подключения испытательных устройств со стандартным штекером типа 4.0. Простоту и скорость выполнения работ по техническому обслуживанию обеспечивают посредством выбора различных цветов для тестовых розеток — в зависимости от уровня присущих тому или иному сценарию применения потенциалов.

## Основные данные для заказа

Тип	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40425400000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
Кол.	50 Шт.	
Тип	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40447760000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
Кол.	50 Шт.	
Тип	STB 21.6/45 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40436270000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 7 июля 2024 г. 7:28:22 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**WTL 6 SL GWHUE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

Тип	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4031100000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259204	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4031103000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259235	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 21.6/45 GN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036250000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 21.6/45 DB	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036790000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4031779000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 21.6/IH/BR WTL6/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4031553000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, 3.00 mm, Глубина: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4050118782134	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4031104000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190859985	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4031255000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4031101000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259211	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 21.6/45 GR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036280000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4031777000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 21.6/45 RT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036300000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
Кол.	50 шт.	
Тип	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4031102000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259228	
Кол.	50 шт.	

Дата создания 7 июля 2024 г. 7:28:22 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	STB 21.6/45 BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036290000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
Кол.	50 Шт.	
Тип	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40362520000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
Кол.	50 Шт.	
Тип	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40367780000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
Кол.	50 Шт.	
Тип	STB 21.6/45 GE	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036240000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
Кол.	50 Шт.	
Тип	STB 21.6/IH/RT WTL6/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40368990000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4032248169665	
Кол.	50 Шт.	
Тип	STB 21.6/45 VI	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036260000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
Кол.	50 Шт.	
Тип	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40361080000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190043957	
Кол.	50 Шт.	

## W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	WEW 35/2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40081200000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190030230	привинченный
Кол.	50 Шт.	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Фиксатор переключателя



Устройство блокировки переключателя можно легко вставить в клеммную колодку сверху. Устройство блокировки переключателя предотвращает несанкционированное замыкание или размыкание цепей, блокируя рукоятку размыкания в соответствующем положении.

## Основные данные для заказа

Тип	SSP 3 SAKT1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6501760000</a>	Блокировочное устройство (клемма), оранжевый
GTIN (EAN)	4008190130787	
Кол.	100 Шт.	

## Перемыкающие элементы



В две клеммные колодки проводной разводки измерительных трансформаторов вставляют замыкающие перемычки. Использование замыкающей перемычки обеспечивает создание нужных цепей короткого замыкания в сценариях, связанных с проведением работ по техническому обслуживанию.

## Основные данные для заказа

Тип	QVS 4 SAKT1+2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6507400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Да, 41 А, бежевый
GTIN (EAN)	4008190091941	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QVS 3 SAKT1+2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6509300000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Да, 41 А, бежевый
GTIN (EAN)	4008190084714	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QVSK 2 SAKT1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">65030360000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Да, 57 А, бежевый
GTIN (EAN)	4008190431242	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QVS 2 SAKT1+2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6507300000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Да, 41 А, бежевый
GTIN (EAN)	4008190036140	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QVS 2/4 SAKT4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6509260000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Да, 32 А, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190136512	
Кол.	20 Шт.	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	QVS 2/S SAKT 1+2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4038460000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190157937	мм (P): 12.00, Изолированный: Да, 41 А, бежевый
Кол.	20 Шт.	

## Держатель маркировочных элементов




Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 WS 10/5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40395490000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40395520000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270248	
Кол.	100 Шт.	

## Крючкообразные кабельные наконечники



Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений. Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

## Основные данные для заказа

Тип	HBT 6,0 - 3,0 GE	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40412470000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4050118114980	mm² - 6 mm², желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	HBT 2,5 - 4,6 BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4043330000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4050118016901	mm² - 2,5 mm², синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	HBT 1,5 - 3,0 RT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40432440000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118115055	mm² - 1,5 mm², красный
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 7 июля 2024 г. 7:28:22 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	HBT 6,0 - 4,6 GE	Исполнение
Номер для заказа	4050118000337	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4050118000337	mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	HBT 1,5 - 4,6 RT	Исполнение
Номер для заказа	4050118210972	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4050118210972	mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	HBT 2,5 - 3,0 BL	Исполнение
Номер для заказа	4050118115130	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4050118115130	mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
Кол.	100 Шт.	

## WS 12/6.5



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

Тип	WS 12/6.5 MM WS	Исполнение
Номер для заказа	4050118626155	WS, Маркировка клеммы, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118626155	
Кол.	600 Шт.	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Испытательные гнезда



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

Тип	GWHUE M3 WTL6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1255010000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 6 mm, Ширина: 6 mm,
GTIN (EAN)	4050118075892	Глубина: 13.3 mm, Медь - цинк
Кол.	50 Шт.	

## Соединительные втулки



## Основные данные для заказа

Тип	VH 19/6.3/4.3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4018000000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 6 mm, Ширина: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190059460	Глубина: 19 mm, Cu Zn
Кол.	50 Шт.	

## WTL 6 SL GWHUE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Крепежные винты



Крепежные винты фиксируют замыкающую перемычку в рамках сценария применения. После перемещение вставленной между двумя соседними клеммными колодками замыкающей перемычки в положение короткого замыкания ее можно зафиксировать крепежным винтом. Это обеспечивает постоянное соединение или короткое замыкание.

## Основные данные для заказа

Тип	BS 25 IH/SW SAKT1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6835200000</a>	Монтажный винт (клемма), Глубина: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BS 25 IH/GR SAKT1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6835300000</a>	Монтажный винт (клемма), Глубина: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BS 25 O.IH SAKT1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6834700000</a>	Монтажный винт (клемма), Глубина: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BS 25 IH/RT SAKT1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6835500000</a>	Монтажный винт (клемма), Глубина: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BS 25 IH/GE SAKT1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6835700000</a>	Монтажный винт (клемма), Глубина: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BS 25 IH/GN SAKT1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6835600000</a>	Монтажный винт (клемма), Глубина: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BS 25 IH/BL SAKT1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6835400000</a>	Монтажный винт (клемма), Глубина: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BS 25 IH/VI SAKT1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6835800000</a>	Монтажный винт (клемма), Глубина: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190039196	
Кол.	50 Шт.	