

WTTB 6 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, 6 мм ² , 500 V, 30 A, встроенное испытательное гнездо: Нет, TS 35, TS 32, черный
Номер для заказа	2740060000
Тип	WTTB 6 BK
GTIN (EAN)	4064675021315
Кол.	50 Шт.

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	69 мм	Глубина (дюймов)	2,717 inch
Высота	100 мм	Высота (в дюймах)	3,937 inch
Ширина	8,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,319 inch
Масса нетто	32,26 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA)	300 V	Напряжение, класс C (CSA)	300 V
Напряжение, класс D (CSA)	600 V	Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	22 AWG	Сертификат № (CSA)	200039-80086745
Ток, разм. B (CSA)	30 A	Ток, разм. C (CSA)	30 A
Ток, разм. D (CSA)	5 A		

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus)	300 V	Напряжение, класс C (cURus)	300 V
Напряжение, класс D (cURus)	600 V	Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)	8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)	22 AWG	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus)	8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)	22 AWG	Сертификат № (cURus)	E60693
Ток, класс B (cURus)	30 A	Ток, класс C (cURus)	30 A
Ток, класс D (cURus)	5 A		

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	TS 35, TS 32	Открытые страницы	справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

Общие сведения

Нормы	IEC 60947-7-1	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 22	Рейка	TS 35, TS 32

Параметры системы

Требуется концевая пластина	Да	Количество независимых точек подключения	1
Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	2
Количество потенциалов на уровень	1	Рейка	TS 35, TS 32
Функция N	Нет	Функция PE	Нет
Функция PEN	Нет		

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm ²	Номинальное напряжение	500 V
Номинальное напряжение пост. тока	500 V	Номинальный ток	30 A
Ток при макс. проводнике	30 A	Нормы	IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	0,78 mΩ	Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	1,31 W	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	черный
Цвет элементов управления	оранжевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон зажима, макс.	10 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Длина зачистки изоляции	12 мм
Зажимной винт	M 3,5	Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4	
Количество соединений	2	Момент затяжки, макс.	1,6 Nm
Момент затяжки, мин.	0,8 Nm	Направление соединения	боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 22
Размер лезвия	0,8 x 4,0 мм	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	10 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	0,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	10 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0,5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	6 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0,5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	6 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cURus) E60693

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[DNVGL certificate](#)
[CB Testreport](#)
[CB Certificate](#)
[UKCA declaration of conformity](#)





Технические данные [CAD data – STEP](#)Пользовательская документация [User Manual HTTB/ATTB 6](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Фиксатор переключателя



Устройство блокировки переключателя можно легко вставить в клеммную колодку сверху. Устройство блокировки переключателя предотвращает несанкционированное замыкание или размыкание цепей, блокируя рукоять размыкания в соответствующем положении.

Основные данные для заказа

Тип	SL TTB 6	Исполнение
Номер для заказа	2710220000	Блокировочное устройство (клемма), PA 66/6, красный
GTIN (EAN)	4050118893311	
Кол.	50 Шт.	

А-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	AEB 35 SCL/1 V0	Исполнение
Номер для заказа	2861280000	Серия А, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118702163	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Исполнение
Номер для заказа	2861300000	Серия А, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118702187	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Исполнение
Номер для заказа	2861290000	Серия А, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118702170	
Кол.	20 Шт.	

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Испытательные гнезда



Тестовые розетки используют для подключения к клеммной колодке испытательных и контрольных устройств со стандартными штекерами класса 4.0 шириной до 10 мм. Тестовые розетки расположены под углом, что позволяет реализовать все стандартные измерения (включая связанные с подключением устройств) в пределах клеммной колодки шириной 8,1 мм. После установки тестовые розетки невозможно убрать из данного сценария применения.

Основные данные для заказа

Тип	TS TTB 6 OR	Исполнение
Номер для заказа	6710470000	Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Кол.	48 Шт.	
Тип	TS TTB 6 YL	Исполнение
Номер для заказа	6710500000	Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Кол.	48 Шт.	
Тип	TS TTB 6 WT	Исполнение
Номер для заказа	67107250000	Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Кол.	48 Шт.	
Тип	TS TTB 6 RD	Исполнение
Номер для заказа	6710510000	Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Кол.	48 Шт.	
Тип	TS TTB 6 GN	Исполнение
Номер для заказа	6710490000	Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Кол.	48 Шт.	
Тип	TS TTB 6 VT	Исполнение
Номер для заказа	6710530000	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, 0.00 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Кол.	48 Шт.	
Тип	TS TTB 6 BL	Исполнение
Номер для заказа	6710480000	Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Кол.	48 Шт.	
Тип	TS TTB 6 BR	Исполнение
Номер для заказа	6710540000	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, 0.00 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Кол.	48 Шт.	
Тип	TS TTB 6 BK	Исполнение
Номер для заказа	6710520000	Разъем (клемма), Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Кол.	48 Шт.	

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Профили крышки

**Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения**

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Тип	CP TTB	Исполнение
Номер для заказа	6710140000	Кожух (клемма)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Кол.	10 шт.	
Тип	CH TTB	Исполнение
Номер для заказа	6710130000	Кожух (клемма)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Кол.	1 шт.	
Тип	CS TTB	Исполнение
Номер для заказа	6710150000	Серия А, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4064675021148	
Кол.	10 шт.	

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DEK 5/8



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

Тип	DEK-A 5/8 MM WS	Исполнение
Номер для заказа	4050118462968	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118462968	
Кол.	500 шт.	

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Neutral



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	2310260000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, белый
Кол.	500 Шт.	

Lever Link



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Тип	LL TTB 6/1 YL	Исполнение
Номер для заказа	2310260000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/1	Исполнение
Номер для заказа	2310230000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 3 июня 2024 г. 12:51:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LL TTB 6/2 CM GN	Исполнение
Номер для заказа	2710390000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 CM WT	Исполнение
Номер для заказа	27107240000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 CM RD	Исполнение
Номер для заказа	2710410000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 YL	Исполнение
Номер для заказа	2710330000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/3	Исполнение
Номер для заказа	2710440000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/6	Исполнение
Номер для заказа	2710460000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Кол.	10 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 GN	Исполнение
Номер для заказа	2710320000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 VT	Исполнение
Номер для заказа	2710360000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/4	Исполнение
Номер для заказа	2710450000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Кол.	25 Шт.	
Тип	LL TTB 6/1 WT	Исполнение
Номер для заказа	27107220000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 CM	Исполнение
Номер для заказа	2710370000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/1 BK	Исполнение
Номер для заказа	2710280000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 RD	Исполнение
Номер для заказа	2710340000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 3 июня 2024 г. 12:51:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LL TTB 6/2 CM BL	Исполнение
Номер для заказа	67310380000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/4 CM	Исполнение
Номер для заказа	6731036110000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 CM BR	Исполнение
Номер для заказа	673102610000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/1 BL	Исполнение
Номер для заказа	67310240000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 CM BK	Исполнение
Номер для заказа	67310420000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 CM YL	Исполнение
Номер для заказа	67310400000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 WT	Исполнение
Номер для заказа	673107230000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/1 RD	Исполнение
Номер для заказа	67310270000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/1 VT	Исполнение
Номер для заказа	67310290000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 BR	Исполнение
Номер для заказа	673102600000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/1 GN	Исполнение
Номер для заказа	67310250000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 BK	Исполнение
Номер для заказа	67310350000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/3 CM	Исполнение
Номер для заказа	6731036100000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 3 июня 2024 г. 12:51:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LL TTB 6/2	Исполнение
Номер для заказа	6710300000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/1 BR	Исполнение
Номер для заказа	67102590000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 BL	Исполнение
Номер для заказа	6710310000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Кол.	50 Шт.	
Тип	LL TTB 6/2 CM VT	Исполнение
Номер для заказа	6710430000	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Кол.	50 Шт.	

Торцевая пластина



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Тип	EP TTB 6	Исполнение
Номер для заказа	6710170000	Серия А, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4050118822229	
Кол.	20 Шт.	

Переключающие элементы



Замыкающие перемычки можно быстро и просто вставлять прямо в клеммные колодки. Соединение нескольких рычагов между собой специальным соединителем обеспечивает реализацию принципа «размыкание с предварительным замыканием». После установки замыкающую перемычку невозможно убрать из данного сценария применения.

Основные данные для заказа

Тип	SCCB TTB 6/3	Исполнение
Номер для заказа	6710200000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118847994	(P): 8.10, Изолированный: Да, 30 А, оранжевый
Кол.	25 Шт.	

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	SCCB TTB 6/2	Исполнение
Номер для заказа	40501190000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118847987	(P): 8.10, Изолированный: Да, 30 А, оранжевый
Кол.	25 Шт.	
Тип	SCCB TTB 6/4	Исполнение
Номер для заказа	4050210000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118848007	(P): 8.10, Изолированный: Да, 30 А, оранжевый
Кол.	25 Шт.	

6 мм²

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

Тип	ZQV 6N/3	Исполнение
Номер для заказа	4055760000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118370263	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 6N/7	Исполнение
Номер для заказа	4063960000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675066804	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 6N/4 BL	Исполнение
Номер для заказа	4055850000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118370447	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 6N/6 BL	Исполнение
Номер для заказа	4066890000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675064572	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 6N/3 BL	Исполнение
Номер для заказа	4055840000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118370379	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 6N/2	Исполнение
Номер для заказа	4055740000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118370362	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 6N/4	Исполнение
Номер для заказа	4055780000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4050118370287	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый
Кол.	60 Шт.	

WTTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 6N/10	Исполнение
Номер для заказа	4733970000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675066811	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 6N/10 BL	Исполнение
Номер для заказа	4733910000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675064602	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 6N/7 BL	Исполнение
Номер для заказа	4733900000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675064596	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 6N/6	Исполнение
Номер для заказа	4733950000	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм
GTIN (EAN)	4064675066699	(P): 8.00, Изолированный: Да, 41 А, оранжевый
Кол.	20 Шт.	