

**PZ 4 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Инструмент для обжима наконечников, 0.5mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Трапецидальный обжим
Номер для заказа	<a href="#">9017300000</a>
Тип	PZ 4 ZERT
GTIN (EAN)	4008190279318
Кол.	1 Шт.
Запасные части	<a href="#">9012540000</a> <a href="#">9202810000</a>

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	464 g		

## Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима
-------------------	-----------------------

## Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 12
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21		

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим
--------------------	-----------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**PZ 4 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Запасные части

## Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 4
Номер для заказа	<a href="#">60312540000</a>
GTIN (EAN)	4008190106454
Кол.	1 Шт.

## Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6032810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

## Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14S R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6025720000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190072681		
Кол.	500 шт.		

## в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15D ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6018540000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190188832		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/15 ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6018530000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190066925		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/19D ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6024760000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190160951		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/19 ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6024910000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482688		
Кол.	500 шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/16 OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">4025870000</a>		
GTIN (EAN) 4008190025045		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/12 OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">4025950000</a>		
GTIN (EAN) 4008190090456		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/16D W	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">4025902000</a>		
GTIN (EAN) 4008190047108		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/12D W	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">4025900000</a>		
GTIN (EAN) 4008190085728		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/18D W	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">4026990000</a>		
GTIN (EAN) 4032248834624		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14D W	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">4025901000</a>		
GTIN (EAN) 4008190120931		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/18 OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">4026980000</a>		
GTIN (EAN) 4032248834631		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14 OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">4026070000</a>		
GTIN (EAN) 4008190015770		
Кол. 500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14TS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6426770000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248160693		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/12DS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6426490000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248049028		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/16 TS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">64266210000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248068005		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/14DS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">64263100000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190160364		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/12TS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">64266200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248067992		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/16DS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">64266220000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 10 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248068012		
Кол.	500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14 GE BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6095830000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275891		
Кол.	5 000 Шт.		

Тип	H1,0/14D R BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6095880000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275945		
Кол.	5 000 Шт.		

## в ленте из пакетов



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/21,5X BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6096710000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332280		
Кол.	100 Шт.		

Тип	H2,5/17,5X BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6096670000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332273		
Кол.	100 Шт.		



## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

## Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14S W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6035700000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190144104		
Кол.	500 шт.		

## в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H1,5/16D ZH SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034420000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190167455	черный	
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/20D SW ZH SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034750000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190055431	черный	
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/16 ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034410000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190009397	красный	
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/20 ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034920000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482695	красный	
Кол.	500 шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14T BL BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6025900000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275969		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H0,75/14 W BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6025820000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275884		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H0,75/14D GR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6025870000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275938		
Кол.	5 000 Шт.		

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6026070000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190187163		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/18 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6026300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902063		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/16 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6026290000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902056		
Кол.	500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H0,75/12 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6338280000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902216		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14D GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6339410000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190164096		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14T HBL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6331230000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190153106		
Кол.	500 Шт.		

## соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14T GR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6334370000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 11 mm, 8 mm, серый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190052508		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/14D BL BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6334360000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	На катушке
GTIN (EAN)	4008190083397		
Кол.	500 Шт.		

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6339190000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190141349		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 3 июня 2024 г. 10:58:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/20D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6541920000</a>		
GTIN (EAN) 4008190126575		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/18T OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6541100000</a>		
GTIN (EAN) 4008190061708		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/20T OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6541110000</a>		
GTIN (EAN) 4008190035754		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/26D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">65419210000</a>		
GTIN (EAN) 4008190002336		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/26T OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6541120000</a>		
GTIN (EAN) 4008190092825		
Кол. 100 Шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 0,25 мм<sup>2</sup> - 6,0 мм<sup>2</sup>Для проводов 0,25-6,0 мм<sup>2</sup> (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/12	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6541100000</a>		
GTIN (EAN) 4008190179830		
Кол. 1 000 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/10	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6541250000</a>		
GTIN (EAN) 4008190037482		
Кол. 1 000 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H2,5/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6541090000</a>		
GTIN (EAN) 4008190147921		
Кол. 1 000 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H2,5/12	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">65410610000</a>		
GTIN (EAN) 4008190172954		
Кол. 1 000 Шт.		

Дата создания 3 июня 2024 г. 10:58:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H0,5/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60342600000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190184025		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H2,5/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60344080000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190145446		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H0,5/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60344050000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190153052		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,5/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60346500000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190039592		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H4,0/9	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60343100000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 9 mm, 9 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190164669		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60342700000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190019013		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H4,0/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60344110000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190148348		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/7	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60342700000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190064525		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,5/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60344060000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190147938		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,5/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60344070000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190105761		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,0/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60342600000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190180263		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H2,5/7	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60343000000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190173463		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,0/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60342800000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190006662		
Кол.	1 000 Шт.		

Дата создания 3 июня 2024 г. 10:58:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H4,0/15	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034100000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190119003		
Кол.	500 Шт.		

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H1,0/18 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038340000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902100		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/12 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038310000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902070		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/16 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038320000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902087		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14D R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6039420000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190189099		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6036080000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190026158		
Кол.	500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller



## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/24 XS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60322880000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 14.5 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248517954		
Кол.	100 Шт.		

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм<sup>2</sup> (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код



## Основные данные для заказа

Тип	H0,75/24 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037250000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492724	белый	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037610000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493233	Светло-синий	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/16 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037240000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492717	белый	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/16T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037620000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493264	Светло-синий	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037410000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492984		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 3 июня 2024 г. 10:58:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

15

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/16D ZH GR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037420000</a>		
GTIN (EAN) 4008190492991		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/24T ZH HBL	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037630000</a>		
GTIN (EAN) 4008190493271		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14 ZH W	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037230000</a>		
GTIN (EAN) 4008190853976		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/24D ZH GR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037430000</a>		
GTIN (EAN) 4008190493004		
Кол. 500 Шт.		

## соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14 OR BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	На катушке
Номер для заказа <a href="#">6034270000</a>		
GTIN (EAN) 4008190091774		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14D W BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
Номер для заказа <a href="#">6034280000</a>		
GTIN (EAN) 4008190162627		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14T W BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
Номер для заказа <a href="#">6031930000</a>		
GTIN (EAN) 4008190262402		
Кол. 500 Шт.		



## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/25D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60319180000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190101145		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60319160000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/25T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">603191090000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190060916		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">603191070000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190128944		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/19T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">603191080000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190149345		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/19D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60319170000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190178024		
Кол.	500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6035860000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275921		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H0,5/14 OR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6035810000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275877		
Кол.	5 000 Шт.		

## поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

## Основные данные для заказа

Тип	H4,0/14DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038520000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248049035		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/20DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60383630000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248565078		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/15TS OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60386230000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248068029		
Кол.	500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14 R BD GSP	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Катушка
Номер для заказа <a href="#">6035840000</a>		
GTIN (EAN) 4008190275907		
Кол. 5 000 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14S GN BD GSP	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, зеленый	Катушка
Номер для заказа <a href="#">6035370000</a>		
GTIN (EAN) 4032248318537		
Кол. 5 000 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14D SW BD GSP	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Катушка
Номер для заказа <a href="#">6035890000</a>		
GTIN (EAN) 4008190275952		
Кол. 5 000 Шт.		

## Принадлежности / запасные части



## Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
ERTE ES PZ 4		
Номер для заказа <a href="#">60352540000</a>		
GTIN (EAN) 4008190106454		
Кол. 1 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/18 ZH OR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037220000</a>	оранжевый	
GTIN (EAN) 4008190492694		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14D ZH W	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037380000</a>		
GTIN (EAN) 4008190492861		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/16D ZH W	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037390000</a>		
GTIN (EAN) 4008190492878		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/18D ZH W	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037400000</a>		
GTIN (EAN) 4008190492892		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14 ZH OR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037200000</a>		
GTIN (EAN) 4008190492397		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/16 ZH OR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6037210000</a>		
GTIN (EAN) 4008190492687		
Кол. 500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/18D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/18 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/16 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/16D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/14 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/12D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/12 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/14D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/19DS ZH GR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 12 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60282830000</a>		
GTIN (EAN) 4032248515776		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/19S ZH W	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 12 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60282820000</a>		
GTIN (EAN) 4032248515769		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/15S W	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 9 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6028284240000</a>		
GTIN (EAN) 4032248621545		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14S W	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">6028285960000</a>		
GTIN (EAN) 4008190009878		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14TS HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60185550000</a>		
GTIN (EAN) 4008190207991		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/19TS ZH HBL	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">60282840000</a>		
GTIN (EAN) 4032248515783		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14DS GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа <a href="#">602828580000</a>		
GTIN (EAN) 4032248159475		
Кол. 500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14D W SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
Номер для заказа <a href="#">6019400000</a>		
GTIN (EAN) 4008190066024		
Кол. 500 Шт.		
H0,5/12 OR SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
Номер для заказа <a href="#">6038260000</a>		
GTIN (EAN) 4008190902025		
Кол. 500 Шт.		
H0,5/16 OR SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
Номер для заказа <a href="#">6038270000</a>		
GTIN (EAN) 4008190902049		
Кол. 500 Шт.		
H0,5/14 OR SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
Номер для заказа <a href="#">6036060000</a>		
GTIN (EAN) 4008190122201		
Кол. 500 Шт.		

## Ассортимент кабельных наконечников для обжима двух проводов



Ящик, заполненный изолированными кабельными наконечниками для обжима двух проводов.

- В цветовом коде Weidmüller

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
Номер для заказа <a href="#">6035390000</a>		
GTIN (EAN) 4008190341015		
Кол. 1 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller

## Основные данные для заказа

Тип	H1,5/24 XS SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6892870000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 14.5 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248517947		
Кол.	100 шт.		

в ленте из пакетов



- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм<sup>2</sup> (AWG 16–6)  
луженые медные  
допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

## Основные данные для заказа

Тип	H4,0/19,5X GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">4006750000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332297		
Кол.	100 шт.		



## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## в ленте из пакетов



- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм<sup>2</sup> (AWG 16–6)  
луженые медные  
допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

## Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23X GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6036790000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332303		
Кол.	100 шт.		

## в ленте из пакетов



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18T OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60361250000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190159313		
Кол.	250 шт.		
Тип	H4,0/18 GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6036010000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190117382		
Кол.	250 шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14T HBL BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6004310000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	На катушке
GTIN (EAN)	4008190179298		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14 W BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6004290000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190006778		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14D GR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6004300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190154837		
Кол.	500 Шт.		

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H4,0/22T ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6007670000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493431		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H4,0/28T ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6007680000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493479		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H4,0/22D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6007530000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493103		
Кол.	100 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H4,0/28D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037540000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493110	серый	
Кол.	100 Шт.		

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/19T ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038580000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190272647	серый	пакетов
Кол.	250 Шт.		
Тип	H2,5/21D ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034740000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190031923	синий	пакетов
Кол.	250 Шт.		
Тип	H2,5/21 ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6035150000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482732	серый	пакетов
Кол.	250 Шт.		
Тип	H2,5/19D ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034430000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190099367	синий	пакетов
Кол.	250 Шт.		

## Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
 Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
 Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

## Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15S ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038650000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4032248011407	желтый	пакетов
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 3 июня 2024 г. 10:58:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H1,0/14S GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037510000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190031442		пакетов
Кол.	500 Шт.		

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/27T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037660000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493387	серый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/21D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037510000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493080	синий	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/27D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037520000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493097	синий	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/19T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037640000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493325	серый	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/19D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037500000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493073	синий	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/21T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037650000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493356	серый	
Кол.	100 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14D SW BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
Номер для заказа <a href="#">6004350000</a>		
GTIN (EAN) 4008190005474		
Кол. 500 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14 R BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Таре
Номер для заказа <a href="#">6004340000</a>		
GTIN (EAN) 4008190080723		
Кол. 500 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14T SW BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
Номер для заказа <a href="#">60041960000</a>		
GTIN (EAN) 4008190262389		
Кол. 500 шт.		

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14 R SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
Номер для заказа <a href="#">60046090000</a>		
GTIN (EAN) 4008190137168		
Кол. 500 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14D SW SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	В ленте из пакетов
Номер для заказа <a href="#">60049430000</a>		
GTIN (EAN) 4008190107420		
Кол. 500 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/16 R SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	В ленте из пакетов
Номер для заказа <a href="#">60043350000</a>		
GTIN (EAN) 4008190902117		
Кол. 500 шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14D BL BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6005850000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275914		
Кол.	3 000 Шт.		
Тип	H2,5/14T GR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6005910000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275976		
Кол.	3 000 Шт.		

## поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H0,5/16S OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6002900000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248519026		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16 DS W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6002910000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248519019		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14S W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6004590000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190862060		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14S OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6004560000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190286132		
Кол.	500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/18D SW Номер для заказа <a href="#">6049140000</a> GTIN (EAN) 4008190046026 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, черный	Россыпью
H1,5/14 R Номер для заказа <a href="#">6049130000</a> GTIN (EAN) 4008190065089 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
H1,5/14D SW Номер для заказа <a href="#">6049120000</a> GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Россыпью
H1,5/16D SW Номер для заказа <a href="#">6049130000</a> GTIN (EAN) 4008190023331 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, черный	Россыпью
H1,5/24 R Номер для заказа <a href="#">6049160000</a> GTIN (EAN) 4008190187071 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, красный	Россыпью
H1,5/24D SW Номер для заказа <a href="#">6049150000</a> GTIN (EAN) 4008190151676 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный	Россыпью
H1,5/16 R Номер для заказа <a href="#">6049100000</a> GTIN (EAN) 4008190141745 Кол. 500 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	Россыпью

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

## Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14DS SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6035240000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190085599		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6035980000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190080730		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/12S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6035690000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190059439		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H1,0/25D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037460000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 22 mm, 18 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493035		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/25 ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037280000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 22 mm, 18 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492755		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/15D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037440000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493011		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 3 июня 2024 г. 10:58:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	Н1,0/15 ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037260000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492731	желтый	
Кол.	500 шт.		
Тип	Н1,0/19 ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037270000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492748	желтый	
Кол.	500 шт.		
Тип	Н1,0/19D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037450000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493028	красный	
Кол.	500 шт.		

## соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	Н1,0/14T R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6031950000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262747		
Кол.	500 шт.		
Тип	Н1,0/14 GE BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034320000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190167523		
Кол.	500 шт.		
Тип	Н1,0/14D R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6034330000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190047498		
Кол.	500 шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H4,0/22T ZH OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6018590000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190272654	оранжевый	пакетов
Кол.	100 Шт.		
Тип	H4,0/22D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6014730000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190161811	серый	пакетов
Кол.	100 Шт.		

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6014780000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190188481		пакетов
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14 ZH OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6014440000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190198473	оранжевый	пакетов
Кол.	500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

## Основные данные для заказа

Тип	H1,0/22DS R ZH	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6036330000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 14 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248338566		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/14S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038560000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190207984		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/14S GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60385970000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190063733		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/15S ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6038690000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248017720		
Кол.	500 шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6032810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14S BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6032610000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4032248298631		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15 BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6032610000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190141141		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15T GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">60321240000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190115302		
Кол.	500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H-BOX 4,0-16,0QMM	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
Номер для заказа: <a href="#">6025920000</a>		
GTIN (EAN) 4008190101442		
Кол. 1 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
Номер для заказа: <a href="#">6025430000</a>		
GTIN (EAN) 4008190337162		
Кол. 1 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H-BOX 0,5-2,5QMM	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
Номер для заказа: <a href="#">6025900000</a>		
GTIN (EAN) 4008190109202		
Кол. 1 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H-BOX 0,14-0,75QMM	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
Номер для заказа: <a href="#">6025410000</a>		
GTIN (EAN) 4008190341602		
Кол. 1 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
Номер для заказа: <a href="#">6025400000</a>		
GTIN (EAN) 4008190341596		
Кол. 1 Шт.		

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/16T ZH HBL SV	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	В ленте из
Номер для заказа: <a href="#">6025140000</a>	Светло-синий	пакетов
GTIN (EAN) 4008190482725		
Кол. 500 Шт.		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	Н0,75/14D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6018520000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190097998		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/16D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6014770000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190038816		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/16 ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6014900000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482671		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/14 ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6018510000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190019914		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/15T ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6018570000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190272630		
Кол.	500 Шт.		

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	Н0,75/14 W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6012900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190033248		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/14T HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6011040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190083168		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/14D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6019040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190099077		
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/18T HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6011060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190071158		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 3 июня 2024 г. 10:58:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/12 W	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа: <a href="#">6019600000</a>		
GTIN (EAN) 4008190079826		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/16T HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа: <a href="#">60191050000</a>		
GTIN (EAN) 4008190096175		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/12D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа: <a href="#">6019030000</a>		
GTIN (EAN) 4008190127787		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/18D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа: <a href="#">6019060000</a>		
GTIN (EAN) 4008190049560		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/12T HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа: <a href="#">60191030000</a>		
GTIN (EAN) 4008190152901		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/16 W	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа: <a href="#">60195860000</a>		
GTIN (EAN) 4008190141967		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/16D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа: <a href="#">6019050000</a>		
GTIN (EAN) 4008190033002		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/18 W	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа: <a href="#">60195910000</a>		
GTIN (EAN) 4008190063702		
Кол. 500 Шт.		

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/16 ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа: <a href="#">60197290000</a>		
GTIN (EAN) 4008190492762		
Кол. 500 Шт.		

Дата создания 3 июня 2024 г. 10:58:19 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H1,5/20 ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037300000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492779	красный	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/26 ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037310000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492786	красный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H1,5/26D ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037490000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493066	черный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H1,5/16D ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037470000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493042	черный	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/20D ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6037480000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493059	черный	
Кол.	500 Шт.		

## В ленте из пакетов

- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller



## Основные данные для заказа

Тип	H1,5/17,5X SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6036590000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 8 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332259		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H1,5/19,5X SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6036630000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 10 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332266		
Кол.	100 Шт.		