BFSC M2.5X14 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Abbildung ähnlich

Je nach Reihenklemme oder auch Zubehör bieten wir als Zusatzartikel oder auch Ersatzteil verschiedene Arten von Schrauben an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SAK-Reihe, Befestigungsschraube, für Querverbindungslasche
Best.-Nr.	0266800000
Typ	BFSC M2.5X14 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190084899
VPE	100 Stück

BFSC M2.5X14 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	14 mm	Höhe (inch)	0,551 inch
Durchmesser	3,8 mm	Nettogewicht	0,56 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	1

Maße

Durchmesser	3,8 mm	Raster in mm (P)	5,1 mm

Systemkennwerte

Ausführung	für Querverbindungslasche

Werkstoffdaten

Farbe	beige

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format