H6,0/26 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz
Best.-Nr.	0565700000
Typ	H6,0/26 SW
GTIN (EAN)	4008190026837
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

H6,0/26 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,5 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe schwarz	Ausführung	Standard

Aderendhülsen

Abisolierlänge	20 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	3,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	6,3 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm
L1 in mm	26 mm	Leiteranschlussquerschnitt	6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Militärische Bezeichnung	T 20A 023 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen	C US c UL us LISTED pending
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H6,0/26 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

