KSWF M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 20, Vulkanfiber
Best.-Nr.	0899750000
Typ	KSWF M20
GTIN (EAN)	4032248850174
VPE	25 Stück

KSWF M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	1,5 mm	Höhe (inch)	0,059 inch
Nettogewicht	0,68 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...95 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl der Adern	1	Dichtring Durchmesser	29,4 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	95 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 20	Gewinde (innen)	M 20
Gewindesteigung	1,5 mm	Silikone	Nein
Verschraubung	M 20	Werkstoff	Vulkanfiber

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

KSWF M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

