EA-RING MS/M32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 32, Messing
Best.-Nr.	0930710004
Typ	EA-RING MS/M32 SC
GTIN (EAN)	4032248976195
VPE	20 Stück

EA-RING MS/M32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	74,6 mm	Höhe (inch)	2,937 inch
Länge	74,6 mm	Länge (inch)	2,937 inch
Nettogewicht	13,8 g		

Allgemeine Angaben

Abstand Innenmaß B	42,5 mm	Außendurchmesser	44,6 mm
Breite Außenmaß C	22,3 mm	Gewinde (außen)	M 32
Innendurchmesser D2	11,8 mm	Stärke	1,5 mm
Verschraubung	M 32	Werkstoff	Messing

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

EA-RING MS/M32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

