

## TOZ 24-230VUC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 1 CO kontakt
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

### Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | TERMSERIES, Reléová patice, Jmenovité řídicí napětí: 24...230 V UC $\pm 10\%$ , Rated switching voltage: 230 V AC, Trvalý proud: 16 A, Připojení s koťevní svorkou |
| Objednací číslo | <a href="#">1127750000</a>   |
| Typ             | TOZ 24-230VUC EMPTY  |
| GTIN (EAN)      | 4032248909223  |
| Množství        | 10 ks  |

Datum vytvoření 18. května 2024 17:07:31 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## TOZ 24-230VUC EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 87,8 mm | Hloubka (v palcích) | 3,457 inch |
| Výška          | 90,5 mm | Výška (v palcích)   | 3,563 inch |
| Šířka          | 12,8 mm | Šířka (v palcích)   | 0,504 inch |
| Čistá hmotnost | 47,2 g  |                     |            |

## Teploty

|                    |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...40 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

## Jmenovité údaje UL

|                                 |   |  |        |
|---------------------------------|---|--|--------|
| Okolní teplota (provozní), max. | 40 °C                                       | Odlehčení výstupního proudu (ohmický) 16 A @ 40 °C |        |
| Průřez připojení AWG, min.      | AWG 26                                      | Průřez připojení AWG, max.                         | AWG 14 |
| Typ vodiče                      | pevný měděný vodič, flexibilní měděný vodič | Úroveň závažnosti znečištění                       | 2      |
| Č. osvědčení (cURus)            | E223759                                     |  |        |

## Řídící strana

|                              |                     |   |            |
|------------------------------|---------------------|---|------------|
| Jmenovité řídicí napětí      | 24...230 V UC ±10 % | Ukazatel stavu  | Zelená LED |
| Ochranný obvod               | Usměrňovač          | Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí | Ano        |
| Napětí cívky náhradního relé | 24 V DC             |   |            |

## Strana zátěže

|                         |              |              |      |
|-------------------------|--------------|--------------|------|
| Rated switching voltage | 230 V AC     | Trvalý proud | 16 A |
| Typ kontaktu            | 1 CO contact |              |      |

## Obecné údaje

|  |                              |           |  |
|--|------------------------------|-----------|--|
| Lišta                                    | TS 35                        |           |  |
| Barevný                                  | černá                        |           |  |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent                    | Kryt      |  |
|  | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0       |  |
|  | Komponent                    | Příchytka |  |
|  | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0       |  |

## Koordinace izolace

|                           |                  |                                       |                              |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Jmenovité napětí          | 300 V            | Závažnost znečištění                  | 2                            |
| Kategorie rázového napětí | III              | Dielektrická pevnost k montážní liště | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 min. |
| Impulse withstand voltage | 6 kV (1,2/50 μs) | Stupeň krytí                          | IP20                         |

## Další detaily o certifikacích / normách

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cURus) | E223759 |
|----------------------|---------|

## TOZ 24-230VUC EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Data připojení

|  |                             |  |                      |
|--|-----------------------------|--|----------------------|
| Metoda připojení vodiče  | Připojení s kotevní svorkou | Délka odizolování, jmenovité připojení                                 | 8 mm                 |
| Rozsah sevření, jmenovité připojení                                    | 1,5 mm <sup>2</sup>         | Upínací rozsah, min.   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, max.   | 2,5 mm <sup>2</sup>         | Průřez propojení AWG, min.   | AWG 26               |
| Průřez propojení AWG, max.   | AWG 14                      | Průřez vodiče, pevný, min.   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, pevný, max.   | 2,5 mm <sup>2</sup>         | Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)                                      | AWG 26               |
| Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)                                      | AWG 14                      | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 2,5 mm <sup>2</sup>         | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)                     | AWG 26               |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)                     | AWG 14                      | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 1,5 mm <sup>2</sup>         | Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.                         | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.                         | 1,5 mm <sup>2</sup>         | Dvojdutinka, max.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Dvojdutinka, max.  | 1 mm <sup>2</sup>           | Velikost nože  | 0,6 x 3,5 mm         |
| Rozteč v mm (P)  | 5 mm                        |  |                      |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001456    | ETIM 7.0    | EC001456    |
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-03 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (cURus)  | E223759 |

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury


## TOZ 24-230VUC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Schéma připojení



### Dimensional drawing



## TOZ 24-230VUC EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Propojky



## Nastavitelné křížové propojky

Zvýšení flexibility vašich křížových propojek. Propojka TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umožňuje individuální nastavení propojení s počtem až 51 pólů. Maximální počet připojitelných pólů byl zvýšen na 32 pólů. Materiál pásky lze zkrátit na požadovanou délku velice snadno. Křížové konektory mají přesvědčivé vlastnosti díky snadné manipulaci a viditelnosti a díky jejich univerzálním možnostem připojení. Přídavná výztuha předchází deformaci pružiny během montáže.

- Individuálně nastavitelné křížové propojky s počtem až 51 pólů
- Přídavná lišta pro vyloučení deformace pružiny
- Rozšířená propojka – možnost až 32 pólů
- Odolnost proti otřesům

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ             | TCC 12.8/26 RD             | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6556420000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118566932              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |
| Typ             | TCC 12.8/26 BL             | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6556460000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118566970              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |
| Typ             | TCC 6.4/51 RD              | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6556410000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118566925              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |
| Typ             | TCC 6.4/51 BK              | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6556490000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118567007              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |
| Typ             | TCC 12.8/26 OR             | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6556380000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118566697              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |
| Typ             | TCC 6.4/51 BL              | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6556450000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118566963              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |
| Typ             | TCC 6.4/2 OR               | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6556350000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118566826              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |
| Typ             | TCC 6.4/10 OR              | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6556360000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118566673              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |

## TOZ 24-230VUC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |                                |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ               | TCC 6.4/2 BL               | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6556430000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118566949              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | TCC 6.4/10 BL              | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6556440000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118566956              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | TCC 6.4/10 BK              | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6556480000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118566994              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | TCC 6.4/2 BK               | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6556470000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118566987              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | TCC 12.8/26 BK             | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6556500000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118567014              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | TCC 6.4/10 RD              | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6556400000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118566918              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | TCC 6.4/2 RD               | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6556390000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118566901              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | TCC 6.4/51 OR              | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6556370000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118566680              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |

## Ploché šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6749610000</a> | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN)        | 4050118896350              | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm                                       |
| Množství          | 1 ks                       |   |

## TOZ 24-230VUC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Adaptéry rozhraní



Rychlejší signálové zapojení v menším prostoru  
Ke snížení času elektroinstalace se mezi řídicím systémem a úrovní rozhraní používají předem sestavené kabely, které se jednoduše připojí k adaptéru TERMSERIES. To umožňuje podstatné snížení času propustnosti v budování elektrického rozvaděče. Tento adaptér je univerzální a poskytuje opravdovou prostorovou výhodu při použití s produkty TERMSERIES s identickým tvarem.

- Zkrácená doba zapojení díky koncepci plug-and-play s předem sestavenými kabely
- Lze aplikovat na vstupní a výstupní stranu TERMSERIES
- Připraveno na kladnou a zápornou spínací logiku
- Velká úspora místa díky univerzální kompatibilitě s ostatními produkty TERMSERIES

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |   |
|-----------------|---------------------------|---|
| Typ             | TIAL F10                  | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">463540000</a> | TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN                  |
| GTIN (EAN)      | 4050118323559             | EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8,           |
| Množství        | 1 ks                      | Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA |

## TOZ 24-230VUC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Dělicí deska



Všestranné oddělovací přepážky  
Oddělovací přepážky lze využít k vizuálnímu sloučení signálů za účelem elektrické izolace modulů a doplnění značek pro větší přehlednost. To z nich činí obzvláště všestranné příslušenství. Oddělovací přepážky zvětšují odstup a povrchové vzdálenosti mezi dvěma moduly, čímž zvyšují jmenovité izolační napětí mezi dvěma moduly až na 600 V. Dvojitě oddělovací přepážky lze označit značkami WAD5 nebo WS10/5 a umožňují kontinuální křížové propojky. Instalace je usnadněna pomocí perforací pro individuální rozčlenění kanálů křížových propojek.

- Oddělovací přepážky vizuálně oddělují skupiny jednu od druhé
- Odsazení pro individuální rozčlenění kanálů křížových propojek
- Přepážky oddělují dva moduly zvýšením odstupů a povrchových vzdáleností až na 600 V

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                          |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ             | TW TXS/TXZ R3.2            | Verze                    |
| Objednací číslo | <a href="#">6240800000</a> | TERMSERIES, Dělicí deska |
| GTIN (EAN)      | 4050118028188              |                          |
| Množství        | 10 ks                      |                          |

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | SDS 0.6X3.5X100            | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6749340000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)      | 4050118895568              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |



## TOZ 24-230VUC EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Napájecí modul



Prostorově úsporné napájecí moduly

Naše napájecí svorky umožňují připojení potenciálu na vstup – např.

připojení neutrálních nebo záporných potenciálů – nebo spínaných potenciálů na výstup. Ve spojení s přesně padnoucími křížovými propojkami z řady TERMSERIES

zůstávají přípojky pro kabely v reléovém modulu volné pro akční členy

nebo snímače. Nejsou nutné žádné další průchozí svorkovnice, což má za následek

velkou úsporu místa v panelu. Zároveň je zjednodušeno zapojení

a pro připojení potenciálu nejsou nutné žádné zdvojené zakončovací dutinky na vodiče.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | TXS SUPPLY                 | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6240780000</a> | TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN)      | 4050118028140              | Šroubové připojení   |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | TXP SUPPLY                 | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6618940000</a> | TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN)      | 4050118667592              | PUSH IN  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | TXZ SUPPLY                 | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6240790000</a> | TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, |
| GTIN (EAN)      | 4050118028164              | Připojení s kotevní svorkou  |
| Množství        | 10 ks                      |  |

## TOZ 24-230VUC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | WS 10/6 M MC NE WS         | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6181840000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4032248310876              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství        | 600 ks                     |  |

## ZQV

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ             | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL         | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6446140000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118251074              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |
| Typ             | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE        | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6193690000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4032248976645              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |
| Typ             | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW        | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6391630000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118191776              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |
| Typ             | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL        | Verze                          |
| Objednací číslo | <a href="#">6390350000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)      | 4050118190793              |                                |
| Množství        | 10 ks                      |                                |

Datum vytvoření 18. května 2024 17:07:31 CEST

## TOZ 24-230VUC EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |                                |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ               | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW         | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6446040000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118251067              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE         | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6193670000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4032248976638              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW        | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6391600000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118191806              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT        | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6391640000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118191660              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT        | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6391610000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118191783              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE        | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6193680000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4032248976454              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL        | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6391620000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118191813              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |
| Typ               | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT         | Verze                          |
| Objednávací číslo | <a href="#">6446090000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN)        | 4050118250886              |                                |
| Množství          | 10 ks                      |                                |

## Úhlový plochý šroubovák



## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | SD TO 0,6X3,0              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6749560000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, Délka čepele: 70 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)        | 4050118895889              |   |
| Množství          | 1 ks                       |   |

Datum vytvoření 18. května 2024 17:07:31 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## TOZ 24-230VUC EMPTY


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Miscellaneous

### Type code TERMSERIES empty sockets



Kódy typů

Datum vytvoření 18. května 2024 17:07:31 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.