RIM 5 6/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.
• Mit Freilaufdiode oder RC-Filter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	D-SERIES, RC-Filter, Nennsteuerspannung: 6...230 V AC, Steckanschluss
Best.-Nr.	1174670000
Typ	RIM 5 6/230VAC
GTIN (EAN)	4032248971312
VPE	10 Stück

RIM 5 6/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	44 mm	Tiefe (inch)	1,732 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0,394 inch
Breite	35 mm	Breite (inch)	1,378 inch
Nettogewicht	5,7 g		

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083

Steuerseite

Nennsteuerspannung	6...230 V AC	Statusanzeige	Nein
Schutzschaltung	RC-Glied	RC-Filter	4,7 kΩ / 10 nF

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz	
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente	Gehäuse
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (CSA)	80107692	Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Produktänderungsmitteilung	20220120 Technical change to RIM
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

RIM 5 6/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltbild



Maßbild