

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
Objednací číslo	1444050000
Typ	PZ 6 ROTO L
GTIN (EAN)	4050118248593
Množství	1 ks
Náhradní díly	2561810000 9202810000 9054820000 2566680000

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0,866 inch
Výška	80 mm	Výška (v palcích)	3,15 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	431,4 g		

Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,14 mm ²
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 26
Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování	Průřez koncovek, max.	6 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,14 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Příklad použití



PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednací číslo	6202810000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
Objednací číslo	6054820000
GTIN (EAN)	4032248109289
Množství	1 ks
Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO L
Objednací číslo	6561810000
GTIN (EAN)	4050118570199
Množství	1 ks
Typ	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L
Objednací číslo	6566800000
GTIN (EAN)	4050118577105
Množství	1 ks

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14D W BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004280000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190162627		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14T W BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6021930000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190262402		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14 OR BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004270000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	Cívka
GTIN (EAN)	4008190091774		zabalená
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/20T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6021110000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190035754		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/18T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6021100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190061708		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/26T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6021120000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190092825		
Množství	100 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H4,0/20D GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	6019200000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190126575		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/26D GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	6019210000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190002336		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/18D GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	6019190000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190141349		
Množství	500 ks		

ve velkoobjemovém balení

- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller



Všeobecné objednáací údaje

Typ	H1,5/19,5X SW SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6006630000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 10 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332266		
Množství	100 ks		
Typ	H1,5/17,5X SW SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6006590000	vodič a dutinka, standard, 13 mm, 8 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332259		
Množství	100 ks		

Multi-taška

- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování



Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,75/14 ZH W SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6018510000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190019914		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6018520000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190097998		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6018570000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190272630		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6005140000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482725		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 ZH W SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004900000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482671		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004770000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190038816		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplu do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,75/14S W SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6025700000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190144104		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/16 OR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028270000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190902049		balení
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14 OR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6026060000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190122201		balení
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/12 OR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028260000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Oranžová	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190902025		balení
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6019400000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190066024		balení
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/22T ZH OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6037670000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190493431		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/28T ZH OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6037680000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190493479		
Množství	100 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H4,0/28D ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037540000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493110		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/22D ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037530000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493103		
Množství	100 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/22D ZH GR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004730000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190161811		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/22T ZH OR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6018590000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190272654		
Množství	100 ks		

Multi-taška



- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,25/12 HBL SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025780000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190053239		
Množství	500 ks		
Typ	H0,25/10T GE SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021210000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190045555		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,25/12T GE SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021220000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190153786		
Množství	500 ks		
Typ	H0,25/10 HBL SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6026050000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190138288		
Množství	500 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H6,0/26T GN	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021140000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190022501		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/26 SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6565700000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190026837		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20T GN	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021130000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190111731		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/26D GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019230000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190072117		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20D GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019220000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190151607		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20 SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6533500000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190183905		
Množství	100 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller



Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,25/12 HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6025760000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190010027		
Množství	500 ks		
Typ	H0,25/10 HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6025740000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190092054		
Množství	500 ks		
Typ	H0,25/12T GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6021020000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190184230		
Množství	500 ks		
Typ	H0,25/10T GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6021010000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190109103		
Množství	500 ks		

Pás koncovek

- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování



Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14T HBL BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004310000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190179298		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14D GR BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004300000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190154837		zabalená
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/14 W BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004290000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190006778		zabalená
Množství	500 ks		

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005830000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275891		
Množství	5 000 ks		
Typ	H1,0/14D R BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005880000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275945		
Množství	5 000 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,34/11 S TK	Verze	Balení
Objednávací číslo	6204090000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Tyrkysová	volné
GTIN (EAN)	4032248593026		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/21D ZH BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004740000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190031923		
Množství	250 ks		
Typ	H2,5/19D ZH BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004430000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190099367		
Množství	250 ks		
Typ	H2,5/21 ZH GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6005150000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482732		
Množství	250 ks		
Typ	H2,5/19T ZH GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6018580000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190272647		
Množství	250 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14 R	Verze	Balení
Objednací číslo	6463100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190065089		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/18D SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6019140000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190046026		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,5/24 R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6565600000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190187071		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14D SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190153793		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16 R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6635100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190141745		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16D SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019130000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190023331		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/24D SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019150000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190151676		
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/25D BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019180000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190101145		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15D BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019160000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190028732		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/25T GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021090000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190060916		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15T GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021070000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190128944		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/19D BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019170000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190178024		
Množství	500 ks		

Typ	H2,5/19T GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021080000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190149345		
Množství	500 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/16 DS W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6202910000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4032248519019		
Množství	500 ks		

Typ	H0,5/14S OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004560000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190286132		
Množství	500 ks		

Typ	H0,5/16S OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6202900000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4032248519026		
Množství	500 ks		

Typ	H0,5/14S W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004590000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190862060		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

Příslušenství

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14T SW BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6021960000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190262389		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14 R BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004340000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14D SW BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004350000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190005474		zabalená
Množství	500 ks		

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/14D BL BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004360000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190083397		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/14T GR BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004370000	vodič a dutinka, standard, 11 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190052508		zabalená
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný

Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14S GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6025970000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190063733		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/22DS R ZH	Verze	Balení
Objednací číslo	6036330000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 14 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4032248338566		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14S R	Verze	Balení
Objednací číslo	6018560000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190207984		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/15S ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6018690000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4032248017720		
Množství	500 ks		

Řada dvojitých koncovek s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Verze	Balení
Objednací číslo	6025400000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190341596		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM	Verze	Balení
Objednací číslo	6025900000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190109202		
Množství	1 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

17

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025920000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190101442		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025410000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190341602		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025430000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190337162		
Množství	1 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/16 ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037290000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190492762		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16D ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037470000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190493042		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/20 ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037300000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190492779		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/26D ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037490000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190493066		
Množství	100 ks		
Typ	H1,5/26 ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037310000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190492786		
Množství	100 ks		
Typ	H1,5/20D ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037480000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190493059		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005820000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275884		
Množství	5 000 ks		
Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005900000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275969		
Množství	5 000 ks		
Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005870000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275938		
Množství	5 000 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004750000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190055431		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16 ZH R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004410000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190009397		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004420000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190167455		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,5/20 ZH R SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004920000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Červená	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190482695		balení
Množství	500 ks		

ve velkoobjemovém balení

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller



Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/21,5X BL SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6006710000	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Modrá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190332280		balení
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/17,5X BL SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6006670000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 8 mm, Modrá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190332273		balení
Množství	100 ks		

Pás koncovek

- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování



Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,0/14T R BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021950000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190262747		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14D R BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004330000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190047498		zabalená
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,0/14 GE BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004320000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190167523		zabalená
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/14S BL SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6046230000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4032248298631		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15 BL SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6026100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190141141		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15T GR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021240000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190115302		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004440000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Oranžová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190198473		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,5/14D ZH W SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004780000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190188481		balení
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H6,0/23T ZH GN	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037690000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190493486		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/29T ZH GN	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037700000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190493509		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/23 ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037320000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190492793		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037560000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190493134		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/23D ZH GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037550000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190493127		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/29 ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037330000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190492809		
Množství	100 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

dodáváno volně v plastovém sáčku

- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller



Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/24 XS SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6202870000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14,5 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4032248517947		
Množství	100 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku

- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teple do 105 °C



Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
 Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14S W	Verze	Balení
Objednací číslo	6025960000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190009878		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6202840000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 16 mm, 12 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248515783		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14TS HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6018550000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190207991		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/15S W	Verze	Balení
Objednací číslo	6204240000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 9 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248621545		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/19S ZH W	Verze	Balení
Objednací číslo	6202820000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4032248515769		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/19DS ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	60202830000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248515776		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14DS GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6028580000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248159475		
Množství	500 ks		

Pás koncovek na cívce



- Pás kabelových dutinek na cívce (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,34/12 TK BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004390000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Tyrkysová	Cívka
GTIN (EAN)	4008190881016		
Množství	5 000 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6018530000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190066925		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/15D ZH R SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6018540000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 12 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190188832		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004910000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482688		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

Příslušenství

Typ	H1,0/19D ZH R SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004760000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Červená	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190160951		balení
Množství	500 ks		

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005890000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275952		
Množství	5 000 ks		
Typ	H1,5/14 R BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005840000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275907		
Množství	5 000 ks		
Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6028370000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Zelená	Cívka
GTIN (EAN)	4032248318537		
Množství	5 000 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
 Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/12S R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025690000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190059439		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14DS SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025240000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190085599		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,5/14S R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025980000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190080730		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/18T OR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021250000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190159313		
Množství	250 ks		
Typ	H4,0/18 GR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6026010000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190117382		
Množství	250 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/19D ZH BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037500000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493073		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/19T ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037640000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493325		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/21D ZH BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037510000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493080		
Množství	100 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/27D ZH BL	Verze	Balení
Objednáací číslo	6037520000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493097		
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/21T ZH GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	6037650000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493356		
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/27T ZH GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	6037660000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493387		
Množství	100 ks		

Řada dvojitých koncovek



Krabice plná dvojitých kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednáací údaje

Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Verze	Balení
Objednáací číslo	6025390000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190341015		
Množství	1 ks		

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H2,5/14D BL BD GSP	Verze	Balení
Objednáací číslo	6005850000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275914		
Množství	3 000 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/14T GR BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005910000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275976		
Množství	3 000 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/14 OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6690700000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190015770		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16 OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025870000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190025045		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/12 OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6409500000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190090456		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/18 OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6076980000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4032248834631		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019010000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190120931		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/12D W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019000000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190085728		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16D W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019020000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190047108		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/18D W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6076990000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4032248834624		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14D W BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005860000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275921		
Množství	5 000 ks		
Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005810000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275877		
Množství	5 000 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/24 XS BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6202880000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14.5 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248517954		
Množství	100 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmüller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14 R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6026090000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190137168		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14D SW SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6019430000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190107420		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16 R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028350000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902117		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14S R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6025720000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190072681		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

ve velkoobjemovém balení



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
- Odolné proti teplotě do 105 °C

pro vodiče od 1,5 do 16 mm² (AWG 16–6)
pozinkovaná měď
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/23X GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6006790000	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190332303		balení
Množství	100 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/20DS GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6203630000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248565078		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/14DS GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6028520000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248049035		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/15TS OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6036230000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4032248068029		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller



Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,34/12 TK	Verze	Balení
Objednací číslo	6025770000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Tyrkysová	volné
GTIN (EAN)	4008190067960		
Množství	500 ks		
Typ	H0,34/10 TK	Verze	Balení
Objednací číslo	6025750000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Tyrkysová	volné
GTIN (EAN)	4008190105365		
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování



Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/19D ZH R	Verze	Balení
Objednací číslo	6037450000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493028		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/25D ZH R	Verze	Balení
Objednací číslo	6037460000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 22 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493035		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/15 ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6037260000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190492731		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/25 ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6037280000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 22 mm, 18 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190492755		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,0/15D ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037440000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493011		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/19 ZH GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037270000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 16 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190492748		
Množství	500 ks		

ve velkoobjemovém balení



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
- Odolné proti teplotě do 105 °C

pro vodiče od 1,5 do 16 mm² (AWG 16–6)
pozinkovaná měď
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/19,5X GR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6006750000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332297		
Množství	100 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



Pro následující vodiče: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/24 ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037250000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492724		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16D ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037420000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190492991		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/24D ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037430000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493004		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/24T ZH HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037630000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493271		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037620000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493264		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14 ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037230000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190853976		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14T ZH HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037610000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493233		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037240000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492717		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14D ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037410000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190492984		
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,0/12D R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019070000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190029074		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/16D R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190159986		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/18D R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019110000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190174828		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,0/14D R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190090623		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/16 GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025950000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190037291		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/18 GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025930000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190101497		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14 GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6463000000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190024697		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/12 GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6409700000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190152222		
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/18T HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021060000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190071158		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/12D GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019030000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190127787		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16D GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019050000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190033002		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14T HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021040000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190083168		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/14D GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019040000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190099077		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16T HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021050000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190096175		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/12T HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021030000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190152901		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/12 W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6409600000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190079826		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025860000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190141967		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/18D GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019060000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190049560		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14 W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6462900000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190033248		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/18 W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025910000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190063702		
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/14 ZH OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037200000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190492397		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,5/18D ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037400000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492892		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16 ZH OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037210000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190492687		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037380000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492861		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16D ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037390000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492878		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/18 ZH OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037220000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190492694		
Množství	500 ks		

Multi-taška

- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller



Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,34/10 TK SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6026030000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Tyrkysová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190177171		
Množství	500 ks		
Typ	H0,34/12 TK SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025790000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Tyrkysová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190121174		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný

Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6018650000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4032248011407		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14S GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6025710000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190031442		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/16 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028320000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902087		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14D R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6019420000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190189099		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/12 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028310000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902070		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6026080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190026158		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,0/18 GE SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6028340000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190902100		balení
Množství	500 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 0,14 mm²

- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,14/12 GR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6028240000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190902001		balení
Množství	500 ks		
Typ	H0,14/10T BR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6028250000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Hnědá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190902018		balení
Množství	500 ks		
Typ	H0,14/10 GR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005180000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Šedá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190859909		balení
Množství	500 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 0,25 mm² - 6,0 mm²

- Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1
- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/10	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004050000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190153052		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/10	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190145446		
Množství	1 000 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,0/10	Verze	Balení
Objednáací číslo	6282800000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190006662		
Množství	1 000 ks		
Typ	H0,25/5	Verze	Balení
Objednáací číslo	6018910000	vodič a dutinka, standard, 5 mm, 5 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190068134		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/7	Verze	Balení
Objednáací číslo	6373000000	vodič a dutinka, standard, 7 mm, 7 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190173463		
Množství	1 000 ks		
Typ	H6,0/15	Verze	Balení
Objednáací číslo	6124700000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190003807		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/15	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004100000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190119003		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/18	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004070000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190105761		
Množství	1 000 ks		
Typ	H0,75/10	Verze	Balení
Objednáací číslo	6542500000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190037482		
Množství	1 000 ks		
Typ	H6,0/10	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190104795		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/12	Verze	Balení
Objednáací číslo	6244100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190179830		
Množství	1 000 ks		
Typ	H1,5/7	Verze	Balení
Objednáací číslo	6372700000	vodič a dutinka, standard, 7 mm, 7 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190064525		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/12	Verze	Balení
Objednáací číslo	6186100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190172954		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/18	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004090000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190147921		
Množství	1 000 ks		
Typ	H0,5/6	Verze	Balení
Objednáací číslo	6282600000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190184025		
Množství	1 000 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H4,0/9	Verze	Balení
Objednáací číslo	6373100000	vodič a dutinka, standard, 9 mm, 9 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190164669		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/6	Verze	Balení
Objednáací číslo	6372600000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190180263		
Množství	1 000 ks		
Typ	H4,0/18	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004110000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190148348		
Množství	500 ks		
Typ	H6,0/12	Verze	Balení
Objednáací číslo	6191900000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190026851		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/6	Verze	Balení
Objednáací číslo	6282700000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190019013		
Množství	1 000 ks		
Typ	H6,0/18	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004130000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190143626		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/12	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004060000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190147938		
Množství	1 000 ks		
Typ	H1,5/10	Verze	Balení
Objednáací číslo	6186500000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190039592		
Množství	1 000 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H2,5/14DS BL	Verze	Balení
Objednáací číslo	6333100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190160364		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:13:48 CEST

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/16 TS GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	6036210000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248068005		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/16DS BL	Verze	Balení
Objednáací číslo	6036220000	vodič a dutinka, standard, 13 mm, 10 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248068012		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/12DS BL	Verze	Balení
Objednáací číslo	6028490000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248049028		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/12TS GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	6036200000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248067992		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/14TS GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	6426770000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248160693		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,75/14D GR SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6019410000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190164096		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14 W SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6026070000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190187163		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14T HBL SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6021230000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190153106		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 W SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6028290000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902056		
Množství	500 ks		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/18 W SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6028300000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902063		
Množství	500 ks		

Typ	H0,75/12 W SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6028280000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902216		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004930000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482701		
Množství	100 ks		

Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005160000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482749		
Množství	100 ks		

Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004720000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190962210		
Množství	100 ks		