KSP L90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSP (Klippon Schutzhaube), Schutzkappe, PVC
Best.-Nr.	1736640000
Typ	KSP L90
GTIN (EAN)	4008190956301
VPE	10 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2023-07-30

KSP L90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	240 mm	Höhe (inch)	9,449 inch
Länge	165 mm	Länge (inch)	6,496 inch
Wandstärke, min.	2 mm	Wandstärke, max.	2 mm
Nettogewicht	138,2 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...70 °C

Allgemeine Angaben

Abstand Innenmaß B	95 mm	Außendurchmesser	94 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	70 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-25 °C
Halogene	Nein	Härte (Shore A)	65
Innendurchmesser D2	90 mm	Silikone	Nein
Stärke	2 mm	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

KSP L90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

