THM MMP ROLLER MF-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
Best.-Nr.	2519150000
Typ	THM MMP ROLLER MF-W
GTIN (EAN)	4050118531091
VPE	1 Stück

THM MMP ROLLER MF-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	139 mm	Breite (inch)	5,472 inch
Durchmesser	15 mm	Nettogewicht	76 g

Beschriftungssysteme

Applikation / Hersteller	MultiFit Wago

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format