UV66-ADV-21-IPPC-4032.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
Best.-Nr.	2796790000
Typ	UV66-ADV-21-IPPC-4032.01
GTIN (EAN)	4064675211969
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2023-03-31

UV66-ADV-21-IPPC-4032.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	113 mm	Tiefe (inch)	4,449 inch
Höhe	367,5 mm	Höhe (inch)	14,468 inch
Breite	581,5 mm	Breite (inch)	22,894 inch
Nettogewicht	12 g		

Temperaturen

Feuchtigkeit	80 % rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung)

Allgemeine Daten

Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	Schutzart	IP66
Spannungsversorgung	24 V DC (18-32 V DC) isoliert		

Ausstattung

Anzahl darstellbare Farben	16 M	Größe	21.5"
Helligkeit	300 cd/m²	Material Display	Glas
Material Rahmen	Aluminium	Touch-Screen	kapazitiv, MultiTouch

Systemdaten

Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	Prozessor	Intel® Core™ i7-7820EQ - Quad Core 3 GHz (3.7 GHz Turbo)
Schnittstellen hinten	4x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232 (DB9M), 1x DVI-D	Schnittstellen vorne	1x USB 2.0
Speicher	60 GB mSATA SSD	Speicher (RAM)	8 GB

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001414	ETIM 7.0	EC001414
ETIM 8.0	EC001414	ETIM 9.0	EC001414
ECLASS 9.0	19-20-01-03	ECLASS 9.1	19-20-01-03
ECLASS 10.0	19-20-01-03	ECLASS 11.0	19-20-01-03
ECLASS 12.0	19-20-01-03	ECLASS 13.0	19-20-01-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	This article will no longer be available in the future.

Zulassungen

ROHS	Konform

Erstellungs-Datum 28. März 2024 13:54:28 MEZ

UV66-ADV-21-IPPC-4032.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format