

**PZ 4 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými  
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm², 4mm², Lichoběžníkové krimpování
Objednací číslo	<a href="#">9017300000</a>
Typ	PZ 4 ZERT
GTIN (EAN)	4008190279318
Množství	1 ks
Náhradní díly	<a href="#">9012540000</a> <a href="#">9202810000</a>

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	464 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště
---------------	-----------------------

## Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	4 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 12	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 21
Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars		

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování
-------------------------	---------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný

Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14S GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025970000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190063733		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/22DS R ZH	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6036330000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 14 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4032248338566		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/15S ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6018690000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4032248017720		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14S R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6018560000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190207984		
Množství	500 ks		

## dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný

Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14S R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025980000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190080730		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14DS SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025240000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190085599		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 6:28:55 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H1,5/12S R	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6025690000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190059439		
Množství	500 ks		

### Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,0/14D R BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6005880000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275945		
Množství	5 000 ks		
Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6005830000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275891		
Množství	5 000 ks		

### Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6005820000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275884		
Množství	5 000 ks		
Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6005870000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275938		
Množství	5 000 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6005900000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275969		
Množství	5 000 ks		

## Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/14D BL BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004360000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190083397		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/14T GR BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004370000</a>	vodič a dutinka, standard, 11 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190052508		zabalená
Množství	500 ks		

## Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/16 OR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6028270000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902049		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14 OR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6026060000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190122201		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D W SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6019400000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190066024		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 6:28:55 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H0,5/12 OR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6028260000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Oranžová	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190902025		balení
Množství	500 ks		

## dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný  
 Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/14TS GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6426770000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248160693		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/12DS BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6028490000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248049028		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/12TS GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6036200000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248067992		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/16 TS GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6036210000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248068005		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/14DS BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6333100000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190160364		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/16DS BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6036220000</a>	vodič a dutinka, standard, 13 mm, 10 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248068012		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14 R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6463100000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190065089		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/18D SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019140000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190046026		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/24 R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6565600000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190187071		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14D SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019120000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190153793		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16 R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6635100000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190141745		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/24D SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019150000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190151676		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16D SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019130000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190023331		
Množství	500 ks		



## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/19D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019170000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190178024		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/19T GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021080000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190149345		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/25D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019180000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190101145		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/25T GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021090000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190060916		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15T GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021070000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190128944		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019160000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190028732		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Příslušenství

### Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14T SW BD	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021960000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190262389		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14 R BD	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004340000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14D SW BD	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004350000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190005474		zabalená
Množství	500 ks		

### Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/14T GR BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6005910000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275976		
Množství	3 000 ks		
Typ	H2,5/14D BL BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6005850000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275914		
Množství	3 000 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Příslušenství

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/16D R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019100000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190159986		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6463000000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190024697		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/12D R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019070000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190029074		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/16 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025950000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190037291		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14D R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019080000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190090623		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/18D R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019110000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190174828		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/18 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025930000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190101497		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/12 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6409700000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190152222		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/19 ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037270000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190492748		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/25D ZH R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037460000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 22 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493035		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/25 ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037280000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 22 mm, 18 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190492755		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/15 ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037260000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190492731		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/15D ZH R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037440000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493011		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/19D ZH R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6037450000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493028		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

**dodáváno volně v plastovém sáčku**



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/24 XS SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6202870000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14,5 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4032248517947		
Množství	100 ks		

### Příslušenství / náhradní díly



#### Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES PZ 4
Objednací číslo	<a href="#">6012540000</a>
GTIN (EAN)	4008190106454
Množství	1 ks

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>

Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24–10)  
 pozinkovaná měď  
 rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1  
 • dodáváno volně v plastovém sáčku

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/10	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6186500000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190039592		
Množství	1 000 ks		
Typ	H1,5/7	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6372700000</a>	vodič a dutinka, standard, 7 mm, 7 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190064525		
Množství	1 000 ks		
Typ	H4,0/18	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004110000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190148348		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/10	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6282800000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190006662		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/18	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004090000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190147921		
Množství	1 000 ks		
Typ	H0,5/10	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004050000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190153052		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/7	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6373000000</a>	vodič a dutinka, standard, 7 mm, 7 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190173463		
Množství	1 000 ks		
Typ	H1,5/12	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004060000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190147938		
Množství	1 000 ks		
Typ	H0,5/6	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6282600000</a>	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190184025		
Množství	1 000 ks		
Typ	H4,0/12	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6244100000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190179830		
Množství	1 000 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 6:28:55 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H1,5/18	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004070000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190105761		
Množství	1 000 ks		
Typ	H0,75/6	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6282700000</a>	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190019013		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/12	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6186100000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190172954		
Množství	1 000 ks		
Typ	H4,0/9	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6373100000</a>	vodič a dutinka, standard, 9 mm, 9 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190164669		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/15	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004100000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190119003		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/10	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6542500000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190037482		
Množství	1 000 ks		
Typ	H1,0/6	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6372600000</a>	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190180263		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/10	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004080000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190145446		
Množství	1 000 ks		

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/19T ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037640000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493325		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 6:28:55 CEST

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H2,5/27T ZH GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037660000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493387		
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/19D ZH BL	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037500000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493073		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/21T ZH GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037650000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493356		
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/21D ZH BL	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037510000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493080		
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/27D ZH BL	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037520000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493097		
Množství	100 ks		

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	H4,0/22T ZH OR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037670000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190493431		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/28T ZH OR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037680000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190493479		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/28D ZH GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037540000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493110		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/22D ZH GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037530000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493103		
Množství	100 ks		



## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

## Příslušenství

## Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6005140000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482725		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6018520000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190097998		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6018570000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190272630		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14 ZH W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6018510000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190019914		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 ZH W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004900000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482671		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004770000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190038816		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14 R BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6005840000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275907		
Množství	5 000 ks		
Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6005890000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275952		
Množství	5 000 ks		
Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6028370000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Zelená	Cívka
GTIN (EAN)	4032248318537		
Množství	5 000 ks		

## ve velkoobjemovém balení



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
- Odolné proti teple do 105 °C

pro vodiče od 1,5 do 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16–6)  
 pozinkovaná měď  
 Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/23X GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6006790000</a>	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190332303		balení
Množství	100 ks		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný

Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/15S W	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6204240000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 9 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248621545		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6202840000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 16 mm, 12 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248515783		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/19DS ZH GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6202830000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248515776		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14DS GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6028580000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248159475		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14TS HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6018550000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190207991		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/19S ZH W	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6202820000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4032248515769		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14S W	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025960000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190009878		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004440000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Oranžová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190198473		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D ZH W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004780000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190188481		
Množství	500 ks		

### Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/21D ZH BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004740000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190031923		
Množství	250 ks		
Typ	H2,5/19T ZH GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6018580000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190272647		
Množství	250 ks		
Typ	H2,5/21 ZH GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6005150000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482732		
Množství	250 ks		
Typ	H2,5/19D ZH BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004430000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190099367		
Množství	250 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Příslušenství

### Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/15T GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021240000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190115302		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/14S BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6046230000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4032248298631		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15 BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6026100000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190141141		
Množství	500 ks		

### Multi-taška



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný  
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14S GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025710000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190031442		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6018650000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4032248011407		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada dvojitých koncovek s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025410000</a>	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190341602		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025430000</a>	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190337162		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025920000</a>	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190101442		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025900000</a>	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190109202		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025400000</a>	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190341596		
Množství	1 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednací číslo	<a href="#">60202810000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14T HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021040000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190083168		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 W	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025860000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190141967		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019050000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190033002		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/18D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019060000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190049560		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 6:28:55 CEST

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H0,75/12T HBL	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6021030000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190152901		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14D GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6019040000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190099077		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16T HBL	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6021050000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190096175		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/12D GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6019030000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190127787		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14 W	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6462900000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190033248		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/18 W	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6025910000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190063702		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/18T HBL	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6021060000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190071158		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/12 W	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6409600000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190079826		
Množství	500 ks		

## dodáváno volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,5/14S W	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6004590000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190862060		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 6:28:55 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.



## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H0,5/16 DS W	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6202910000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4032248519019		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16S OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6202900000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4032248519026		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14S OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004560000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190286132		
Množství	500 ks		

## Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004420000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190167455		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16 ZH R SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004410000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190009397		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004750000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190055431		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/20 ZH R SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004920000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482695		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14 R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6026090000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190137168		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14D SW SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019430000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190107420		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16 R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6028350000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902117		
Množství	500 ks		

### dodáváno volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/24 XS BL	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6020880000</a>	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14,5 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248517954		
Množství	100 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/18 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6028340000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902100		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6026080000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190026158		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/12 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6028310000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902070		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14D R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019420000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190189099		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/16 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6028320000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902087		
Množství	500 ks		

### ve velkoobjemovém balení



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/19,5X SW SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6006630000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 10 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332266		
Množství	100 ks		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H1,5/17,5X SW SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6006590000</a>	vodič a dutinka, standard, 13 mm, 8 mm, černá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190332259		balení
Množství	100 ks		

## baleny volně v plastovém sáčku

Pro následující vodiče: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/16D ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037420000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190492991		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037620000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493264		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14D ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037410000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190492984		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/24 ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037250000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492724		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037240000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492717		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/24D ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037430000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493004		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14 ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037230000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190853976		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/24T ZH HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037630000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493271		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H0,75/14T ZH HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037610000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493233		
Množství	500 ks		

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/20D ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037480000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190493059		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/26D ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037490000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190493066		
Množství	100 ks		
Typ	H1,5/26 ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037310000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190492786		
Množství	100 ks		
Typ	H1,5/16 ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037290000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190492762		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/20 ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037300000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190492779		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16D ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037470000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190493042		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

## Příslušenství

## ve velkoobjemovém balení



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/17,5X BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6006670000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 8 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332273		
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/21,5X BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6006710000</a>	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332280		
Množství	100 ks		

## Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14 W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6026070000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190187163		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14T HBL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021230000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190153106		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/18 W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6028300000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902063		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14D GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019410000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190164096		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Příslušenství

Typ	H0,75/12 W SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6028280000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902216		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 W SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6028290000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902056		
Množství	500 ks		

## Multi-taška



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/18T OR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6021250000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190159313		
Množství	250 ks		
Typ	H4,0/18 GR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6026010000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190117382		
Množství	250 ks		

## Multi-taška



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teple do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný  
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/14S W SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6025700000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190144104		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/22T ZH OR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6018590000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190272654		balení
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/22D ZH GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004730000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190161811		balení
Množství	100 ks		

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/26T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021120000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190092825		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/18D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019190000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190141349		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/20D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019200000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190126575		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/18T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021100000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190061708		
Množství	500 ks		



## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H4,0/20T OR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6021110000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190035754		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/26D GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6019210000</a>	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190002336		
Množství	100 ks		

## Multi-taška



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný  
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	H1,5/14S R SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6025720000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190072681		
Množství	500 ks		

## Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6004910000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482688		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/19D ZH R SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6004760000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190160951		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/15D ZH R SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6018540000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 12 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190188832		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 6:28:55 CEST

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6018530000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190066925		balení
Množství	500 ks		

### ve velkoobjemovém balení



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
- Odolné proti teplotě do 105 °C

pro vodiče od 1,5 do 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16–6)  
pozinkovaná měď  
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	H4,0/19,5X GR SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6006750000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190332297		balení
Množství	100 ks		

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,5/18D ZH W	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037400000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492892		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14 ZH OR	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037200000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190492397		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16D ZH W	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037390000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492878		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D ZH W	Verze	Balení
Objednáací číslo	<a href="#">6037380000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492861		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 6:28:55 CEST

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H0,5/16 ZH OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037210000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190492687		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/18 ZH OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6037220000</a>	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190492694		
Množství	500 ks		

## Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6005810000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275877		
Množství	5 000 ks		
Typ	H0,5/14D W BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6005860000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275921		
Množství	5 000 ks		

## Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/14T W BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6021930000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190262402		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D W BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004280000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190162627		zabalená
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 6:28:55 CEST

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	H0,5/14 OR BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004270000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	Cívka
GTIN (EAN)	4008190091774		zabalená
Množství	500 ks		

## Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/14 W BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004290000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190006778		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14T HBL BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004310000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190179298		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14D GR BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6004300000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190154837		zabalená
Množství	500 ks		

## Řada dvojitých koncovek



Krabice plná dvojitých kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6025390000</a>	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190341015		
Množství	1 ks		

## PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/18 OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6076980000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4032248834631		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/12 OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6040950000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190090456		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/12D W	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019000000</a>	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190085728		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14 OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6690700000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190015770		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D W	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019010000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190120931		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16D W	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019020000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190047108		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/18D W	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6076990000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4032248834624		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16 OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6025870000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190025045		
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný  
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/15TS OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6036230000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4032248068029		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/20DS GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6203630000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248565078		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/14DS GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6028520000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248049035		
Množství	500 ks		

### Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14D R BD	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004330000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190047498		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14T R BD	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6021950000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190262747		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14 GE BD	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6004320000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190167523		zabalená
Množství	500 ks		

## PZ 4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Náhradní díly

### Příslušenství / náhradní díly



#### Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE ES PZ 4
Objednací číslo	<a href="#">6012540000</a>
GTIN (EAN)	4008190106454
Množství	1 ks

### Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6202810000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	