

PZ 3 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима наконечников, 0.5mm ² , 6mm ² , Четырехгранный обжим
Номер для заказа	9017360000
Тип	PZ 3 ZERT
GTIN (EAN)	4008190466688
Кол.	1 Шт.
Запасные части	1287130000 9202810000

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	468 g		

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима
-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Четырехгранный обжим
--------------------	----------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/22DS R ZH	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 14 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 6036330000		
GTIN (EAN) 4032248338566		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/14S R	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 6038560000		
GTIN (EAN) 4008190207984		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/14S GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа 6035970000		
GTIN (EAN) 4008190063733		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/15S ZH GE	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа 6038690000		
GTIN (EAN) 4032248017720		
Кол. 500 Шт.		

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14S W SV	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
Номер для заказа 6035700000		
GTIN (EAN) 4008190144104		
Кол. 500 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/12 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/12D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/18D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/14D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/16D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/14 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/16 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		
H1,0/18 GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа		
GTIN (EAN)		
Кол.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/16 ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037290000	красный	
GTIN (EAN) 4008190492762		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/26 ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037310000	красный	
GTIN (EAN) 4008190492786		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/26D ZH SW	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037490000	черный	
GTIN (EAN) 4008190493066		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/16D ZH SW	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037470000	черный	
GTIN (EAN) 4008190493042		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/20 ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037300000	красный	
GTIN (EAN) 4008190492779		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/20D ZH SW	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
Номер для заказа 6037480000	черный	
GTIN (EAN) 4008190493059		
Кол. 500 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/19T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037640000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493325	серый	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/21D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037510000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493080	синий	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/21T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037650000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493356	серый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/27D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037520000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493097	синий	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H2,5/19D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037500000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493073	синий	
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/27T ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037660000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493387	серый	
Кол.	100 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/12 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038280000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902216		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60386070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190187163		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/18 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902063		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14D GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60389410000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190164096		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/16 W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038290000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902056		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14T HBL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60381230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190153106		
Кол.	500 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)
луженые медные
допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/19,5X GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036750000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332297		
Кол.	100 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15 ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037260000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492731		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/25D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037460000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 22 mm, 18 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493035		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/19 ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037270000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492748		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/19D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037450000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493028		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/15D ZH R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037440000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493011		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 0:00:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,0/25 ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037280000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 22 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492755	желтый	
Кол.	500 Шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190026158		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14D R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039420000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190189099		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/16 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902087		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/18 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902100		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/12 GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902070		
Кол.	500 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/24 XS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60322880000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 14.5 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248517954		
Кол.	100 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/16S OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60322900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248519026		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14S W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60324590000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190862060		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14S OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60324560000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190286132		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16 DS W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60322910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248519019		
Кол.	500 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/14DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038520000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248049035		
Кол.	500 шт.		
Тип	H4,0/15TS OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248068029		
Кол.	500 шт.		
Тип	H4,0/20DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6033630000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248565078		
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034780000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190188481		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/14 ZH OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034440000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190198473		
Кол.	500 шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14S BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4032248298631		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15T GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60361240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190115302		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/15 BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60361000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190141141		
Кол.	500 Шт.		

Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H-BOX 0,14-0,75QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035410000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190341602		
Кол.	1 Шт.		
Тип	H-BOX 4,0-16,0QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035920000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190101442		
Кол.	1 Шт.		
Тип	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60354000000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
GTIN (EAN)	4008190341596		
Кол.	1 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035430000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
GTIN (EAN)	4008190337162		
Кол.	1 Шт.		
Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035900000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190109202		
Кол.	1 Шт.		

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15S ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038650000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4032248011407		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14S GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035710000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190031442		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037200000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492397		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16D ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037390000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492878		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 0:00:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,5/18 ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037220000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492694	оранжевый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/18D ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037400000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492892	белый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/16 ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037210000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492687	оранжевый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/14D ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037380000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492861		
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15 ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038530000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm,	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190066925	желтый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/19 ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384910000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm,	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482688	желтый	
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/15D ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038540000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm,	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190188832	красный	
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/19D ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384760000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm,	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190160951	красный	
Кол.	500 шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025860000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275921		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H0,5/14 OR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025810000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275877		
Кол.	5 000 Шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14T R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6021950000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262747		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14 GE BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190167523		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,0/14D R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024330000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190047498		
Кол.	500 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/22D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344730000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190161811	серый	пакетов
Кол.	100 шт.		
Тип	H4,0/22T ZH OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	603448590000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190272654	оранжевый	пакетов
Кол.	100 шт.		

в ленте из пакетов



- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)
луженые медные
допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23X GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60346790000	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, желтый	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190332303		пакетов
Кол.	100 шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14T HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа 6031040000		
GTIN (EAN) 4008190083168		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/16D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 6031050000		
GTIN (EAN) 4008190033002		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/18 W	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа 60315910000		
GTIN (EAN) 4008190063702		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/12D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 6031030000		
GTIN (EAN) 4008190127787		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/18T HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа 6031060000		
GTIN (EAN) 4008190071158		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/16T HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа 6031050000		
GTIN (EAN) 4008190096175		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 6031040000		
GTIN (EAN) 4008190099077		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/18D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 6031060000		
GTIN (EAN) 4008190049560		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/12T HBL	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, Светло-синий	Россыпью
Номер для заказа 6031030000		
GTIN (EAN) 4008190152901		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14 W	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа 60312900000		
GTIN (EAN) 4008190033248		
Кол. 500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 0:00:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/16 W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6935860000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190141967		
Кол.	500 Шт.		

Тип	H0,75/12 W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6939600000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190079826		
Кол.	500 Шт.		

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERES PZ 3N
Номер для заказа	6937130000
GTIN (EAN)	4050118077834
Кол.	1 Шт.

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах

- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller



Основные данные для заказа

Тип	H1,5/24 XS SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6932870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 14.5 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248517947		
Кол.	100 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/16 R	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 6505100000		
GTIN (EAN) 4008190141745		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/18D SW	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, черный	Россыпью
Номер для заказа 6505140000		
GTIN (EAN) 4008190046026		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14D SW	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Россыпью
Номер для заказа 6505120000		
GTIN (EAN) 4008190153793		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14 R	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 6505100000		
GTIN (EAN) 4008190065089		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/16D SW	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, черный	Россыпью
Номер для заказа 6505130000		
GTIN (EAN) 4008190023331		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/24 R	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 6505600000		
GTIN (EAN) 4008190187071		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/24D SW	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный	Россыпью
Номер для заказа 6505150000		
GTIN (EAN) 4008190151676		
Кол. 500 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14D BL BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004360000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	На катушке
GTIN (EAN)	4008190083397		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/14T GR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 11 mm, 8 mm, серый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190052508		
Кол.	500 шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14DS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	600433100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190160364		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/14TS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	600436770000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248160693		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/16DS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	600436220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 10 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248068012		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/12DS BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	600438490000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248049028		
Кол.	500 шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H2,5/12TS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248067992		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/16 TS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248068005		
Кол.	500 шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14T W BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60341930000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262402		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/14D W BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034280000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190162627		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/14 OR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190091774		
Кол.	500 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/16 R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60343350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902117		
Кол.	500 шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 0:00:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,5/14D SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60319430000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190107420		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14 R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	603196090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190137168		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23T ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60317690000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493486		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60317320000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492793		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29 ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60317330000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492809		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29D ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60317560000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493134		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23D ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60317550000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493127		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29T ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60317700000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493509		
Кол.	100 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18 GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190117382		
Кол.	250 шт.		
Тип	H4,0/18T OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60361250000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190159313		
Кол.	250 шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/28T ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60367680000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493479		
Кол.	100 шт.		
Тип	H4,0/22T ZH OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60367670000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493431		
Кол.	100 шт.		
Тип	H4,0/22D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60367530000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493103		
Кол.	100 шт.		
Тип	H4,0/28D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60367540000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493110		
Кол.	100 шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14 W BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
Номер для заказа 6034290000		
GTIN (EAN) 4008190006778		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14T HBL BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	На катушке
Номер для заказа 6034310000		
GTIN (EAN) 4008190179298		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14D GR BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	На катушке
Номер для заказа 6034300000		
GTIN (EAN) 4008190154837		
Кол. 500 Шт.		

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение
ERTE GRIFFE PZ	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
Номер для заказа 6032810000	
GTIN (EAN) 4032248512577	
Кол. 1 Шт.	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14D SW BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025890000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275952		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H1,5/14 R BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025840000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275907		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H1,5/14S GN BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60258370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, зеленый	Катушка
GTIN (EAN)	4032248318537		
Кол.	5 000 Шт.		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14T GR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275976		
Кол.	3 000 Шт.		
Тип	H2,5/14D BL BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025850000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275914		
Кол.	3 000 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20 SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6583500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190183905		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/20T GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6581130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190111731		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/26D GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6589230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190072117		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/20D GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6589220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/26T GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6581140000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190022501		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/26 SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6585700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190026837		
Кол.	100 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Таре
GTIN (EAN)	4008190080723		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14T SW BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262389		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14D SW BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190005474		
Кол.	500 Шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/16D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034770000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190038816		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14D ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60318520000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190097998		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14 ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60318510000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190019914		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 0:00:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Н0,75/16T ZH HBL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035140000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482725	Светло-синий	пакетов
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/16 ZH W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034900000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482671	белый	пакетов
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/15T ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035700000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190272630	Светло-синий	пакетов
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм² (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Н0,75/14T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037610000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493233	Светло-синий	
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/16 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037240000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492717	белый	
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/16D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037420000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492991	серый	
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/24T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037630000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493271	Светло-синий	
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/24 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037250000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492724	белый	
Кол.	500 Шт.		
Тип	Н0,75/14 ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037230000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190853976		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 0:00:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/14D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037410000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492984		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/24D ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037430000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493004		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/16T ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037620000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493264		
Кол.	500 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14TS HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038550000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190207991		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/19S ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60382820000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 12 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248515769		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14S W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60385960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190009878		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/19TS ZH HBL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60382840000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248515783		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/15S W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60384240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 9 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248621545		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,75/14DS GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038580000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248159475		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 0:00:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

30

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/19DS ZH GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6032830000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248515776	серый	
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/12 OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190090456		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/12D W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190085728		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14D W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190120931		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16 OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6035870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190025045		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/14 OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190015770		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/16D W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6039020000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190047108		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/18D W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4036990000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248834624		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H0,5/18 OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4036980000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248834631		
Кол.	500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 0:00:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 0,25 мм² - 6,0 мм²Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/9	Кабельный наконечник, Стандартный, 9 mm, 9 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 0333100000		
GTIN (EAN) 4008190164669		
Кол. 500 Шт.		
H4,0/12	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 0334100000		
GTIN (EAN) 4008190179830		
Кол. 1 000 Шт.		
H6,0/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 0334130000		
GTIN (EAN) 4008190143626		
Кол. 500 Шт.		
H2,5/10	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 0334080000		
GTIN (EAN) 4008190145446		
Кол. 1 000 Шт.		
H2,5/18	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 0334090000		
GTIN (EAN) 4008190147921		
Кол. 1 000 Шт.		
H1,5/7	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 0332700000		
GTIN (EAN) 4008190064525		
Кол. 1 000 Шт.		
H0,5/10	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 0334050000		
GTIN (EAN) 4008190153052		
Кол. 1 000 Шт.		
H0,75/10	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 0334250000		
GTIN (EAN) 4008190037482		
Кол. 1 000 Шт.		
H1,0/10	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 0332800000		
GTIN (EAN) 4008190006662		
Кол. 1 000 Шт.		
H6,0/15	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет	Россыпью
Номер для заказа 0334700000		
GTIN (EAN) 4008190003807		
Кол. 500 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 0:00:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6032700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190019013		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H2,5/7	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6033300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190173463		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H6,0/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60341900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190026851		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H2,5/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190172954		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H0,5/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60382600000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190184025		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,0/6	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60382600000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190180263		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H0,25/5	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6038910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 5 mm, 5 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190068134		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H1,5/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190105761		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H4,0/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190148348		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/12	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6034060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190147938		
Кол.	1 000 Шт.		
Тип	H4,0/15	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190119003		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H6,0/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60344120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190104795		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/10	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190039592		
Кол.	1 000 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/20D SW ZH SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60044750000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190055431	черный	пакетов
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/16D ZH SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004420000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190167455	черный	пакетов
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/20 ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60044920000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482695	красный	пакетов
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/16 ZH R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004410000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190009397	красный	пакетов
Кол.	500 шт.		

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14S R SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60045720000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190072681		пакетов
Кол.	500 шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/25T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190060916		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/15D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/19D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031170000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190178024		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/19T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190149345		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/15T GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190128944		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/25D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6031180000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190101145		
Кол.	500 шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Ассортимент кабельных наконечников для обжима двух проводов



Ящик, заполненный изолированными кабельными наконечниками для обжима двух проводов.

- В цветовом коде Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025390000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller	Ящик
GTIN (EAN)	4008190341015		
Кол.	1 Шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/19D ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024430000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190099367		
Кол.	250 Шт.		
Тип	H2,5/21D ZH BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024740000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190031923		
Кол.	250 Шт.		
Тип	H2,5/19T ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60248580000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190272647		
Кол.	250 Шт.		
Тип	H2,5/21T ZH GR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025150000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, серый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482732		
Кол.	250 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/17,5X BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036670000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 8 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332273		
Кол.	100 шт.		
Тип	H2,5/21,5X BL SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036710000	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, синий	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332280		
Кол.	100 шт.		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6036940000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190066024		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/16 OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60368270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902049		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/12 OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60368260000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190902025		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,5/14 OR SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60368060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190122201		
Кол.	500 шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/17,5X SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6096590000	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 8 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332259		
Кол.	100 шт.		
Тип	H1,5/19,5X SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6096630000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 10 mm, черный	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190332266		
Кол.	100 шт.		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14T BL BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6096590000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275969		
Кол.	5 000 шт.		
Тип	H0,75/14D GR BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60965870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275938		
Кол.	5 000 шт.		
Тип	H0,75/14 W BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60965820000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275884		
Кол.	5 000 шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23T ZH GN SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025160000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482749	зеленый	пакетов
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024930000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482701	черный	пакетов
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23D ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024720000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190962210	желтый	пакетов
Кол.	100 Шт.		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
 Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
 Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14DS SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190085599		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/12S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025690000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190059439		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H1,5/14S R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025980000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190080730		
Кол.	500 Шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14 GE BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025830000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275891		
Кол.	5 000 Шт.		
Тип	H1,0/14D R BD GSP	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6025880000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Катушка
GTIN (EAN)	4008190275945		
Кол.	5 000 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/20D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6021920000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190126575		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/18T OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6021100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190061708		
Кол.	500 Шт.		
Тип	H4,0/26D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60219210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190002336		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H4,0/26T OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6021120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190092825		
Кол.	100 Шт.		

Дата создания 10 мая 2024 г. 0:00:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

40

PZ 3 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	Н4,0/18D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190141349		
Кол.	500 шт.		
Тип	Н4,0/20T OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190035754		
Кол.	500 шт.		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERES PZ 3N
Номер для заказа	6327130000
GTIN (EAN)	4050118077834
Кол.	1 Шт.

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	6322810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	