

EW 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminale di fissaggio, poliammide 66, beige, Guida: TS 15, Montaggio diretto
Nr.Cat.	0382860000
Tipo	EW 15
GTIN (EAN)	4008190187804
CPZ	50 Pezzo

EW 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	21 mm	Profondità (pollici)	0,827 inch
Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1,024 inch
Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0,394 inch
Peso netto	2,7 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C
--	--------	--	--------

Altri dati tecnici

Arresto	avvitabile	Tipo di montaggio	Montaggio diretto
---------	------------	-------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	per morsetti	Guida	TS 15
----------	--------------	-------	-------

Dati dei materiali

Materiale	poliammide 66	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Dimensioni

Sfalsamento TS 15	13 mm	Sfalsamento TS 35	32 mm
-------------------	-------	-------------------	-------

Generale

Guida	TS 15
-------	-------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm
---------------------------	--------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ECLASS 9.0	27-14-11-35	ECLASS 9.1	27-14-11-35
ECLASS 10.0	27-14-11-35	ECLASS 11.0	27-14-11-35
ECLASS 12.0	27-14-11-35	ECLASS 13.0	27-25-03-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – 04823_EW_15_DXF.dxf CAD data – STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	