

IE-TO-USB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Uscita guida, versione giunto USB (A-A) secondo IEC
61076-3-107

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Outlet per guide di supporto, USB, IP20
Nr.Cat.	8946960000
Tipo	IE-TO-USB
GTIN (EAN)	4032248734955
CPZ	1 Pezzo

IE-TO-USB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto	38,3 g
------------	--------

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70
-------------------------	-------------

Dati generali

Collegamento 1	USB A	Collegamento 2	USB A
Cablaggio	USB	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Tipo di montaggio	TS 35
Grado di protezione	IP20		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-107
--------------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Disegno

