

**WK S 0,8X4,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Lame intercambiabili per cacciaviti dinamometrici**

Innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserito cacciaviti
N. d'ordine	<a href="#">9918550000</a>
Tipo	WK S 0,8X4,0
GTIN (EAN)	4032248388912
CPZ	1 Pezzo

**WK S 0,8X4,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0,157 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Larghezza	175 mm	Larghezza (pollici)	6,89 inch
Peso netto	25 g		

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Lama di ricambio per viti con testa a intaglio, grandezza 0,8x4
----------------------	---

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Forma	Spaccato	Larghezza della lama (B)	4 mm
Lunghezza della lama	175 mm	Regolazione coppia di serraggio, max.	2,5 Nm
Spessore della lama (A)	0,8 mm		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	