

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 15 x 5.5 x 2000 mm, Rés szélesség: 4.20 mm, Rés hossz: 12.20 mm, Acél, galvanizált önbevonat, passzívált
Rendelési szám	<a href="#">0117500000</a>
Típus	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
Qty.	2 m

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	5,5 mm	Mélység (coll)	0,217 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Szélesség	2 000 mm	Szélesség (coll)	78,74 inch
Nettó tömeg	140 g		

## Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik	10 mm <sup>2</sup>		
Anyag	Acél		
Előlyukasztott tartósín	Igen		
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált		
Forrasztószem furatátmérője (D)	4,2 mm		
Furattávolság a középtengelyek között	20 mm		
Furatátmérő	4,2 mm		
Hornyos furat	Igen		
Length of the terminal rail	max.	2 000 mm	
	min.	0 mm	
	névleges	2 000 mm	

Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 1,2 kA  
az IEC 60947-7-2 szerint

Rés hossz	12,2 mm
Rés hossza	
Rés hézag	8 mm
Rés hézag	
Rés szélesség	4,2 mm
Rés szélesség	
Szabványok	DIN EN 60715
Vastagság	1 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

Típus	BFSC M4X6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6149700000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190016098	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M4X6 MS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6136300000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190177713	
Qty.	50 Stück	

## TS 15

TS 15

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	EW 15	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6382860000</a>	Végbak, Poliamid 66, bézs, Sín: TS 15, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4008190187804	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZEW 15	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">920340000</a>	Végbak, Műanyag, bézs, Sín: TS 15, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4032248238910	
Qty.	20 Stück	
Típus	EW 15/2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1071900000</a>	Végbak, Műanyag, sötétbézs, Sín: TS 15, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4008190462949	
Qty.	50 Stück	

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Felszerelési tartozékok



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	SO SH1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6401460000</a>	Gyűjtősín-tartó
GTIN (EAN)	4008190188092	
Qty.	20 Stück	