

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 35 x 15 x 1000 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált önbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | <a href="#">0236510000</a>   |
| Típus          | TS 35X15/LL 1M/ST/ZN   |
| GTIN (EAN)     | 4008190017699  |
| Qty.           | 1 m  |

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 15 mm    | Mélység (coll)   | 0,591 inch |
| Magasság    | 35 mm    | Magasság (coll)  | 1,378 inch |
| Szélesség   | 1 000 mm | Szélesség (coll) | 39,37 inch |
| Nettó tömeg | 50 g     |                  |            |

## Tartósín

|   |                                   |          |  |
|---|-----------------------------------|----------|--|
| A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik | 50 mm <sup>2</sup>                |          |  |
| Anyag   | Acél                              |          |  |
| Előlyukasztott tartósín                             | Igen                              |          |  |
| Felületi minőség                                    | galvanizált ónbevonat, passzívált |          |  |
| Forrasztószem furatátmérője (D)                     | 5,2 mm                            |          |  |
| Furattávolság a középtengelyek között               | 36 mm                             |          |  |
| Furatátmérő   | 5,2 mm                            |          |  |
| Hornyos furat                                       | Igen                              |          |  |
| Length of the terminal rail                         | névleges                          | 1 000 mm |  |
|   | min.                              | 0 mm     |  |
|   | max.                              | 1 000 mm |  |

Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 6 kA  
az IEC 60947-7-2 szerint

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Rés hossz           | 25 mm                  |
| Rés hossza          |                        |
| Rés hézag           | 11 mm                  |
| Rés hézag           |                        |
| Rés szélesség       | 5,2 mm                 |
| Rés szélesség       |                        |
| Szabványok          | A DIN EN 60715 szerint |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés     |
| Vastagság           | 1,5 mm                 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések



|                    |   |
|--------------------|---|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Tervezési adatok   | <a href="#">Zuken E3.S</a>                      |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Kiadványok         |   |

**TS 35X15/LL 1M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Product image**

A kép illusztráció

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WEW 35/1                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1059000000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190172282              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Rögzítőlábak



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus          | MOFU 35/LO/1               | Verzió              |
| Rendelési szám | <a href="#">6646260000</a> | Rögzítőláb (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190178574              |                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |                     |

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | EW 35/SCHA/M3              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6258660000</a> | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban   |
| GTIN (EAN)     | 4008190033477              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | EW 35                      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6383560000</a> | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban   |
| GTIN (EAN)     | 4008190181314              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | EW 35 GR 7032              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6383530000</a> | Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190027322              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## Síntartó



A tartósíntámasztékokkal a DIN tartósínek bárhová felszerelhetők a szekrényben. Az így megemelt vagy hajlított DIN tartósínnel a komponensek felszerelése és vezetékezése egyszerűbb a telepítő számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | TST 2/M6                   | Verzió                              |
| Rendelési szám | <a href="#">6101700000</a> | Rögzítőláb szerelősínhez, M 6, Acél |
| GTIN (EAN)     | 4008190069254              |                                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                     |
| Típus          | TSTW 5/M5                  | Verzió                              |
| Rendelési szám | <a href="#">6178100000</a> | Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél |
| GTIN (EAN)     | 4008190059651              |                                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                     |
| Típus          | TSTW 5/M5 ZN               | Verzió                              |
| Rendelési szám | <a href="#">6179100000</a> | Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél |
| GTIN (EAN)     | 4032248169894              |                                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                     |

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | TSTW 6/M6                  | Verzió                              |
| Rendelési szám | <a href="#">6164000000</a> | Rögzítőláb szerelősínhez, M 6, Acél |
| GTIN (EAN)     | 4008190095345              |                                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                     |
| Típus          | SH 2                       | Verzió                              |
| Rendelési szám | <a href="#">6494920000</a> | Gyűjtősín-tartó                     |
| GTIN (EAN)     | 4008190007584              |                                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                     |
| Típus          | TST 2/M5                   | Verzió                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1286600000</a> | Rögzítőláb szerelősínhez, M 5, Acél |
| GTIN (EAN)     | 4008190144777              |                                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                     |
| Típus          | TSTW D 4.3                 | Verzió                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1610110000</a> | Rögzítőláb szerelősínhez, Acél      |
| GTIN (EAN)     | 4008190185305              |                                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                     |

## Zárósapkák




A tartósínek zárósapkái védelmet biztosítanak az éles szélek ellen, és vizuálisan befejezik a tartósín végét.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TS END CAP 35X15           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1283480000</a> | Kapocsfedél, Polipropilén, sötétbézs, Magasság: 37.5 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN)     | 4050118077995              | 7 mm, Mélység: 16.5 mm  |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |

## Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZEW 35                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6540000000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN)     | 4008190956264              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 5:40:02 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZEW 35/2                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6630740000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN)     | 4032248348916              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | FKSC M4X6 D8/SW2           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1567480000</a> | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190033491              |   |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |
| Típus          | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6295900000</a> | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190133337              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | FKSC M6X12 D9/SW3          | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6353500000</a> | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190139285              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## Felszerelési tartozékok



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus          | WSH 6                      | Verzió                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1080200000</a> | Tartozékok, Sintartó, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4008190965150              |                             |
| Qty.           | 10 Stück                   |                             |
| Típus          | WSH 3/H/N                  | Verzió                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1715970000</a> | Tartozékok, Sintartó, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4008190353100              |                             |
| Qty.           | 10 Stück                   |                             |

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 5:40:02 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | WSH 1                      | Verzió                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1068700000</a> | Tartozékok, Sintartó, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN)     | 4008190118389              |                                   |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                   |

|                |                            |                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus          | WSH 5                      | Verzió                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1080100000</a> | Tartozékok, Sintartó, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4008190965143              |                             |
| Qty.           | 10 Stück                   |                             |

## Rögzítőlábak



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

## Általános rendelési adatok

|                |                             |                                     |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | FM 4/TS35                   | Verzió                              |
| Rendelési szám | <a href="#">10687900000</a> | Rögzítőláb szerelősínen, TS 35, M 4 |
| GTIN (EAN)     | 4008190086459               |                                     |
| Qty.           | 40 Stück                    |                                     |



## TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerelési anyag

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Szerelési elemek készlete**

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | FKSC M6X8 D9/SW3           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél |
| GTIN (EAN)     | 4008190058258              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |