

**CLI C 02-3 GE/SW I MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm<sup>2</sup> a max. 70 mm<sup>2</sup> sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Versione   | CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, giallo |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0252111653</a>                                       |
| Tipo       | CLI C 02-3 GE/SW I MP                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190075408                                                    |
| CPZ        | 200 Pezzo                                                        |

## CLI C 02-3 GE/SW I MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità          | 3,5 mm | Profondità (pollici) | 0,138 inch |
| Posizione verticale | 3 mm   | Altezza (pollici)    | 0,118 inch |
| Larghezza           | 3,4 mm | Larghezza (pollici)  | 0,134 inch |
| Peso netto          | 0,04 g |                      |            |

## Temperature

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Dati generali

|                                                                 |                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Alogeni                                                         | Sì                                   |            |
| Campo delle temperature di impiego                              | -30...80 °C                          |            |
| Campo delle temperature di impiego, max.                        | 80 °C                                |            |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -30 °C                               |            |
| Caratteri stampati                                              | Lettere, maiuscole                   |            |
| Classe d'infiammabilità UL 94                                   | V-0                                  |            |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4                                    |            |
| Colore stampa                                                   | nero                                 |            |
| Colori                                                          | giallo                               |            |
| Industrie consigliate                                           | Processo, Macchine                   |            |
| Larghezza                                                       | 3,4 mm                               |            |
| Materiale                                                       | PVC, flessibile, senza cadmio        |            |
| Numero di marcatori per combinazione                            | 1 Componente = Segnafile e segnacavi |            |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio                    | Forma di fornitura                   | Componente |
| Orientamento della stampa                                       | orizzontale                          |            |
| Processo di stampa                                              | impresso a caldo                     |            |
| Stampa                                                          | I                                    |            |
| Tipo di stampa                                                  | Standard                             |            |
| Versione                                                        | MultiPack                            |            |

## Segnafile e segnacavi

|                                        |                           |                                       |                     |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                                | Sì                        | Diametro esterno conduttore           | 1,3 - 3 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max.  | 3 mm                      | Diametro esterno del conduttore, min. | 1,3 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.     | 1,5 mm <sup>2</sup>       | Sezione di collegamento cavo, min.    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup> |                                       |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**CLI C 02-3 GE/SW I MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**

Notifica modifica prodotto

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

**CLI C 02-3 GE/SW I MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



Come da figura