

**CLI C 02-3 GE/SW J MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm<sup>2</sup> a max. 70 mm<sup>2</sup> sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, giallo
Nr.Cat.	<a href="#">0252111655</a>
Tipo	CLI C 02-3 GE/SW J MP
GTIN (EAN)	4008190051686
CPZ	200 Pezzo

## CLI C 02-3 GE/SW J MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	3,5 mm	Profondità (pollici)	0,138 inch
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0,118 inch
Larghezza	3,4 mm	Larghezza (pollici)	0,134 inch
Peso netto	0,035 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

## Dati generali

Alogeni	Sì	
Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	
Caratteri stampati	Lettere, maiuscole	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	
Colore stampa	nero	
Colori	giallo	
Industrie consigliate	Processo, Macchine	
Larghezza	3,4 mm	
Materiale	PVC, flessibile, senza cadmio	
Numero di marcatori per combinazione	1 Componente = Segnafile e segnacavi	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente
Orientamento della stampa	orizzontale	
Processo di stampa	impresso a caldo	
Stampa	J	
Tipo di stampa	Standard	
Versione	MultiPack	

## Segnafile e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	1,3 - 3 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	3 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	1,3 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento dei conduttori	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

**CLI C 02-3 GE/SW J MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**

Notifica modifica prodotto

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

**CLI C 02-3 GE/SW J MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



Come da figura