

H1,5/14 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
Nr.Cat.	0463100000
Tipo	H1,5/14 R
GTIN (EAN)	4008190065089
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

H1,5/14 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	0,108 g
------------	---------

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore rosso	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Colore	Weidmüller	Designazione militare	T 20A 004 A
Diametro del collare (D2)	3,5 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	1,7 mm
L1 in mm	14 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Lunghezza di spellatura	10 mm	Sezione di collegamento cavo	1,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16	Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

H1,5/14 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno**