

## VP 29-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, zárt állapotban, PG 29, 8 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | <a href="#">0501100000</a>   |
| Típus          | VP 29-MS65   |
| GTIN (EAN)     | 4008190126308  |
| Qty.           | 50 Stück   |

## VP 29-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|                    |       |                    |            |
|--------------------|-------|--------------------|------------|
| Magasság           | 12 mm | Magasság (coll)    | 0,472 inch |
| Hossz              | 12 mm | Hossz, inch        | 0,472 inch |
| Átmérő             | 40 mm | Falvastagság, min. | 0,5 mm     |
| Falvastagság, max. | 7 mm  | Nettó tömeg        | 20,4 g     |

## Hőmérsékletek

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...100 °C |
|-------------------|-----------------|

## Általános információk

|                                    |                        |                                    |        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------|
| Anyag                              | Sárgaréz, nikkelezett  | Fej átmérő                         | 40 mm  |
| Halogén                            | Nem                    | Külső menet                        | PG 29  |
| Menet hossza                       | 8 mm                   | O-gyűrű                            | NBR    |
| Szilikon                           | Nem                    | Tömszelencék                       | PG     |
| Tömítés                            | NBR                    | Tömítőgyűrű átmérője               | 37 mm  |
| Védelmi osztály                    | IP68 - 5 bar (30 min.) | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                 |                                    |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9,1  | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Kiadványok       |  |

**VP 29-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**