

H6,0/20 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
Nr.Cat.	0533500000
Tipo	H6,0/20 SW
GTIN (EAN)	4008190183905
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

H6,0/20 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	0,36 g
------------	--------

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore nero	Versione	Standard
----------------------	---------------------------------------------	----------	----------

Terminali

Colore	Weidmüller	Designazione militare	T 20A 023 A
Diametro del collare (D2)	6,3 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	3,5 mm
L1 in mm	20 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Lunghezza di spellatura	14 mm	Sezione di collegamento cavo	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

UL File Number Search	Sito web UL
-----------------------	-------------

N° Certificato (cULus)	E499744
----------------------------	---------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

H6,0/20 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno**