

FM 6/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

Általános rendelési adatok

Verzió	Rögzítőláb szerelősínen, TS 35, M 6
Rendelési szám	0636900000
Típus	FM 6/TS35
GTIN (EAN)	4008190174019
Qty.	40 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0,276 inch
Magasság	50,2 mm	Magasság (coll)	1,976 inch
Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	4,62 g		

Anyag adatok

Anyag	Acél, világos felületű	Felületi minőség	nikkelezett
Szín	ezüst		

Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Sín	TS 35
----------	-------------	-----	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
---	-----	-----------------	----------------

Méretetek

Belső menet	M 6	Osztás, mm (P)	14 mm
-------------	-----	----------------	-------

Általános

Felületi minőség	nikkelezett	Sín	TS 35
------------------	-------------	-----	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9,1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

