

IE-C5DB4RE0030MCSXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek, vasúti kábel, Cat.5, fekete, M12

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Rendszerkábel, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, Nyitott, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 3 m |
| Rendelési szám | 1010840030 |
| Típus | IE-C5DB4RE0030MCSXXX-X |
| GTIN (EAN) | 4032248800773 |
| Qty. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. április 26. 7:28:54 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-C5DB4RE0030MCSXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------|
| Hossz | 3 m | Hossz, inch | 118,11 inch |
| Nettó tömeg | 242 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...90 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...90 °C |
| Telepítési hőmérséklet | -25 °C...90 °C | | |

Kábel szabványok

| | | | |
|---|--|---|---|
| A lángok függőlegesen terjednek a kötegelt kábelelekben | According to BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, According to IEC 60332-3-25 D | Fire protection in buses | Az ISO 6722-1 5,22 (UN ECE-R 118,01) szerint |
| Fluortartalom | According to EN 60684-2 Section 45.2 | Füst korrozív tulajdonsága | to IEC 60754-2 |
| Füstzáró | According to BS 6853 Appendix D, in accordance with EN 50268-2, According to IEC 61034-2 | Hidrogén-halid tartalom | According to EN-50267-2-1, According to IEC 60754-1 |
| Mérgező gázok | According to BS 6853 Appendix B | Többvezetékes fém adat- és vezérlőkábel | According to EN50288-2-2 |
| Vasúti járművek tűzbiztonsága | According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4, According to BS 6853, According to EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3 | | |

Szabványok

| | | | |
|---|--|---|---|
| A lángok függőlegesen terjednek a kötegelt kábelelekben | According to BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, According to IEC 60332-3-25 D | Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
| Fluortartalom | According to EN 60684-2 Section 45.2 | Füst korrozív tulajdonsága | to IEC 60754-2 |
| Füstzáró | According to BS 6853 Appendix D, in accordance with EN 50268-2, According to IEC 61034-2 | Hidrogén-halid tartalom | According to EN-50267-2-1, According to IEC 60754-1 |
| Mérgező gázok | According to BS 6853 Appendix B | Többvezetékes fém adat- és vezérlőkábel | According to EN50288-2-2 |
| Vasúti járművek tűzbiztonsága | According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4, According to BS 6853, According to EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3 | | |

Általános szabványok

| | |
|----------------------|-----------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
|----------------------|-----------------|

IE-C5DB4RE0030MCSXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Dugó, bal

| | |
|-----------------|---|
| Csatlakozó, bal | M12, D kódolású, IP67, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|-----------------|---|

Dugó, jobb

| | |
|------------------|-------------------|
| Csatlakozó, jobb | szabad vezetékvég |
|------------------|-------------------|

Kábel elektromos tulajdonságai

| | |
|-----------|---|
| Kategória | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) |
|-----------|---|

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Füst korrozív tulajdonsága | Füstzáro | According to BS 6853 Appendix D, in accordance with EN 50268-2, According to IEC 61034-2 |
| | to IEC 60754-2 | |
| Halogén | IEC 60754-2 szerint halogénmentes | Kopásállóság |
| Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1-2 | nagyon jó |
| Olajokkal szembeni ellenállás | in accordance with EN 50306-3 | Min. hajlítási sugár, ismétlődő |
| | | 6 *átmérő |

Kábel szerkezet

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------|-------------|
| Keresztmetszet | 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm ² | Köpeny anyaga | Radox GKW S |
| Köpeny színe | fekete, SF/UTP | Köpenyátmérő, max. | 7,55 mm |
| Köpenyátmérő, min. | 6,95 mm | Sodratok | 7 |
| Szigetelés keresztmetszete | 1,95 mm | Árnyékolás | SF/UTP |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 9,1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

IE-C5DB4RE0030MCSXXX-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |


IE-C5DB4RE0030MCSXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Kapcsolási rajz



| | M12 |
|--------|-----|
| yellow | 1 |
| white | 2 |
| orange | 3 |
| blue | 4 |

Részletrajz



Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TM-I 18 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1718431687 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, sárga |
| GTIN (EAN) | 4008190349028 | |
| Qty. | 320 Stück | |

Tartozékok

Screwty® tömszelence szerszám



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|-------------|
| Típus | SCREWTY SET | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1910000000 | Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz | Kartondoboz |
| GTIN (EAN) | 4032248436842 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|-------------|
| Típus | SCREWTY- M12 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1900000000 | Tömszelence-szerszám fröccsöntött M12-vezetékekhez | Kartondoboz |
| GTIN (EAN) | 4032248375868 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TM-I 12 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1718411687 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, sárga |
| GTIN (EAN) | 4008190348984 | |
| Qty. | 320 Stück | |

IE-C5DB4RE0030MCSXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval

**Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz**

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|-------------|
| Típus | SCREWTY-M12-DM | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1900001000 | Tömszelence-szerszám fröccsöntött M12-vezetékhez | Kartondoboz |
| GTIN (EAN) | 4032248436408 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |
| Típus | SCREWTY SET -DM | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1920000000 | Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékhez és csatlakozókhoz | Kartondoboz |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |