

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), műanyag, üres ház

Általános rendelési adatok

Verzió	Üres ház, Dugóház, IP67
Rendelési szám	1012440000
Típus	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
Qty.	10 Stück

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	77,5 mm	Mélység (coll)	3,051 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1,181 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	2,4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
-------------------	-------------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Konfiguráció	Csatlakozóház címke/ felirat tartóval: 9*11 mm; alkalmas RJ45 és optikai csatlakozók fogadására.	Szín	
Védelmi osztály	IP67		Egyéb

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------------	------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9,1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20210412 Technical change for cap nut V1 and V4 20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V01P	Verzió
Rendelési szám	1965690000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248653911	
Qty.	10 Stück	

Üres házak



HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, üres ház

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PH-V05M	Verzió
Rendelési szám	1962540000	Üres ház, Dugóház, 5. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
GTIN (EAN)	4032248644674	
Qty.	10 Stück	

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 Stück	

LWL-SC



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-2SC-MM	Verzió
Rendelési szám	1962750000	SC-betét, Csatlakozóbetét 2 SC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644841	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-2SC-POF	Verzió
Rendelési szám	1962770000	SC-betét, Csatlakozóbetét 2 SC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644858	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-SCRJ-SM	Verzió
Rendelési szám	1067390000	SC-betét, SCRJ csatlakozódugó, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248820863	
Qty.	10 Stück	

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	IE-PI-SCRJ-POF	Verzió
Rendelési szám	1067410000	SC-betét, Csatlakozódugó SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-2SC-SM	Verzió
Rendelési szám	1962760000	SC-betét, Csatlakozóbetét 2 SC, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248654000	
Qty.	10 Stück	

LWL-LC



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-2LC-MM	Verzió
Rendelési szám	1962780000	LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644865	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-2LC-SM	Verzió
Rendelési szám	1962790000	LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248644872	
Qty.	10 Stück	

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-RJ45-FH	Verzió
Rendelési szám	1962730000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül
GTIN (EAN)	4032248654017	működtethető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Qty.	10 Stück	

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	IE-PI-RJ45-TH	Verzió
Rendelési szám	1962720000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45 krimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qty.	10 Stück	

Hibrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-HYB-10P	Verzió
Rendelési szám	1068990000	Betét, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Qty.	1 Stück	

Típus	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verzió
Rendelési szám	1096180000	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qty.	300 Stück	