IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom szervizcsatlakozó® Micro RJ45-el IP65-ben

Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom Micro RJ45 modul, PROFINET
Rendelési szám	1018830000
Típus	IE-FCM-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248730087
Qty.	10 Stück

IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Falvastagság, min.	1 mm	Falvastagság, max.	5 mm
Nettó tömeg	28,95 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C

Általános adatok

Rögzítőanya meghúzási nyomaték	2 Nm	1. csatlakozás	RJ45
2. csatlakozás	IDC	Árucikk leírása	FrontCom Micro RJ45 modul
Vezetékezés	PROFINET	Szín	fekete
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22
Köpenyátmérő, min.	5,5 mm	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Felszerelés típusa	Szekrény, Elosztódoboz	Árnyékolás	360° árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban	Dugaszolási ciklusok	750

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3bt szerint	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9,1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Product Change Notification	Technical change of the housing of the FrontCom® Micro Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Szerelési kivágás



IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kiegészítő termékek



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SM-H 27/18 SW	Verzió
Rendelési szám	1716630000	SwitchMark, Tartozékok, 48 x 27 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190343194	
Qty.	25 Stück	

IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SM 27/18 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1699860000	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, Tartó SwitchMark, fehér
GTIN (EAN)	4008190892302	
Qty.	80 Stück	

Kábelsaru-hüvelyek



Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F288 R	Verzió
Rendelési szám	9200520000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qty.	100 Stück	

IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

egyenes



Összeszerelt IE kábelek, patchkábel Cabinet Line, Cat. 6, LSZH, szürke

Általános rendelési adatok

Típus	IE-C6FP8LD0010M40M40-D	Verzió	
Rendelési szám	1165940010	Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA	
GTIN (EAN)	4032248956098	(ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m	
Qty.	1 Stück		

IE rögzítőszerszám



A szerelőszerszámmal a 04 változatú peremes aljzat szerelésekor meg lehet húzni a záróanyát.
Megjegyzések:
- Standard szerszám
- kemény műanyagból készül

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FISP-V4	Verzió	
Rendelési szám	9204370000	Szerelőszerszám	
GTIN (EAN)	4032248660780		
Qty.	2 Stück		

IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.
A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.
Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkesínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 Stück	