

## CB-R 250/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A kép illusztráció

Kioldható és újrahasználatos kábelkötegelők,  
alkalmazhatók ideiglenes kötegeléshez, illetve amikor  
nyitás-zárás funkcióra van szükség.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 7.5 x 250 mm, Poliamid 66, 220 N
Rendelési szám	<a href="#">1059220000</a>
Típus	CB-R 250/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806164
Qty.	100 Stück

## CB-R 250/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0,079 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9,842 inch
Szélesség	7,5 mm	Szélesség (coll)	0,295 inch
Nettó tömeg	2,58 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

## Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	70 mm	Kötegelési átmérő, max.	65 mm
Kötegelési átmérő, min.	3 mm	Szakítószilárdság	220 N
Szakítószilárdság	49 lbf	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Igen
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity[DE PI830000 160627 001](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

**CB-R 250/7,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**