IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 /14 változat

Általános rendelési adatok

Verzió	SC-betét, SCRJ csatlakozódugó, egymódusú
Rendelési szám	1067390000
Típus	IE-PI-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4032248820863
Qty.	10 Stück

IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	56 mm	Mélység (coll)	2,205 inch
Magasság	10,5 mm	Magasság (coll)	0,413 inch
Szélesség	13,2 mm	Szélesség (coll)	0,52 inch
Nettó tömeg	19,4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Krimp
Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Elemi szál típusa	Egymódusú	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, PA
Konfiguráció	Csatlakozó és aljzatbetét az 1., 4. és 14. változatú házakhoz	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 40 dB	Védelmi osztály	IP67 házzal
Árucikk leírása	SCRJ csatlakozódugó, egymódusú	Érvéghüvely anyaga	Cirkónium

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (UL)	E477798

Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tanúsítványok

Jóváhagyások	UL LISTED
ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL)	E477798

A létrehozás dátuma 2024. március 28. 20:27:05 CET

IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Krimpkészletek



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Típus	TOOL SET IE-POF	Verzió
Rendelési szám	1208930000	Krimpelő szerszám: HTX-IE-POF, Csupaszoló szerszám: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Qty.	1 Stück	

...polimer optikai szálas (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Típus	HTX-IE-POF	Verzió
Rendelési szám	1208870000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248990269	
Qty.	1 Stück	

IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CT-SC-GOF	Verzió	
Rendelési szám	9205320000	Présszerszám	
GTIN (EAN)	4032248725458		
Qty.	1 Stück		
Típus	IE-CT-SC-GOF-P	Verzió	
Rendelési szám	9205350000	Présszerszám	
GTIN (EAN)	4032248725489		
Qty.	1 Stück		